

欧式脚轮

—中载型— 轮材质: 尼龙



欧式脚轮

—中载型— 轮材质: 聚丙烯



类似产品比较要点 | RoHS: 不适用 行走试验标准: 基于GB的厂家内部标准(详情参阅P2335)

CAD数据文件名称: 42_Casters

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D)** - **3轮材质**
C-CTEJ80 - **N**

■万向型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTEJ	SPCC 镀锌	尼龙(白色)	有

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTEJ		80	N(尼龙)	106	37.5	77.5	1000	637
		100		128	40	90	1200	760
		125		152.5	47	109.5	1600	900

■固定型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTEK	SPCC 镀锌	尼龙(白色)	无

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTEK		80	N(尼龙)	106	1000	397
		100		128	1200	600
		125		152.5	1600	680

■万向型+带挡块型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTES	SPCC 镀锌	尼龙(白色)	有

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTES		80	N(尼龙)	106	37.5	125	1000	790
		100		128	40	1200	850	
		125		152.5	47	127	1600	1000

Delivery 交货期 **库存品**
 ① 隔日上海·广州发货 P.9
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

② 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



类似产品比较要点 | RoHS: 不适用 行走试验标准: 基于GB的厂家内部标准(详情参阅P2335)

CAD数据文件名称: 42_Casters

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D)** - **3轮材质**
C-CTFJ80 - **P**

■万向型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTFJ	SPCC 镀锌	聚丙烯(白色)	有

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	B	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTFJ		80	P(聚丙烯)	106	35	37.5	77.5	600	608
		100		128		40	90	700	727
		125		153		47	109.5	900	861

■固定型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTFK	SPCC 镀锌	聚丙烯(白色)	无

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	B	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTFK		80	P(聚丙烯)	106	35	600	373
		100		128		700	574
		125		153		900	647

■万向型+带挡块型

Type	主体	轮	轴承
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部
C-CTFS	SPCC 镀锌	聚丙烯(白色)	有

X向视图

型式	1Type	2D	3轮材质	H	B	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
C-CTFS		80	P(聚丙烯)	106	35	37.5	125	600	770
		100		128		40	127	700	828
		125		153		47	127	900	976

Delivery 交货期 **库存品**
 ① 隔日上海·广州发货 P.9
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

② 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



42 脚轮

脚轮

调整块

42 キャスタ
アジャスタ
パッド

キャスタ

アジャスタ
パッド