

固定グリップ/ステンレス/ハンドフィット固定・回転グリップ/キャップ付回転グリップ
固定握柄/不锈钢/易握固定・旋转握柄/带端盖旋转握柄



回転グリップ
旋转握柄



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls


**Order**
订货范例

型式(Type・M)

GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5


■固定握柄








Type	形状	握柄部 M材质	螺纹部 M材质	S表面处理
GRAM	外螺纹型	酚醛树脂	SUM24L	铬酸盐光泽处理
GRAMS	内螺纹型		SUS303	-
GRAF	内螺纹型			-
GRAFC	内螺纹(螺纹套)	尼龙6	S45C	铬酸盐光泽处理

GRAM GRAMS

GRAF

GRAFC

型式		重量 (g)												
Type	M (粗牙螺纹)	D	D2	d	d1	d2	A	ℓ	H	H1	L	Lf	Lf1	
GRAM	6	17	19	12	8	6.5	1.5	1.8	40	65	13	20	12	16
GRAMS	8	21		17	11	8.5		4.5	50		16	26	16	32
GRAF	10	25	24	20	13	10.5			65		20	33	20	61
GRAFC	12	28	28	21	16	12.5	2.5	5	85	95	25	40	24	100

■不锈钢固定・旋转握柄








Type	握柄部	M材质	S表面处理
GRMSN	固定	SUS304	电解研磨
GRMS	旋转		


(固定握柄) **GRMSN**


(旋转握柄) **GRMS**

型式		D	d	H	L	W	A	重量 (g)
Type	M							
固定	5	10	8	39	6	6.5	6	25
GRMSN	6	13	10	50	7	8	7	55
旋转	8	16	13	60	8	10	8	100
GRMS	10	20	16	70	10	12	10	180


■易握固定・旋转握柄








Type	机构	握柄部 M材质	S表面处理	螺纹部 M材质	S表面处理
GRMHF	固定	SS400	镀铬		
GRMK		SS400	镀铬	SS400	镀铬
GRMAK	旋转	A2024	喷砂		
GRMKB		聚丙烯	-		

(固定握柄) **GRMHF**


(旋转握柄) **GRMK GRMAK GRMKB**

* 仅旋转型可旋转

型式		M (粗牙螺纹)				d	H	H	W	L	重量 (g)
Type	D	GRMK・GRMKB・GRMHF	GRMAK				固定	旋转	旋转		
固定	13	5				10	-	49	8	11	30
GRMHF	16	6					48.5	55	8	14	48
旋转	20	8				13	62.5	70.7	10	15.5	97
GRMK	25	10				16	-	87.3	12	18	192
GRMAK											
GRMKB											

■带端盖旋转握柄









Type	握柄部 M材质	螺纹部 M材质	S表面处理	附件
GRM	尼龙6(黑色)	SCM435	铬酸盐光泽处理	扁弹簧

※ 装在把手等上面后, 只有握柄可以旋转。

安装方法





型式		D	d	H	h	L	重量 (g)
Type	M (粗牙螺纹)						
GRM	5	18	13	55	18.5	10	25
	6					13	30
	8					15	60
	10	26	20	85	33	20	100

**Delivery**
交货期

**库存品**

数量分类

标准订购
小单

特殊订购
大单

数量
1~50

交货期
通常

另行报价

※ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9



**Order**
订货范例

型式(Type・M)

C-GRMS8


■旋转握柄








Type	握柄部 M材质	S表面处理	螺丝部 M材质	S表面处理
C-GRMS	碳素结构钢	镀铬	碳素结构钢	镀铬
C-GRMSS	碳素结构钢	镀铬	碳素结构钢	四氧化三铁保护膜

C-GRMS
(照片左侧商品)

C-GRMSS
(照片右侧商品)

型式		D	d	H	L	W	A	参考重量 (g)
TYPE	M							
C-GRMS	8	18	13	63	14	10	8	120
	10	22	15	80	16	13	10	210
	12	25	18	100	18	16	12	355
C-GRMSS	6	16	6	50	12	5	12	65
	8	18	8	63	14	6	12	115
	10	22	10	80	16	8	12	195

**Delivery**
交货期

**库存品**

※ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购
小单

特殊订购
大单

数量
1~50

交货期
通常

另行报价

※ 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

**Order**
订货范例

型式(①Type・②M) - ③H

C-GRMAK6 - 49

■易握旋转握柄








Type	材质	表面处理
C-GRMAK	铝合金	抛光
C-GRMKB	塑胶	黑色
C-GRMAK	钢铁	镀锌
C-GRMKB		

C-GRMAK
C-GRMKB



内六角孔

型式		③H	D	d	L	A	d1	E
①Type	②M							
C-GRMAK (铝合金)	6	49	16	14	11	5.5	10	3
	8	61	20	18	13	6	13	4
	10	75	25	21	14	8	16	5
C-GRMKB (塑胶)	12	95	32	26	21	10.5	20	6
	16	106	36	28	26	11	22	8

**Delivery**
交货期

**库存品**

※ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

