

低圧用ねじ込み継手 一同径タイプー
低圧用拧入型接头
一同径型ー



CAD数据文件夹名: 45_Pipes_Fittings_Valves

CAD数据文件夹名: 45_Pipes_Fittings_Valves

Order 型式(Type・No.)
订货范例 SGPPP15A

■套管型

Type	M材质	S表面处理
SGPPS	FCMB270	热浸镀锌
SUTPS	SUS304	—
SUTPSS	SUS316	—

2-Rc(PT) (L) (t) (D)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

*仅SGPPS外周部分带有凸起部。
*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■平行内螺纹 (PS螺纹) 套管型

Type	M材质	S表面处理
SGPRP	碳素钢管	热浸镀锌
SUTRP	SUS304	—

(L) Rp(PS) (D)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

■45°弯头型

Type	M材质	S表面处理
SGPHE	FCMB270	热浸镀锌
SUTHE	SCS13A	—

Rc(PT) (D) (L)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

■盖形

Type	M材质	S表面处理
SGPPC	FCMB270	热浸镀锌
SUTPC	SCS13A	—

Rc(PT) (D)

CAD 2D 3D 库存 制

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■管塞型

Type	M材质	S表面处理
SGPPP	FCMB270	热浸镀锌
SUPPP	SCS13A	—

H R(PT)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■圆形接管

Type	M材质	S表面处理
SGPNP	SGP	热浸镀锌
SUTNP	SUS304	—

R(PT) D L

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

型式		SGPPS										SUTPS・SUTPSS			交货期	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	L	(D ₁)	(t)	(D)	L	SGPPS	SUTPS	SUTPSS	SGPPS	SUTPS	SUTPSS		
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	23	19	13	4	15	23	库存品	库存品	—	—	—	—	—
	8A	1/4	19	26	22	17	4	19	29	库存品	库存品	库存品	—	—	—	—
	10A	3/8	24	31	27	18	5	22	30	库存品	库存品	库存品	—	—	—	—
	15A	1/2	28	35	31	20	6	27	38	库存品	库存品	库存品	—	—	—	—
	20A	3/4	34	41	37	24	6	33	40	库存品	库存品	库存品	—	—	—	—
	25A	1	43	45	46	25	8	40	45	库存品	库存品	—	—	—	—	第9天
	32A	1 1/4	51	50	54	28	8	49	51	库存品	库存品	—	—	—	—	—
	40A	1 1/2	57	55	61	32	9	55.5	54	库存品	库存品	—	—	—	—	—
	50A	2	70	60	75	34	9	68	64	库存品	库存品	—	—	—	—	—

*库存品…隔日上海・广州发货 *不销售未标记交货期的产品。

型式		SGPRP				SUTRP		交货期	
Type	No.	Rp (PS)	(D)	(L)	(D)	(L)	SGPRP	SUTRP	
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	库存品	库存品	
	8A	1/4	19	27	17	25	库存品	库存品	
	10A	3/8	23	28	21	26	库存品	库存品	
	15A	1/2	28	37	25	33	库存品	库存品	
	20A	3/4	34.5	39	31	36	库存品	库存品	
	25A	1	41.5	46	38	43	库存品	库存品	
	32A	1 1/4	51	51	47	48	库存品	库存品	第9天

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
*制作品…上海・广州发货

型式		Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		交货期	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	SGPHE	SUTHE
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	库存品	库存品
	8A	1/4	22	17	21	17	库存品	库存品
	10A	3/8	26	19	25	19	第9天	库存品
	15A	1/2	30	21	28	21	第9天	库存品
	20A	3/4	36	25	35	25	库存品	库存品
	25A	1	44	29	42	29	库存品	库存品

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
*制作品…上海・广州发货

型式		Rc (PT)	SGPPC		SUTPC		交货期	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	SGPPC	SUTPC
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	第9天	第9天
	8A	1/4	23	15	22	18	库存品	库存品
	10A	3/8	26	17	26	20	库存品	库存品
	15A	1/2	31	20	30	21	库存品	库存品
	20A	3/4	37	24	36	24	库存品	库存品
	25A	1	45	28	44	28	库存品	库存品
	32A	1 1/4	54	30	53	30	第9天	第9天
	40A	1 1/2	61	32	60	32	第9天	第9天
	50A	2	74	36	73	36	库存品	第9天

*制作品…上海・广州发货

型式		SGPPP				SUTPP		交货期	
Type	No.	R (PT)	对边 H	t	SGPPP	SUTPP	SGPPP	SUTPP	
SGPPP SUTPP	6A	1/8	7	7	16	16	库存品	库存品	
	8A	1/4	9	8	19	19	库存品	库存品	
	10A	3/8	12	9	21	21	库存品	库存品	
	15A	1/2	14	10	26	25	库存品	库存品	
	20A	3/4	17	11	29	28	库存品	库存品	
	25A	1	19	12	31	31	库存品	库存品	
	32A	1 1/4	23	13	35	35	库存品	库存品	
	40A	1 1/2	26	14	36	36	库存品	库存品	
	50A	2	32	15	41	41	库存品	第9天	

*制作品…上海・广州发货

型式		SGPNP				SUTNP		交货期	
Type	No.	R (PT)	D	L	SGPNP	SUTNP	SGPNP	SUTNP	
SGPNP SUTNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	库存品	库存品	
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	库存品	库存品	
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	库存品	库存品	
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	库存品	库存品	
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	库存品	库存品	
	25A	1	34.0	42	27.8	28.1	库存品	库存品	
	32A	1 1/4	42.7	50	35.9	35.8	库存品	库存品	
	40A	1 1/2	48.6	50	41.9	41.8	库存品	库存品	
	50A	2	60.5	58	53.2	53.6	第9天	库存品	

*制作品…上海・广州发货



■管用接头

Type	M材质	S表面处理
SGPPU	FCMB270	热浸镀锌
SUTPU	SCS13A	—

(A) Rc(PT) B(对边间距) B(对边间距) (L)

CAD 2D 3D 库存 制

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■法兰型

Type	M材质	S表面处理
SGPFR	FCMB270	热浸镀锌
SUTFR	SUSF304	—

SGPFR P.C.D. (B) Rc(PT) 4-d (g) (D)

SUTFR P.C.D. (B) Rc(PT) 4-d (D)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

■异径接头

Type	M材质	S表面处理
SGPPB	FCMB270	热浸镀锌
SUTPB	SCS13A	—

B (对边间距) T₁ T₂

CAD 2D 3D 库存

Delivery 交货期

■SG□□□ ■SU□□□

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~10	11~
数量	通常	另行报价

*超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 2P.9

接头使用条件

流体状态	最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气・空气・气体与油	1.0
200℃以下的蒸气・空气・油与脉动水	1.4
120℃以下的静流水	2.0

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type・②No.) - ③(L)

订货范例 SUTNPR10A - 75

■两端内螺纹 长套管型

Type	M材质	S表面处理
SUTPSR	SUS304	—

No.6A・8A・10A-75 Rp(PS) Rp(PS) (L) (L)

左图型号以外 Rp(PS) (L)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

■两端外螺纹 长接管型

Type	M材质	S表面处理
SGPNPR	SGP	热浸镀锌
SUTNPR	SUS304	—

R(PT) R(PT) (L) (L)

CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

接头使用条件

流体状态	最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气・空气・气体与油	1.0
200℃以下的蒸气・空气・油与脉动水	1.4
120℃以下的静流水	2.0

型式		SGPPU										SUTPU			交货期	
Type	No.	Rc (PT)	B ₁	(L)	(A)	B	B ₁	(L)	(A)	B	SGPPU	SUTPU				
SGPPU SUTPU	6A	1/8	15	30	13	25	14	30	13	25	库存品	库存品	—	—	—	第9天
	8A	1/4	19	33.5	13.5	31	18	33.5	13.5	31	库存品	库存品	—	—	—	第9天
	10A	3/8	23	38	16	37	22	37.5	16	37	库存品	库存品	—	—	—	第9天
	15A	1/2	27	41	17	42	26	40.5	17	42	库存品	库存品	—	—	—	第9天
	20A	3/4	33	51	18.5	49	32	42.5	17	50	库存品	库存品	—	—	—	第9天
	25A	1	41	54	20	59	41	51	20	59	库存品	库存品	—	—	—	第9天

*B₁部形状 SUTPU6A・8A=两面切割 SUTPU10A・15A=6角形 SUTPU20A・25A=8角形 SGPPU均为8角形
*密封垫使用无石棉垫圈。
*特长 旋转螺帽即可拆卸的管接头, 无需旋转管道本身。
*制作品…上海・广州发货

型式		SGPFR										交货期	
Type	No.	Rc (PT)	D	(T)	(t)	(B)	(f)	(g)	P.C.D.	d	适用 螺栓直径	交货期	
SGPFR	15A	1/2	95	16	12	38	1	51	70	15	M12	第9天	
	20A	3/4	100	18	14	42	1	56	75	15	M12	第9天	
	25A	1	125	18	14	49	1	67	90	19	M16	第9天	
	32A	1 1/4	135	21	16	64	2	76	100	19	M16	第9天	
	40A	1 1/2	140	21	16	68	2	81	105	19	M16	第9天	
	50A	2	155	22	16	82	2	96	120	19	M16	第9天	

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
*制作品…上海・广州发货

型式		SUTFR										交货期	
Type	No.	Rc (PT)	D	(T)	(t)	(B)	P.C.D.	d	适用 螺栓直径	交货期			
SUTFR	15A	1/2	95	16	10	30	70	15	M12	第9天			
	20A	3/4	100	18	12	36	75	15	M12	第9天			
	25A	1	125	18	12	43	90	19	M16	第9天			
	32A	1 1/4	135	21	14	54	100	19	M16	第9天			
	40A	1 1/2	140	21	14	60	105	19	M16	第9天			
	50A	2	155	22	14	74	120	19	M16	第9天			

*库存品…隔日上海・广州发货 2P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
*制作品…上海・广州发货

型式		Rc (PT)		R (PT)		L		B		交货期	
Type	No.	T ₁	T ₂					SGPPB	SUTPB		
SGPPB SUTPB	12	1/8	1/4	17	17			库存品	库存品		
	13	1/8	3/8	18	21			库存品	库存品		
	14	1/8	1/2	21	26			库存品	库存品		
	23	1/4	3/8	18	21			库存品	库存品		
	24	1/4	1/2	21	26			库存品	库存品		
	25	1/4	3/4	24	32			库存品	库存品		
	25	1/4	1	27	38			库存品	库存品		
	34	3/8	1/2	21	26			库存品	库存品		
	36	3/8	3/4	24	32			库存品	库存品		
	38	3/8	1	27	38			库存品	库存品		
	46	1/2	3/4	24	32			库存品	库存品		
	48	1/2	1	27	38			库存品	库存品		
	68	3/4	1	27	38			库存品	库存品		
	610	3/4	1 1/4	30	46			库存品	库存品		
	810	1	1 1/4	30	46			库存品	库存品		
	812	1	1 1/2	32	54			库存品	库存品		
1012	1 1/4	1 1/2	32	54			库存品	库存品			
1016	1 1/4	2	36	63			库存品	库存品			
1216	1 1/2	2	36	63			库存品	库存品			