


 Order 型式 (Type · No.)
 订货范例 SGPPP15A

■ 套管型	Type	M 材质	S 表面处理
	SGPPS	FCMB270	热浸镀锌
	SUTPS	SUS304	—
	SUTPSS	SUS316	—








*仅SGPPS外周部分带有凸起部。
 🍷库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■ 平行内螺纹 (PS螺纹) 套管型	Type	M材质	S表面处理
	SGPRP	碳素钢管	热浸镀锌
	SUTRP	SUS304	—

45°弯头型		Type	M 材质	S 表面处理
		SGPHE	FCMB270	热浸镀锌
		SUTHE	SCS13A	—

■ 盖形



CAD

2D

3D

库存

制

Type	M 材质	S 表面处理
SGPPC	FCMB270	热浸镀锌
SUTPC	SCS13A	—



库存品…隔日上海·广州发货 P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)


■ 管塞型



CAD
2D
3D

库存制
RoHS 10

Type	M 材质	S 表面处理
SGPPP	FCMB270	热浸镀锌
SUPPP	SCS13A	—



🔴库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■ 圓形接管



CAD

2D

3D

库存


制

RoHS

10

Type	M 材質	S 表面处理
SGPNP	SGP	熱浸鍍鋅
SUTNP	SUS304	—

R (PT)



🔴库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

型式		Rc (PT)	SGPPS					SUTPS / SUTPSS		交货期		
Type	No.		(D)	L	(D ₁)	(ℓ)	(t)	(D)	L	SGPPS	SUTPS	SUTPSS
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	23	19	13	4	15	23	库存品	库存品	—
	8A	1/4	19	26	22	17	4	19	29	库存品	库存品	—
	10A	3/8	24	31	27	18	5	22	30	库存品	库存品	—
	15A	1/2	28	35	31	20	6	27	38	库存品	库存品	—
	20A	3/4	34	41	37	24	6	33	40	库存品	库存品	—
	25A	1	43	45	46	25	8	40	45	库存品	库存品	第9天
	32A	1 1/4	51	50	54	28	8	49	51	库存品	库存品	—
	40A	1 1/2	57	55	61	32	9	55.5	54	库存品	库存品	—
50A	2	70	60	75	34	9	68	64	库存品	库存品	—	

📍制作品…上海·广州发货 📍不销售未标记交货期的产品。

型式		Rp (PS)	SGPRP		SUTRP		交货期	
Type	No.		(D)	(L)	(D)	(L)	SGPRP	SUTRP
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	库存品	库存品
	8A	1/4	19	27	17	25	库存品	库存品
	10A	3/8	23	28	21	26	库存品	库存品
	15A	1/2	28	37	25	33	库存品	库存品
	20A	3/4	34.5	39	31	36	库存品	库存品
	25A	1	41.5	46	38	43	库存品	库存品
	32A	1 1/4	51	51	47	48	第9天	第9天

📍库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

📍制作品…上海·广州发货

型式		Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		交货期	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	SGPHE	SUTHE
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	库存品	库存品
	8A	1/4	22	17	21	17	库存品	库存品
	10A	3/8	26	19	25	19	第9天	库存品
	15A	1/2	30	21	28	21	第9天	库存品
	20A	3/4	36	25	35	25	库存品	库存品
	25A	1	44	29	42	29	库存品	库存品

📍库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

📍制作作品...上海·广州发货

型式		Rc (PT)	SGPPC		SUTPC		交货期	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	SGPPC	SUTPC
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	第9天	第9天
	8A	1/4	23	15	22	18	库存品	库存品
	10A	3/8	26	17	26	20	库存品	库存品
	15A	1/2	31	20	30	21	库存品	库存品
	20A	3/4	37	24	36	24	库存品	库存品
	25A	1	45	28	44	28	库存品	库存品
	32A	1 1/4	54	30	53	30	第9天	第9天
	40A	1 1/2	61	32	60	32	第9天	第9天
	50A	2	74	36	73	36	库存品	第9天

📍制作品…上海·广州发货

型式		R (PT)	对边 H	t	L		交货期	
Type	No.				SGPPP	SUPPP	SGPPP	SUPPP
SGPPP SUPPP	6A	1/8	7	7	16	16	库存品	库存品
	8A	1/4	9	8	19	19	库存品	库存品
	10A	3/8	12	9	21	21	库存品	库存品
	15A	1/2	14	10	26	25	库存品	库存品
	20A	3/4	17	11	29	28	库存品	库存品
	25A	1	19	12	31	31	库存品	库存品
	32A	1 1/4	23	13	35	35	库存品	库存品
	40A	1 1/2	26	14	36	36	库存品	库存品
	50A	2	32	15	41	41	库存品	第9天

🔥 制作品...上海·广州发货

型式		R(PT)	D	L	d		交货期	
Type	No.				SGPNP	SUTNP	SGPNP	SUTNP
SGPNP SUTNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	库存品	库存品
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	库存品	库存品
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	库存品	库存品
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	库存品	库存品
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	库存品	库存品
	25A	1	34.0	42	27.8	28.1	库存品	库存品
	32A	1 1/4	42.7	50	35.9	35.8	库存品	库存品
	40A	1 1/2	48.6	50	41.9	41.8	库存品	库存品
50A	2	60.5	58	53.2	53.6	第9天	库存品	

📍制作品…上海·广州发货

■ 管用接头




CAD

2D

3D

库存 制

Type	M 材质	S 表面处理
SGPPU	FCMB270	热浸镀锌
SUTPU	SCS13A	—




📍库存品…隔日上海·广州发货 📦P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)


■ 法兰型	Type	■ 材质	■ 表面处理
	SGPFR	FCMB270	热浸镀锌
	SUTFR	SCS13A	—



SGPFR



SUTFR




CAD 2D 3D

库存 制

RoHS 10

异径接头



CAD

2D

3D

库存

Type	M材质	S表面处理
SGPPB	FCMB270	热浸镀锌
SUTPB	SCS13A	—



	Delivery 交货期					
	SG				SU	
数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单		数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量 交货期	1~10 通常	11~ 另行报价		数量 交货期	1~20 通常	21~ 另行报价

流体状态	最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气·空气·气体与油	1.0
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水	1.4
120℃以下的静流水	2.0



接头使用条件

流体状态	最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气・空气・气体与油	1.0
200℃以下的蒸气・空气・油与脉动水	1.4
120℃以下的静流水	2.0

* 脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)

* 静流水是指没有脉动的水流。

* 由于是铸件, (D)和(L)等()内尺寸为参考值, 并非保证值。

请按照选型步骤 **①**～**③** 选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

型式 (①Type・②No.)


—

③ (L)

SUTNPR10A
—
75

Technical drawing of a long sleeve type (長套管型) with two threaded ends (両端に螺纹). The drawing shows a 3D perspective view of the sleeve and a cross-sectional view. The cross-section is labeled with 'Type' as 'SUTPSR', 'Material' as 'SUS304', and 'Surface Treatment' as '-'. The cross-section also shows dimensions: 'Rp(PS)' for the outer radius, 'Rp(PS)' for the inner radius, and 'L' for the length. The drawing is labeled 'No. 6A・8A・10A-75' and '左图型号以外' (for models other than the left figure).

■ 两端外螺纹
长接管型



CAD

2D

3D

库存

RoHS10

Type	M材质	S表面处理
SGPNPR	SGP	热浸镀锌
SUTNPR	SUS304	—



流体状态	最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气·空气·气体与油	1.0
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水	1.4
120℃以下的静流水	2.0

型式		(L) 选择	Rp (PS)	(D)	交货期	
①Type	②No.				L=50	L=75
SUTPSR	6A	50	1/8	14.5	第9天	第9天
	8A		1/4	19	第9天	第9天
	10A		3/8	22	第9天	库存品
	15A	75	1/2	26.5	第9天	库存品
	20A		3/4	33	第9天	第9天

库存品…隔日上海·广州发货 P.9
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 制作品…上海·广州发货

D)	(d)	交货期	库存品	* 部分L尺寸的产品于第9天发货。
—			数量 分类	标准订购 小单
3.6	8.4		数量	1~10
7.2	13.2		交货期	通常
1.7	16.0			另行报价

7.4 21.4

📌 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

- *脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)
- *静流水是指没有脉动的水流。
- *由于是铸件, (D)和(L₂)等()内尺寸为参考值, 并非保证值。