



CAD数据文件名: 45_Pipes_Fittings_Valves


类似产品比较要点

- ①符合JIS・JV规格产品
- ②RoHS指令对应商品

Order 订货范例

型式 (Type・No.)
BSFFA20A


■ 单片式




CAD 2D 3D 库存 RoHS10

Type	手柄形状	M材质		最高使用压力	
		主体	球座		
BSFFA	杠杆手柄型	SCS13A(SUS304)	氟树脂	水・油・空气・燃气: 4.12MPa 饱和蒸气: 1MPa	
BSFFB	螺旋手柄型				

BSFFA(杠杆手柄型)



BSFFB(螺旋手柄型)




型式		Rc (PT)	d	S	BSFFA			BSFFB		
Type	No.				L	(H)	W	L	(H)	W
BSFFA BSFFB	8A	1/4	5	17	39	35	65	39	27	51
	10A	3/8	7	21	44	39	68	44	29	55
	15A	1/2	9.2	25	59	42	82	59	33	57
	20A	3/4	12.5	32	60	45	82	60	38	57
	25A	1	15	38	72	51	100	—	—	—

■ 双片式 (大流量)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10

Type	手柄形状	M材质		最高使用压力	
		主体	球座		
BSCSF	杠杆手柄型	SCS14A(SUS316)	氟树脂	水・油・空气・燃气: 4.12MPa 饱和蒸气: 1MPa	



型式		Rc (PT)	d	S	L	(H)	W
Type	No.						
BSCSF	15A	1/2	15	27	68	59	102
	20A	3/4	20	33	77	62	120
	25A	1	25	40	90	76	150
	40A	1 1/2	38	56	111	88	165
	50A	2	50	70	126	95	165

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



CAD数据文件名: 45_Pipes_Fittings_Valves

类似产品比较要点

- ①GB・ASME标准同等产品
- ②非RoHS指令对应

Order 订货范例


型式 (Type・No.)
C-BSFFA20A

■ 单片式



CAD 2D 3D 库存

Type	手柄形状	M材质		最高使用压力	
		主体	球座		
C-BSFFA	杠杆手柄型	SCS13A(SUS304)	氟树脂	水・油・空气・燃气: 4.12MPa	




型式		Rc (PT)	d	S	L	(H)	W
Type	No.						
C-BSFFA	8A	1/4	4.6	16.5	39	30	63
	10A	3/8	7	20.5	43	38	84
	15A	1/2	9	24.5	51.5	38	89
	20A	3/4	12.5	30	56.5	41	89
	25A	1	15	37.5	66.5	53	109

■ 双片式 (大流量)



CAD 2D 3D 库存

Type	手柄形状	M材质		最高使用压力	
		主体	球座		
C-BSCSF	杠杆手柄型	SCS14A(SUS316)	氟树脂	水・油・空气・燃气: 4.12MPa	



型式		Rc (PT)	d	S	L	(H)	W
Type	No.						
C-BSCSF	15A	1/2	15	25	59.5	55	100
	20A	3/4	20	31	65.5	65	108
	25A	1	25	38	76.5	70	119
	40A	1 1/2	38	53	101	87	150

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

