


照片所示为“打开”状态。如向逆时针方向转动90°，则变为“关闭”状态。

■直通型
—PT外螺纹·软管接头—



CAD 2D 3D 库存




BBPJ

■直通型
—PT内螺纹·PT内螺纹—



CAD 2D 3D 库存




BBRPTF

■直通型
—PT外螺纹·PT内螺纹—



CAD 2D 3D 库存



BBRPT

型式	适用软管 内径 (mm)	T R (PT)	D	L	对边间距 H	交货期
①Type	②No.					
BBPJ	628	6	1/4	8	75	16
	629	6	1/4	9	75	16
	93	9	3/8	10.5	76	19


型式	Rc (PT)	L	对边间距 H	交货期
①Type	②No.			
BBRPTF	11	1/8	43	17
	22	1/4	43	17
	33	3/8	55.5	22

进行六角侧配管时，请固定六角部而非主体部。

型式	R (PT)	Rc (PT)	L	对边间距 H	交货期
①Type	②No.				
BBRPT	11	1/8	43	17	17
	22	1/4	43	17	17
	33	3/8	55.5	22	22

进行六角侧配管时，请固定六角部而非主体部。

零件名称·材质表



零件编号	零件名称	材 质	数 量
①	主体	黄铜(镀铬)	1
②	套管	黄铜(镀铬)	1
③	滚珠	黄铜(镀铬)	1
④	轴杆	黄铜	1
⑤	阀座	氟树脂	2
⑥	密封圈	黄铜	1
⑦	O形圈	合成橡胶	2
⑧	手柄	塑料	1
⑨	螺丝	铁	1
⑩	端盖	塑料	1
⑪	弹簧垫圈	铁	1

●特长
●打开与关闭动作平滑可靠。
●扭矩小，只需90°转动手柄便可切实地进行打开与关闭。(图中所示为打开状态。)



规格

使用流体	油·空气·水
使用温度范围	-10~80℃(无冻结)
正常使用压力	0.98MPa



Delivery
交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~19	20~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。BSP.9

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例


型式 (①Type · ②No.) — ③手柄颜色

BBPTL11F — B

■弯头型
—PT外螺纹·PF内螺纹—



CAD 2D 3D 库存 RoHS10




BBPTL

■弯头型
—PT外螺纹·橡皮管连接—



CAD 2D 3D 库存 RoHS10




BBPCL

型式	③手柄颜色 选择	T R (PT)	F G (PF)	L
①Type	②No.			
BBPTL	11F	1/8	1/8	37
	22F	1/4	1/4	36

型式	③手柄颜色 选择	D	T R (PT)	L
①Type	②No.			
BBPCL	61	6	1/8	42.3
	62	6	1/4	
	81	8	1/8	
	82	8	1/4	46.9
	102	10	1/4	

弯头型零件名称·材质表



零件编号	零件名称	材 质	数 量
①	阀体	黄铜(镀铬)	1
②	套管	黄铜(镀铬)	1
③	滚珠	黄铜(镀铬)	1
④	轴杆	黄铜	1
⑤	阀座	氟树脂	2
⑥	密封圈	黄铜	1
⑦	O形圈	合成橡胶	2
⑧	手柄	塑料	1
⑨	螺丝	铁	1
⑩	端盖	塑料	1

规格

使用流体	油·空气·水
使用温度范围	-10~80℃(无冻结)
正常使用压力	0.98MPa



Delivery
交货期

- 色型式
- BBPCL82 · BBPTL22F - BL
- 库存品

隔日上海·广州发货 BSP.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●色型式

5 天 发 货

上海·广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 BSP.9。



数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~19	20~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。BSP.9