






类似产品比较要点 | 请在根据有效截面积进行严密的流量计算等情况下使用。RoHS指令对应。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D/No.)** - **3主体颜色**
UJDST6 - **W**
USYL10

<p>■直管接头型</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>USSTL</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>
<p>■异径直管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>UJDST</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>
<p>■弯管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>USEBL</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>
<p>■三通管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>USTEL</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>
<p>■Y型</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>USYL</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>
<p>■盲塞</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>BSLG</p>  <p>材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)</p>

型式	①Type	②D	A	C	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
USSTL	4	30.2	9		3.2	3.1
	6	32	11.2		11.0	4.8
	8	40.2	13.6		25.2	8.8
	10	40	16.3		38.7	10.6
	12	54.8	19.7		44.6	20.9
	16	52	25.6		85.0	32.8

型式	①Type	②No.	③主体颜色	D1	D2	A	C	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
UJDST	4			4	6	36.5	12.5	3.5	6
	4-8		B(黑色)	4	8	39.5	14.5	4	8
	6-10		W(白色)	6	8	39.5	14.5	10	8
	8			6	10	45	17.5	10	12
	8			8	10	45	17.5	22	12
	10			10	12	47.5	20	30	17

型式	①Type	②D	A	C	E	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
USEBL	4	17.1	9		3.2	3.2	3.2
	6	19.0	11.2		3.2	9.3	4.9
	8	23.6	13.6		3.2	20.3	9.4
	10	25	16.3		4.2	27.0	11.8
	12	32.2	19.7		4.2	40.6	22.5
	16	34	25.6		4.2	78.7	36.5

型式	①Type	②D	A	C	E	N	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
USTEL	4	17.1	9			12	3.2	5
	6	19	11.2		3.2	13	10.9	7.3
	8	23.6	13.6			18	24.8	14.1
	10	25	16.3			24	39.5	17.7
	12	32.2	19.7		4.2	28	44.2	33.5
	16	34	25.6			30	83.5	53.8

型式	①Type	②D	A	B	C	E	P	有效截面积 (mm ²)	重量 (g)
USYL	4	18.3	31.2	9	2.2	9.3		2.5	4.9
	6	22.6	34.7	11.2		11.4		9.9	7.3
	8	27.8	44.2	13.6	3.2	14.2		22.8	13.9
	10	33.3	46	16.3		17		36.6	17.7
	12	39.7	56.8	19.7	4.2	20		43.2	32.5

型式	①Type	②D	A	L	C	重量 (g)
BSLG	4	30		11	6	0.5
	6	34		14	8	1
	8	38		16	10	2
	10	41		16	12	3
	12	43		16	14	4

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。☎P.9



规格







使用流体	空气
使用温度范围*	0~60℃
最高使用压力	0.9MPa
使用真空压力	-100kPa

*不得冻结

类似产品比较要点 | 最适用于普通环境下，无需严密流量计算的低价类型。非RoHS指令对应。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D/D1)** - **3D2**
PACK-EPFHU8 - **8**
PACK-EPFHU10

<p>■直管接头型</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFHU</p>  <p>材质 主体: PBT</p>
<p>■异径直管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFHU8</p>  <p>材质 主体: PBT</p>
<p>■管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFLU</p>  <p>材质 主体: PBT</p>
<p>■T型三通接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFTU</p>  <p>材质 主体: PBT</p>
<p>■Y型管接头</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFYL</p>  <p>材质 主体: PBT</p>
<p>■盲塞</p>  <p>CAD 2D 3D 库存制</p>	<p>PACK-EPFP</p>  <p>材质 主体: PBT</p>

型式	①Type	②适用管子外径D	L	C	X	Y	袋装数量
PACK-EPFHU	4	4	33	15	12	10	10
	6	6	35	16	14	13	
	8	8	39	18	16	14	5
	10	10	47	21	20	17	
	12	12	49	23	23	21	

型式	①Type	②适用管子外径D1	③适用管子外径D2	C1	C2	L	袋装数量
PACK-EPFHU8	6	4	6	16	14	31	10
	8	6	8	18	16	35	
	10	8	10	21	18	39	5
	12	10	12	23	21	44	

型式	①Type	②适用管子外径D	A	C	X	Y	d	袋装数量
PACK-EPFLU	4	4	18	15	12	11	-	10
	6	6	19	16	14	13	3.3	
	8	8	23	18	16	14	3.3	5
	10	10	27	21	20	17	4.3	
	12	12	29	23	23	21	4.3	

型式	①Type	②适用管子外径D	A	C	X	Y	d	袋装数量
PACK-EPFTU	4	4	19	15	12	11	3.3	10
	6	6	19	15	14	13	3.3	
	8	8	23	18	16	14	3.3	5
	10	10	28	21	20	17	4.3	
	12	12	29	23	23	21	4.3	4


型式	①Type	②适用管子外径D	B	F	C	d	X	Y	袋装数量
PACK-EPFYL	4	4	36	14	15	3.3	12	11	10
	6	6	37	15	16	3.3	14	13	
	8	8	40	18	17	3.3	16	14	5
	10	10	49	21	20	4.3	20	17	
	12	12	53	21	23	4.3	23	21	

型式	①Type	②适用管子外径D	A	L	P1	P2	袋装数量
PACK-EPFP	4	4	15	28	5	3	10
	6	6	17	33	7	3	
	8	8	18	37	9	4	
	10	10	21	42	11	5	
	12	12	23	44	13	6	

Delivery 交货期
 库存品
 ☎隔日上海·广州发货 ☎P.9
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购 特殊订购
 数量 1~10袋 11袋~
 交货期 通常 另行报价
 超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。☎P.9

【注意】
 本质的产品以袋装销售，请确认规格表的袋装数量。
 (例)PACK-EPFLU=10
 订购数量1 → 5个/1袋



规格

使用流体	空气
工作压力范围	0~1.0MPa
耐压	1.5MPa
使用真空压力	-100kPa
使用温度范围*	-20~80℃

*不得冻结

橡皮管
快速接头
吸附件
橡皮管·快速接头