



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

MVBKN20

■固定式
上: 快速连接型
(K形状)

库存制
RoHS 10

CAD 2D 3D

Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVSKS	吸盘	VPSK	海绵型
MVBKN		VPBT	丁腈橡胶
MVBKE		VPBE	导电性硅橡胶

海绵型 No.10~30

波纹型 No.10

波纹型 No.20~40

M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		K形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	M	重量 g
MVSKS (海绵型)	10	6	10	9.5	37.2	15.1	M14×1.0	31.5
	15	6	15	9.5	37.2	15.1	M14×1.0	32
	20	6	20	15.5	43.2	21.1	M14×1.0	33.5
	25	6	25	15.5	43.2	21.1	M14×1.0	35
	30	6	30	15.5	43.2	21.1	M14×1.0	35

型式		K形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	M	重量 g
MVBKN MVBKE (波纹型)	10	6	10	16	42.1	20	M12×1.0	21.5
	20	6	20	19	46.7	24.6	M14×1.0	36.5
	30	6	30	23	50.7	28.6	M14×1.0	40
	40	6	40	30	57.7	35.6	M14×1.0	48.5

■弹簧式
横向: 快速连接型
(L形状)

库存制
RoHS 10

CAD 2D 3D

Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVLSL	吸盘	VPSK	海绵型
MVBLN		VPBT	丁腈橡胶
MVBLE		VPBE	导电性硅橡胶

海绵型 No.10~30

波纹型 No.10

波纹型 No.20~40

M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		L形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g	弹簧最大负载 (N)
MVLSL (海绵型)	10	6	10	9.5	59.6	36.5	46.5	7.0~12.6
	15	6	15	9.5	59.6	36.5	47	
	20	6	20	15.5	65.6	42.5	48.5	
	25	6	25	15.5	65.6	42.5	50	
	30	6	30	15.5	65.6	42.5	50	

型式		L形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g	弹簧最大负载 (N)
MVBLN MVBLE (波纹型)	10	6	10	16	66.1	43	48	4.0~ 7.1
	20	6	20	19	69.1	46	51.5	7.0~12.6
	30	6	30	23	73.1	50	55	
	40	6	40	30	80.1	57	63.5	

Delivery
交货期

● **MVBKN40 · MVBLN40 · MVBTE20**

库存品

⚡ 隔日上海 · 广州发货 **P.9**
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■弹簧式
上: 快速连接型
(T形状)

库存制
RoHS 10

CAD 2D 3D

Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVSTS	吸盘	VPSK	海绵型
MVBTN		VPBT	丁腈橡胶
MVBTE		VPBE	导电性硅橡胶

海绵型 No.10~30

波纹型 No.10

波纹型 No.20~40

M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		T形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g	弹簧最大负载 (N)
MVSTS (海绵型)	10	6	10	9.5	61.6	27.5	35	7.0~12.6
	15	6	15	9.5	61.6	27.5	35.5	
	20	6	20	15.5	67.6	33.5	37	
	25	6	25	15.5	67.6	33.5	38.5	
	30	6	30	15.5	67.6	33.5	38.5	

型式		T形状						
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g	弹簧最大负载 (N)
MVBTN MVBTE (波纹型)	10	6	10	16	68.1	34	36	4.0~ 7.1
	20	6	20	19	71.1	37	39.5	7.0~12.6
	30	6	30	23	75.1	41	43.5	
	40	6	40	30	82.1	48	52	

■直连弹簧式
螺旋型
(S形状)

库存制
RoHS 10

CAD 2D 3D

Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVSSS	吸盘	VPSK	海绵型

海绵型 No.10~30

M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		S形状					弹簧 最大负载 (N)
Type	No.	d	L ₁	B	L ₂	重量 g	
MVSSS (海绵型)	10	10	9.5	53.5	41.8	54	7.9~15.0
	15	15	9.5	53.5	41.8	54.5	
	20	20	15.5	59.5	47.8	56	
	25	25	15.5	59.5	47.8	57.5	
	30	30	15.5	59.5	47.8	57.5	

型式		S形状						
Type	No.	d	L1	B	L2	重量 g	弹簧最大负载 (N)	
MVSSS (海绵型)	10	10	9.5	53.5	41.8	54	7.9~15.0	
	15	15	9.5	53.5	41.8	54.5		
	20	20	15.5	59.5	47.8	56		
	25	25	15.5	59.5	47.8	57.5		
	30	30	15.5	59.5	47.8	57.5		

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

⚡ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 **P.9**



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

C-MVBKN10

■直立配管附接头型

CAD 2D 3D **库存**

型式	ΦA	B	ΦC	D	E	F	G	H	I	适合管
C-MVBKN (丁腈橡胶)	10	10	36	4	14	M12×1	26.5	14.4	9.1	12
C-MVBKE (硅胶)	20	20	42.8	6	17	M14×1	29.8	16.6	10.1	14

M 金属支架 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式	ΦA	B	ΦC	D	E	F	G	H	I	适合管
C-MVBKN (丁腈橡胶)	10	10	36	4	14	M12×1	26.5	14.4	9.1	12
C-MVBKE (硅胶)	20	20	42.8	6	17	M14×1	29.8	16.6	10.1	14

■直立配管型

CAD 2D 3D **库存**

型式	ΦA	B	C	D	E	F	G	适合管
C-MVBHN (丁腈橡胶)	10	10	47.5	10	15	22	10	PU管 φ6×φ4
C-MVBHE (硅胶)	15	15	49	10	15	22	10	
	20	20	61	10	15	22	10	
	30	30	66	10	15	22	10	
	40	40	66	10	15	22	10	

M 金属支架 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式	ΦA	B	C	D	E	F	G	适合管
C-MVBHN (丁腈橡胶)	10	10	47.5	10	15	22	10	PU管 φ6×φ4
C-MVBHE (硅胶)	15	15	49	10	15	22	10	
	20	20	61	10	15	22	10	
	30	30	66	10	15	22	10	
	40	40	66	10	15	22	10	

■侧向配管附弹簧型

CAD 2D 3D **库存**

型式	ΦA	B	C	E	F	G	H	I	J	K	适合管
C-MVBHN (丁腈橡胶)	10	10	31.5	21	14	10	22	M4×0.7	10	PU管 φ6×φ4	
C-MVBWE (硅胶)	15	15	33	21	14	10	22	M4×0.7	10		
	20	20	45	21	14	10	22	M4×0.7	10		
	30	30	50	23	20	14	32	M6×1.0	14		
	40	40	52	23	20	14	32	M6×1.0	14		

M 金属支架 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		⑤弹簧	ΦA	B	C	E	F	G	H	I	J	K	适合管
①Type		②No.	③管 压缩长度										
C—MVBLN (丁腈橡胶)	10	6 (10)	10	61.5 (73.5)	8 (20)	M11×1.0	14	3	15	21	19	22	PU管 φ6×φ4
	15		15	63 (75)									
C—MVBLE (硅胶)	20		20	83 (96)	13 (26)								
	30		30	91 (108)	13 (30)								
	40		40	93 (110)									
	50	50	93 (110)										

⚡ 弹簧压缩长度()内数值为订货时可选值, 与B、C()内数据相对应。

■直立配管附弹簧型

CAD 2D 3D **库存**

型式	ΦA	B	C	D	E	F	H	I	适合管
C-MVBFN (丁腈橡胶)	10	10	58.4 (70.4)	8 (20)	M11×1.0	14	16	19	PU管 φ6×φ4
C-MVBFE (硅胶)	15	15	59.9 (71.9)	8 (20)	M11×1.0	14	16	19	
	20	20	69 (82)	13 (26)	M14×1.5	17	17	24	
	30	30	75 (92)	13 (30)	M14×1.5	17	17	24	
	40	40	77 (94)	13 (30)	M14×1.5	17	17	24	

M 金属支架 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式	ΦA	B	C	D	E	F	H	I	适合管
C-MVBFN (丁腈橡胶)	10	10	58.4 (70.4)	8 (20)	M11×1.0	14	16	19	PU管 φ6×φ4
C-MVBFE (硅胶)	15	15	59.9 (71.9)	8 (20)	M11×1.0	14	16	19	
	20	20	69 (82)	13 (26)	M14×1.5	17	17	24	
	30	30	75 (92)	13 (30)	M14×1.5	17	17	24	
	40	40	77 (94)	13 (30)	M14×1.5	17	17	24	

■侧向配管型

CAD 2D 3D **库存**

型式	ΦA	B	C	D	ΦE	F	G	H	适合管
C-MVBWN (丁腈橡胶)	10	10	31.5	21	14	10	22	M4×0.7	10
C-MVBWE (硅胶)	15	15	33	21	14	10	22	M4×0.7	10
	20	20	45	21	14	10	22	M4×0.7	10
	30	30	50	23	20	14	32	M6×1.0	14
	40	40	52	23	20	14	32	M6×1.0	14

M 金属支架 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍