



Order
订货范例

型式 (Type · No.)


MVCKN4
VPDT10

■固定式
上: 快速连接型
(K形状)




Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVCKN	吸盘	VPCT	软质型
MVCKE			导电性硅橡胶
MVDKN		VPDT	软质波纹型

软质型
No.4~15



软质波纹型
No.6~15



M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		K形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVCKN MVCKE (软质型)	4	6	4	12.2	40.4	18.3	9.5
	6	6	6	12.2	40.4	18.3	16
	8	6	8	12.2	40.4	18.3	16
	10	6	10	14	42.2	20.1	24.5
	15	6	15	14	42.2	20.1	24.5


型式		K形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVDKN (软质波纹型)	6	6	6	15	43.2	21.1	16
	8	6	8	15	43.2	21.1	16
	10	6	10	15.5	43.7	21.6	24.5
	15	6	15	17.5	45.7	23.6	25

■弹簧式
横向: 快速连接型
(L形状)




Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVCLN	吸盘	VPCT	软质型
MVDLN		VPDT	软质波纹型

软质型
No.4~15



软质波纹型
No.6~15



M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		L形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVCLN (软质型)	4	6	4	12.2	64.4	41.3	17
	6	6	6	12.2	64.4	41.3	19
	8	6	8	12.2	64.4	41.3	19
	10	6	10	14	66.2	43.1	51
	15	6	15	14	66.2	43.1	51


型式		L形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVDLN (软质波纹型)	6	6	6	15	67.2	44.1	19
	8	6	8	15	67.2	44.1	19
	10	6	10	15.5	67.7	44.6	51
	15	6	15	17.5	69.7	46.6	51.5

■弹簧式
上: 快速连接型
(T形状)




Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVCTN	吸盘	VPCT	软质型
MVCTE			导电性硅橡胶
MVDTN		VPDT	软质波纹型

软质型
No.4~15



软质波纹型
No.6~15



M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		T形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVCTN MVCTE (软质型)	4	6	4	12.2	66.4	32.3	20.5
	6	6	6	12.2	66.4	32.3	22
	8	6	8	12.2	66.4	32.3	22
	10	6	10	14	68.2	34.1	39
	15	6	15	14	68.2	34.1	39


型式		T形状			重量 g		
Type	No.	D	d	L1	B	L2	重量 g
MVDTN (软质波纹型)	6	6	6	15	69.2	35.1	22
	8	6	8	15	69.2	35.1	22
	10	6	10	15.5	69.7	35.6	39
	15	6	15	17.5	71.7	37.6	39.5

■直连弹簧式
螺旋型
(S形状)



Type	A 附件	吸盘形状	M 吸盘材质
MVCSN	吸盘	VPCT	软质型

软质型
No.4~15



M 金属材料 黄铜 S 表面处理 无电解镀镍

型式		S形状			重量 g		
Type	No.	d	L1	B	L2	重量 g	重量 g
MVCSN (软质型)	4	4	12.2	57.3	45.6	18	18
	6	6	12.2	57.3	45.6	18	18
	8	8	12.2	57.3	45.6	18	18
	10	10	14	59.1	47.4	59	59
	15	15	14	59.1	47.4	59	59

■吸盘

软质型




软质波纹型




Type	M 材质	吸盘形状	H 硬度	颜色
VPCT	丁腈橡胶	软质型	肖氏A55	黑色
VPCE	导电性硅橡胶		肖氏A60	黑色
VPDT	丁腈橡胶	软质波纹型	肖氏A55	黑色

软质型



软质波纹型



型式		适用吸附件	安装类型
Type	No.	MVC□	
VPCT VPCE	4	4	附件式
	6	6	
	8	8	
	10	10	
	15	15	

型式		适用吸附件	安装类型
Type	No.	MVD□	
VPDT	6	6	附件式
	8	8	
	10	10	
	15	15	



Delivery
交货期

●色 型式 · MVCTN8
●库存品
●隔日上海 · 广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●色 型式 · VPCE8 · VPCE15
●5 天 发货
●上海 · 广州发货
●遇特殊期间交期有变更,
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价


●超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例


- 软质型因柔软性优良, 吸附时不易损伤工件。
- 软质波纹型柔软性优良, 最适用于吸附纸张等物品。

软质型




取出成型产品等
容易划伤工件

软质波纹型



取出成型产品等
容易划伤工件

■结构图




■规格


Type	VPCT · VPDT	VPCE
高温使用极限温度	110℃	180℃
低温使用极限温度	-30℃	-40℃
耐候性	△	○
耐臭氧性	△	○
耐酸性	△	○
耐碱性	○	○
耐油性 (汽油 · 轻油)	○	△
耐油性 (苯 · 甲苯)	△	△
表面电阻率	—	10 ⁴ ~10 ⁶ Ω/sq

■特性数据

●软质型



●软质波纹型



橡皮管

快速接头

吸附零件

48 橡皮管 · 快速接头
吸附零件