

フローティングジョイント フランジ取付型 -[めねじ]標準タイプ-
浮动接头 法兰安装型
 -【内螺纹】标准型-


新刊载
 橙色文字表示



CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: 使用法兰可牢固固定连接件。


Order 订货范例
 型式 (Type · M)
FJA10



标准加工品

库存制 RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
连接件单品			法兰单品					法兰	连接件	
标准	分离	两平面	L尺寸固定型	标准	分离	两平面	相当于S45C	法兰	连接件	表面处理
FJA	FJB	FJC	FJCN	FJA-H	FJB-H	FJC-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	刃部45~50HRC 表面高频淬火	四氧化三铁保护膜
FJAS	FJBS	FJCS	FJCMS	FJAS-H	FJBS-H	FJCS-H				



型式 Type	安装法兰											气缸连接件										
	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR	
【组件】 标准 FJA FJAS 分离 FJB FJBS 两平面 FJC FJCS	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3×0.5	6	15	12	17	5	10	6	40	
	4												4×0.7	8								
	5												5×0.8	10								
	6	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	6×1.0	12	20	14	19	6	12	8	50	
	8	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60	
	10	54	28	21	8	16	40				32	40	10×1.25	15		20	27		17			
	12												12×1.25	18	35	25	34	10	22	12		
	14	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	14×1.5	21	45	32	43	12	27	15		
	16												16×1.5	24								100
	18	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	18×1.5	27	55	40	52	15	32	18		
	20												20×1.5	30								200
	22	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	22×1.5	33	60	49	62	16	41	23		
24												24×1.5	36									
26	116	66	53	16	32	86				78	86	26×1.5	39	65	54	69	18	46	24	250		
30												30×1.5	43									
36	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	36×1.5	45	65	54	69	18	48	24	250		


Delivery 交货期
 5天发货

色型式
 库存品

数量分类	标准订购		特殊订购	
	小单	大单	小单	大单
数量	1~30	31~	1~30	31~
交货期	通常	另行报价	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例




フローティングジョイント フランジ取付型 -[めねじ]省スペースタイプ-
浮动接头 法兰安装型
 -【内螺纹】紧凑型-

新刊载
 橙色文字表示

CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: 该产品减小了安装螺纹直径, 实现了紧凑化。气缸专用的浮动接头。


Order 订货范例
 型式 (Type · M)
**FJUA10
 FJUB-H12**



标准加工品

库存制 RoHS10

Type							M材质	H硬度		S表面处理
连接件单品			法兰单品					法兰	连接件	
标准	分离	两平面	L尺寸固定型	标准	分离	两平面	相当于S45C	法兰	连接件	表面处理
FJUA	FJUB	FJUC	FJUN	FJUA-H	FJUB-H	FJUC-H	SUS440C或同等高硬度耐腐蚀钢	45~55HRC	刃部45~50HRC 表面高频淬火	四氧化三铁保护膜
FJUAS		FJUCS	FJUAS-H	FJUAS-H	FJUAS-H	FJUAS-H				



型式 Type	安装法兰											气缸连接件										
	M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR		
【组件】 标准 FJUA FJUAS 分离 FJUB 两平面 FJUC FJUAS	5	34	17	13			24				22	5×0.8	10	17	12	16		10	6	50		
	6											6×1.0	12	20								
	8				5	11		4.5	8	5		5	8×1.25	14	23			5				
	10	40	23	17				30				25	10×1.25	15	25	16	22		13	8	60	
	12												12×1.25	18	29							
	14	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	34	14×1.5	21	33	22	30	5.5	19	10		
	16												16×1.5	24	37						100	
	18	62	39	31	8	16	48	7	11	6	41	41	18×1.5	27	41	28	36	8	21	12		
	20												20×1.5	30	46							
	22	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	48	22×1.5	33	50	32	42	10	26	15		
	24												24×1.5	36	55						200	
	26	80	52	42	12	24	64				54	54	26×1.5	39	60	38	48	12	32	16		
30	90	62	52	16	32	74				64	64	30×1.5	43	65	48	58	16	36	18	250		

Delivery 交货期
 5天发货

容许偏心量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12·14	1
16·18	1.5
20~26	2
30·36	2.5(2)

* 紧凑型为()内的数值。

数量分类	标准订购		特殊订购	
	小单	大单	小单	大单
数量	1~30	31~	1~30	31~
交货期	通常	另行报价	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

