

浮动接头 法兰安装型

—平型・双面固定法兰型・四平面气缸连接组件—

新刊载

橙色文字表示

挡板

新刊载

橙色文字表示



CAD数据文件名: 50_Cylinders

■特长: 防止因连接件的冲击而导致被驱动体损伤。




Order
订货范例

型式 (Type・M)

BPFUC18
BPFA14


标准加工品




形状	Type				M 材质	H 硬度	S 表面处理
	标准级		两平面				
	标准	薄型	标准	薄型			
标准型用	BPFA	BPFUA	BPFC	BPFUC	相当于S45C	45~50HRC	四氧化三铁保护膜
	BPFAS	BPFUAS	BPFCs	BPFUCs	相当于SUS440C *		—
紧凑型用	BPUA	—	BPUC	BPUUC	相当于S45C		四氧化三铁保护膜

* BPFUAS・BPFUCs相当于SUS420J2


标准




两平面




紧凑型用



标准



薄型



25 / (6.3 /)

■浮动接头 (标准型用) 挡板

型式		A	P.C.D.	E	G	K
Type	No. 对应M					
标准级 标准 BPFA BPFAS	3					
	4	42	30	24	30	4.5
	5					
	6	48	34	28	34	6
	8	51	37	30	37	
	10	54	40	32	40	7
	12					
	14	70	52	42	52	10
	16					
	18	90	68	54	68	12
	20					
	22	106	80	66	80	14
	24					
	26	116	86	78	86	
两平面 标准 BPFC BPFCs	30	134	104	80	104	18

●相当于SUS440C・相当于SUS420J2的淬火产品可能因淬火而变色。●挡板的No.30适用于M36的浮动接头。●薄型M3、M4不可选。●No.对应浮动接头 法兰安装型(P.2755~2759)的M。

■浮动接头 (紧凑型用) 挡板

型式		A	P.C.D.	E	K
Type	No. 对应M				
标准级 标准 BPFA BPFAS	5				
	6	34	24	22	4.5
	8				
	10	40	30	25	
	12				
	14	52	40	34	6
	16				
	18	62	48	41	7
	20				
	22	74	58	48	10
两平面 标准 BPUC BPUC	24				
	26	80	64	54	
	30	90	74	64	



Delivery
交货期

●色 型式
5天 发货

●上海・广州发货
●13:00之后下订为6天后发货。
●遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。



●色 型式
库存品

●隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)


数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	5/+1天	另行报价

●超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9




Example
使用范例

●标准型




浮动接头 (FJA)
P.2755

●分离型
组装、拆卸简便。



浮动接头 (FJB)
P.2755

●两平面型
由于是简易型，因此可用于安装面狭窄的地方。



浮动接头 (FJC)
P.2755

50
シリンダ
連結部品

シリンダ
連結部品

フローティング
ジョイント

ブッシャ

リンク機構部品

50
气缸
连接零件

连接类零件

浮动接头

压块

连接机构零件

■特长: 法兰: 备有从正面、背面两个方向都能安装的螺纹孔加工型。连接件: 两个平面改为四个平面, 可实现细致定位。




Order
订货范例

型式 (Type・M)

FJAT10
FJAZ10


■双面固定法兰型・四平面气缸连接组件

标准加工品




RoHS10

■安装法兰



■气缸连接件



型式		安装法兰										气缸连接件									
Type	M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	M ₁	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L ₁	SF		
组件 标准级 FJAT FJATS* 分离型 FJBT 两平面 FJCT	8	51	24	17	8	16	37	M6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60		
	10	54	28	21					40	32	40	10×1.25		15	20		27			17	
	14	70	36	27	10	20	52	M8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	100		
	18	90	46	35	12	24	68	M10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15			
	22	106	56	44	15	30	80	M12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18		200	

●相当于SUS440C的淬火产品可能因淬火而变色。●带*型号M22不可选。


■容许偏心量 (mm)

M	U
8・10	0.5
14	1
18	1.5
22	2

■气缸连接件的前端为平型。


■平型连接件组件

标准加工品




RoHS10

■安装法兰



■气缸连接件



型式		安装法兰											气缸连接件								
Type	M	A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D.	d	d ₁	H ₁	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L ₁	
组件 FJAZ FJAZS * FJCZ 气缸连接件单品 FJZN FJZNS *	8	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	
	10	54	28	21			40				32	40	10×1.25	15		20	27				
	14	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	
	18	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15	
	22	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18	

●相当于SUS440C的淬火产品可能因淬火而变色。●带*型号M22不可选。



Delivery
交货期

5天 发货

●上海・广州发货
●13:00之后下订为6天后发货。
●遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9