

ベアリングホルダセット -シングル止め輪なしタイプ-

轴承座组件

—无扣环单轴承型—

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

■特长：无扣环，最适合向轴承施加预压の場合。

CAD数据文件名：13_Bearings_with_Holder


请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

型式 ①Type · ②轴承型号 · ③密封圈

BGCN6203ZZ



Type			材质		表面处理
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座
BGRNB	BGSNB	BGCNB	钢	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
BGRN	BGSN	BGCN			无电解镀镍
BARN	BASN	BACN		2000系列铝合金	本色阳极氧化处理
SBARN	—	SBACN	*不锈钢		
SBGRN	SBGSN	SBGCN		SUS304	—

■如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
■表面处理防锈方法请参考P.2906～2908。
*橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

轴承精度 JIS B 1514 0级






63/16

■圆型

■方型

■简易型

由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1～0.2。



*轴承轴向固定方式可参考P.684。
①无扣环型轴承有脱落可能，重新安装后可正常使用。
②对安装孔进行螺纹及沉孔加工，以便能从正反两面进行安装。

型式		d	DH7	容差	B	H	W	T	dh	P.C.D	K	A	F	M (粗牙螺纹) (dz)	d1	H1	可订购型号			
①Type	②轴承型号	③密封圈															BGRNB BGRN BGCN	BGSNB BGSN BGCN	BARN BASN BACN	SBARN SBGRN SBGCN
(圆型)	623	ZZ (双盖式)	3	10	+0.015 0	4	33	16	6	7	24	27	24	M4(3.3)	6.5	3.4	●	●	●	—
	624		4	13	+0.018 0	5	35	18	7	9	26	28	26				●	●	●	—
	605		5	14	0	5	36	20	7	10	26	30	26				●	●	●	—
	625			16		5	38	22	7	12	28	31	28				●	●	●	—
	606		6	17	+0.021 0	6	39	23	8	13	29	32	29				●	●	●	—
	626			19		6	41	25	8	15	31	34	31				●	●	●	—
	678		8	12	+0.018 0	3.5	34	18	6	10	25	27	25				●	●	●	—
	698			19	+0.021 0	6	41	25	8	15	31	34	31				●	●	●	—
	608			22		7	45	29	9	18	35	36	35				●	●	●	—
	628			24		8	47	32	10	20	37	37	37				●	●	●	—
(方型)	6700	ZZ (双盖式)	15	15	+0.018 0	4	37	22	7.5	12	27	30	27	M4(3.3)	6.5	3.4	●	●	●	—
	6800		19	19	+0.021 0	5	41	25	7.5	15	31	34	31				●	●	●	—
	6900		22	22		6	45	29	8	19	35	36	35				●	●	●	—
	6000		26	26		8	50	34	10	22	40	39	40				●	●	●	—
	6200		30	30		9	54	38	11	24	44	42	44				●	●	●	—
	6701		18	18	+0.018 0	4	40	25	7.5	15	30	31	30				●	●	●	—
	6801		21	21	+0.021 0	5	44	29	7.5	17	34	35	34				●	●	●	—
	6901		24	24		6	48	31	8	21	38	38	38				●	●	●	—
	6001		28	28		8	52	36	10	24	42	40	42				●	●	●	—
	6201		32	32		10	56	40	12	26	46	43	46				●	●	●	—
(简易型)	6702	ZZ (双盖式)	21	21	+0.021 0	4	44	29	7.5	18	34	35	34	M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	—
	6802		24	24	+0.025 0	5	47	32	7.5	20	37	37	37				●	●	●	—
	6902		28	28		7	57	37	9	25	45	45	45				●	●	●	—
	6002		32	32		9	60	40	11	28	48	46	48				●	●	●	—
	6202		35	35	+0.025 0	11	64	44	13	29	52	49	52				●	●	●	—
	6803		26	26		5	50	34	7.5	22	40	39	40				●	●	●	—
	6903		30	30		7	60	38	9	27	48	46	48				●	●	●	—
	6003		35	35		10	66	44	12	31	54	50	54				●	●	●	—
	6203		40	40	+0.025 0	12	72	50	14	34	60	54	60				●	●	●	—
	6704		27	27		4	51	35	7.5	23	41	39	32				●	●	●	—
(简易型)	6804	ZZ (双盖式)	32	32	+0.025 0	7	60	40	9	28	48	46	38	M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	—
	6904		37	37		9	69	47	11	34	56	54	51				●	●	●	—
	6004		42	42		12	77	54	14	36	64	59	56				●	●	●	—
	6204		47	47		14	81	58	16	40	68	62	59				●	●	●	—
	6805		37	37	+0.030 0	7	69	47	11	34	56	54	51	M6(5.2)	9.5	5.4	●	●	●	—
	6905		42	42		9	77	54	11	36	64	59	56				●	●	●	—
	6005		47	47		12	88	58	14	41	72	67	63				●	●	●	—
	6205		52	52		15	94	64	17	45	78	72	68				●	●	●	—
	6806		42	42	+0.025 0	7	77	54	11	36	64	59	56	M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	—
	6906		47	47		9	88	58	13	41	72	67	63				●	●	●	—
	6006		55	55		13	96	66	15	48	80	73	70				●	●	●	—
	6206		62	62		16	104	74	18	55	88	79	77				●	●	●	—
(简易型)	6007	ZZ (双盖式)	35	35	+0.030 0	14	104	74	16	55	88	79	75	M6(5.2)	9.5	5.4	●	●	●	—
	6207		42	42		17	126	88	21	64	105	95	92				●	●	●	—
	6808		48	48		15	114	82	17	60	96	86	80				●	●	●	—
	6208		55	55		18	134	96	20	74	113	102	98				●	●	●	—
	6010		62	62	+0.035 0	20	147	110	24	83	126	—	104	M12(10.5)	17.5	11	●	●	●	—
	6210		70	70		25	174	134	28	100	154	—	128				●	●	●	—
	6810		80	80		22	162	122	22	90	142	—	118				●	●	●	—
	6210		90	90		30	204	154	32	120	184	—	150				●	●	●	—

请利用订购表确认有无适用的尺寸。

*VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的，及型号为623、624、605、606的轴承。

米思米不承诺轴承的品牌。



Delivery
交货期

3 天 发 货

①上海・广州发货
②部分型号5天发货，请以报价为准。


明日
出货

P.11

*轴承型号6207 6208 6010 6210不适用瞬达服务



Example
使用范例



轴承座组件
(BGRNB)

ベアリングホルダセット -ダブル 止め輪付 L寸選択タイプ-

轴承座组件

—带扣环双轴承L尺寸选择型—

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

■特长：带2个轴承，因此可承受大于单轴承型的高负载。带扣环，便于组装。

CAD数据文件名：13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

型式 ①Type · ②轴承型号 · ③密封圈

BGRB6000ZZ

— ④L

25



Type			材质		表面处理	附件扣环
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	
BGRBB	BGSBB	BGCBB	钢	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
BGRB	BGSB	BGCB			无电解镀镍	SUS304
BARB	BASB	BACB		2000系列铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304
SBARB	SBASB	SBACB	*不锈钢			
SBGRB	SBGSB	SBGCB		SUS304	—	

■如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
■表面处理防锈方法请参考P.2906～2908。
*橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

轴承精度 JIS B 1514 0级

63/16

■圆型

■方型

■简易型

