

ベアリングホルダセット -ダブル 止め輪付 L寸指定タイプ-

轴承座组件

-带扣环双轴承L尺寸指定型-

新刊载

橙色文字表示

明日
出货

■特长: 可以1mm为单位指定固定座长度(L尺寸)。

CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 ①Type · ②轴承型号 · ③密封圈) - ④L
BGFRB6901ZZ - 25



Type			M材质	S表面处理	A附件
圆型	方型	简易型			
BGFRBB	BGFSBB	BGFCBB	钢	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
BGFRB	BGFSB	BGFCB			
BAFRB	-	BAFCB			
SBAFRB	-	SBAFCB			
SBGFRB	SBGFSB	SBGFCB	* 不锈钢	2000系列 铝合金 SUS304	无电解镍镀 本色阳极氧化处理 SUS304


■如对防锈有要求, 请优先选择无电解镍镀表面处理和SUS304材质产品。
■表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。
■橡胶密封轴承(VV、DD)均为钢制。

轴承精度 JIS B 1514 0级
63 (15/)

■圆型

■方型

■简易型



* 轴承轴向固定方式可参考P.684。
* 轴承与扣环间有间隙, 选定请注意。

型式			④L 指定 单位 1mm	d	D _{H7}	容差	B	ℓ	H	W	T	d _h	D ₁₉	容差	P.C.D.	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁	可订购型号					
①Type	②轴 承 型 号	③密封圈																				BGFRBB BGFRB BAFRB SBAFRB SBGFRB	BGFSBB BGFSB	BAFRB BAFCB	SBAFRB SBGFRB SBGFCB		
(圆型)	623	ZZ (双盖式)	20~40	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24	-	6.5	3.5	3.1	●	●	●	●	-	-
	624			4	13	+0.018 0	5	2.65	35	18	7	9	17	-0.006 -0.024	26	28	26	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	605			5	14	+0.018 0	5	2.65	36	20	7	10	18	-0.006 -0.024	26	30	26	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	625			16	17	+0.018 0	5	2.65	38	22	7	12	20	-0.007 -0.028	28	31	28	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	606		25~50	6	17	+0.018 0	6	2.65	39	23	7	13	21	-0.007 -0.028	29	32	29	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	626			19	19	+0.021 0	6	2.65	41	25	7	15	24	-0.007 -0.028	31	34	31	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	698			19	19	+0.021 0	6	2.65	41	25	7	15	24	-0.007 -0.028	31	34	31	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	608			22	22	+0.021 0	7	2.65	45	29	7	18	27	-0.007 -0.028	35	36	35	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	628		20~40	19	19	+0.021 0	8	2.85	47	32	7	20	30	-0.009 -0.034	37	37	37	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6900			19	19	+0.021 0	5	2.65	41	25	7	15	24	-0.009 -0.034	31	34	31	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6000			12	22	+0.021 0	6	2.65	45	29	8	19	27	-0.009 -0.034	35	36	35	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6000			26	26	+0.021 0	8	2.85	50	34	8	22	32	-0.009 -0.034	40	39	40	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
(方型)	6200	*VV (非接触式 橡胶密封圈)	25~50	30	30	+0.025 0	9	2.85	54	38	24	36	-0.007 -0.028	44	42	44	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6901			21	21	+0.025 0	5	2.85	44	29	17	26	-0.007 -0.028	34	35	34	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6901			24	24	+0.025 0	6	2.85	48	31	21	30	-0.008 -0.032	38	38	38	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6001			28	28	+0.025 0	8	2.85	52	36	24	34	-0.009 -0.034	42	40	42	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6201		30~70	32	32	+0.025 0	10	2.85	56	40	26	38	-0.009 -0.034	46	43	46	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6802			24	24	+0.021 0	5	2.85	47	32	20	30	-0.007 0.028	37	37	37	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6902			28	28	+0.025 0	7	2.85	57	37	25	35	-	45	45	45	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6002			32	32	+0.025 0	9	2.85	60	40	28	38	-	48	46	48	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6202		35~70	35	35	+0.025 0	11	3.75	64	44	29	42	-	52	49	52	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6903			30	30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6003			35	35	+0.021 0	10	3.75	66	44	31	42	-	54	50	54	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
	6203			40	40	+0.021 0	12	3.95	72	50	34	48	-	60	54	60	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
(简易型)	6804	DD 接触式 橡胶密封圈)	35~70	32	32	+0.025 0	7	3.75	60	40	28	38	-	48	46	38	29	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6904			37	37	+0.025 0	9	3.75	69	47	34	45	-	56	54	51	24	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6004			42	42	+0.025 0	12	3.95	77	54	36	50	-	64	59	56	32	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6204			47	47	+0.025 0	14	3.95	81	58	36	50	-0.010 0.040	68	62	59	34	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6805		35~70	37	37	+0.025 0	7	3.75	69	47	34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6905			42	42	+0.025 0	9	3.95	77	54	36	50	-0.034	64	59	56	32	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6005			47	47	+0.030 0	12	3.95	88	58	41	54	-0.010	72	67	63	36	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6205			52	52	+0.030 0	15	4.2	94	64	45	60	-0.040	78	72	68	39	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6806		35~70	42	42	+0.025 0	7	3.95	77	54	36	50	-0.009 0.034	64	59	56	32	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6906			47	47	+0.025 0	9	3.95	88	58	41	54	-	72	67	63	36	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6006			55	55	+0.010	13	4.2	96	66	48	62	-0.010	80	73	70	40	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	6206			62	62	+0.040	16	4.2	104	74	55	70	-0.040	88	79	77	44	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
6007	50~120	62	62	+0.040	14	4.2	104	74	55	70	-	88	79	75	44	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-		
6207		72	72	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	●	●	●	●	-	-		
6008		80	80	+0.010 0.040	15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	●	●	●	●	-	-		
6208		88	88	+0.010 0.040	18	6	134	96	74	92	-0.012	113	102	98	56	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-		
6010	ZZ (双盖式)	70~120	90	90	+0.035 0	16	6	134	96	20	74	92	-0.012 -0.047	113	-	98	56	17.5	11	11	●	●	●	●	-	-	
6210			90	90	+0.035 0	20	7	147	110	83	106	-0.012 -0.047	126	-	104	72	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	

请利用订购表确认有无适用的尺寸。 * VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 3 天 发货
① 上海・广州发货
② 部分型号5天发货, 请以报价为准。

明日
出货 P.11

※轴承型号6207 6208 6010 6210不适用隔达服务

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~24	25~
交货期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9