

CAD数据文件名: 13_Bearings_with_Holder

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type・②轴承型号) - ③L
订货范例 S-SBACB6900ZZ - 25

标准加工品




制 RoHS 10


带扣环型		无扣环型		材质		表面处理	
圆型	简易型	圆型	简易型	轴承	固定座	固定座	固定座
S-SBARB	S-SBACB	S-SBARB	S-SBACC	轴承	2000系列铝合金	本色阳极氧化处理	固定座
S-SBGRB	-	S-SBARB	S-SBGCC	不锈钢	SUS304	本色阳极氧化处理	-

曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

・带扣环型



・无扣环型



圆型 简易型

d3~15 d20

6.3/(1.6/)

* 轴承轴向固定方式可参考 P.684。
④ 轴承与扣环间有间隙, 选定时请注意。

轴承精度 JIS B 1514 0级 附件 扣环 (SUS304)

型式		③L 选择	d	DH7	公差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	公差	P.C.D.	A	F	d1	d2	H1	可订购型号						
①Type	②轴承型号																			S-SBARB S-SBGRB S-SBACB S-SBACC	S-SBGCC					
带扣环型 (圆型) S-SBARB S-SBGRB (简易型) S-SBACB 无扣环型 (简易型) S-SBACC S-SBGCC	623ZZ	20 30	3	10	+0.015	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	24	—	8	4.5	4.1	●	—					
	624ZZ	20 30	4	13	+0.018	5	2.65	35	18		9	17	-0.024	26	26					●	—					
	605ZZ	20 30	5	14		5	2.65	36	20		10	18	20	26	26					●	—					
	625ZZ	25 30	5	16		5	2.65	38	22	12	18	20	28	28	●					—						
	606ZZ	20 35	6	17	0	6	2.65	39	23	13	21	-0.007	29	29	●					—						
	608ZZ	25 35	8	22		7	2.65	45	29	18	27	-0.028	35	35	●					—						
	6900ZZ	25 40	10	22		6	2.65	45	29	19	27	35	35	●	—											
	6000ZZ	25 40		+0.021	8	2.85	50	34	22	32	-0.009	40	40	●	—											
	6200ZZ	30 40			9	2.85	54	38	24	36	-0.034	44	44	●	—											
	6901ZZ	25 40	24		6	2.85	48	31	21	30	-0.028	38	38	●	—											
	6001ZZ	25 40	12	28	8	2.85	52	36	24	34	42	42	●	—												
	6201ZZ	30 40		32	+0.025	10	2.85	56	40	26	38	46	46	●	—											
	6902ZZ	25 50		28	+0.021	7	2.85	57	37	25	35	45	45	●	—											
	6002ZZ	30 50	15	32	+0.025	9	2.85	60	40	10	28	38	-0.009	48	48					9.5	5.5	5.1	●	—		
	6202ZZ	35 50		35		11	3.75	64	44	29	42	52	52	●	—											
	6904ZZ	35 50		37		9	3.75	69	47	34	45	56	51	24	●								—			
	6004ZZ	40 50	20	42	0	12	3.95	77	54	36	50	64	56	32	11								6.6	6.1	●	—
	6204ZZ	45 50		47		14	3.95	81	58	40	54	68	59	34											●	—

米思米不承诺轴承的品牌。


Delivery 3 天 发 货
交货期 ① 上海・广州发货
② 部分型号5天发货, 请以报价为准。

明日 出货 P.11

Alterations 追加加工
型式(①Type・②轴承型号) - ③L - (NA)
S-SBACB6900ZZ - 25 - NA

Alteration	不装配轴承、扣环
Code	NA
Spec.	不将轴承、扣环装入固定座中, 而以附件形式发货。

Example 使用范例
・低尘型轴承 P.743




轴承座组件外圈固定型

■ 特长

・带座轴承外圈固定型是标配了外圈固定盖板的带座轴承, 具有防止轴承外圈向推力方向移动的作用。

■ 结构图




■ 用途


・适用于高负载、高转速等负载较大的转轴的固定保持。

■ 使用范例


使用范例①(标准型)



使用范例②(嵌入式)



■ 外圈固定盖板详图



轴承 型号	③ 外圈固定盖板										④ 螺栓
	D	D2	dh	T1	T2	p.c.d.	d3	d4	t2	w	
6902ZZ	28	43	25	-	-	35	6.5	3.5	3.1	34	M3~8
6002ZZ	32	48	28	-	-	40	6.5	3.5	3.1	38	
6903ZZ	30	43	27	6	8	35	6.5	3.5	3.1	36	
6003ZZ	35	48	31	-	-	40	6.5	3.5	3.1	42	M4~10
6904ZZ	37	53	34	-	-	43	8	4.5	4.1	44	
6004ZZ	42	58	36	7	9	48	8	4.5	4.1	48	
6005ZZ	47	63	41	-	-	53	8	4.5	4.1	54	M5~12
6006ZZ	55	78	48	8	10	64	9.5	5.5	5.1	62	
6007ZZ	62	84	55	-	-	72	9.5	5.5	5.1	~	
6008ZZ	68	92	60	9	11	78	11	6.6	6.1	~	M6~12