

ウレタン付カムフォロア ー六角穴付タイプー
聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器
ー内六角孔型ー



最快当天发货

CAD数据文件夾名: 13_Bearings_with_Holder

■特长: 凸轮轴承随动器外圈烧结有聚氨酯。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (① Type · ② dh7) - ③ D
订货范例 CFAH12 - 30


■R型



Type				M材质		A附件
头部内六角孔(d5~10)		头部螺纹部内六角孔(d12~16)		聚氨酯	凸轮轴承随动器	
带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	肖氏A90	SUJ2	1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)
CFFRRA	CFFRRU	CFAH	CFRTH	相当于SUS440C	SUJ2	1个六角螺帽(SUS304)
—	—	CFRSH	CFRTSH	肖氏A50	SUJ2	1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)
—	—	—	—	—	—	—

■头部内六角孔(d5~10)

(带密封圈)




(无密封圈)



■头部螺纹部内六角孔(d12~16)

(带密封圈)



①使用环境温度80℃以下
②d10以下没有润滑脂补充孔。

型式		② dh7 容差		① D 选择	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	H	容许负载(N)	容许转速(rpm)		重量(g)
① Type	② dh7 容差	① D 选择	M×螺距											肖氏A90	肖氏A50	
(带密封型) CFFRRA (无密封型) CFFRRU	5	0	13	5×0.8	9	10	23	—	—	7.5	—	3	68	1500	250	13
	6	-0.012	16	6×1.0	11	12	28			9		4	90	1300	220	22
	8	0	19	8×1.25	12	13	32			11		5	96	1180	190	33
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36			13		6	110	1060	170	50
(带密封型) CFAH CFRSH (无密封型) CFRTH CFRTSH	12	0	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	6	147	830	140	103
	16	-0.018	32	16×1.5	18	19.5	52			18		8	151	800	130	113
	16	0	35	16×1.5	18	19.5	52			18		8	202	740	120	181
	16	-0.018	35	16×1.5	18	19.5	52			18		8	202	740	120	181

①d12・16已变更为头部和螺纹部带内六角孔的规格。


■圆柱型



Type				M材质		A附件
头部内六角孔(d5~10)		头部螺纹部内六角孔(d12~16)		聚氨酯	凸轮轴承随动器	
带密封圈	无密封圈	带密封圈	无密封圈	肖氏A90	SUJ2	1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)
CFFRUUA	CFFRUU	CFTA	CFFTH	相当于SUS440C	SUJ2	1个六角螺帽(SUS304)
—	—	CFTSH	—	肖氏A50	SUJ2	1个六角螺帽(S45C・四氧化三铁保护膜)
—	—	CFTGH	—	—	—	—

■头部内六角孔(d5~10)

(带密封圈)




(无密封圈)



■头部螺纹部内六角孔(d12~16)

(带密封圈)



①使用环境温度80℃以下
②d10以下没有润滑脂补充孔。

型式		② dh7 容差		① D 选择	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	ℓ	ℓ ₁	H	容许负载(N)	容许转速(rpm)		重量(g)
① Type	② dh7 容差	① D 选择	M×螺距												肖氏A90	肖氏A50	
(带密封型) CFFRUUA (无密封型) CFFRUU	5	0	13	5×0.8	9	10	23	—	—	—	7.5	—	3	68	1500	250	13
	6	-0.012	16	6×1.0	11	12	28				9		4	90	1300	220	22
	8	0	19	8×1.25	12	13	32				11		5	96	1180	190	33
	10	-0.015	22	10×1.25	12	13	36				13		6	110	1060	170	50
(带密封型) CFTA CFTSH CFTGH (无密封型) CFFTH	12	0	30	12×1.5	14	15	40	6	3	6	14	6	6	147	830	140	103
	16	-0.018	32	16×1.5	18	19.5	52				18		8	151	800	130	113
	16	0	35	16×1.5	18	19.5	52				18		8	202	740	120	181
	16	-0.018	35	16×1.5	18	19.5	52				18		8	202	740	120	181

①d12・16已变更为头部和螺纹部带内六角孔的规格。

凸轮轴承随动器规格变更型式置换表(d12・16)

种类	旧型式(d12・16)		新型式(d12・16)	
	旧标准型	旧内六角孔型	旧标准型	旧内六角孔型
聚氨酯包覆	CFFRRZ	CFFRRA	CFFRRZ	CFFRRA
	CFFRRZS	CFFRRAS	CFFRRZS	CFFRRAS
	CFFRR	CFFRRU	CFFRR	CFFRRU
	CFFRRS	—	CFFRRS	—
	CFFRUZ	CFFRUUA	CFFRUZ	CFFRUUA
	CFFRUZS	CFFRUAS	CFFRUZS	CFFRUAS
	—	CFFRUAG	—	CFFRUAG
	CFFRU	CFFRUU	CFFRU	CFFRUU



Delivery 交货期



隔日上海・广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价
①超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ②P.9		

ローラフォロア ー分離・非分離タイプー
滚子轴承随动器
ー分离型・非分离型ー



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夾名: 13_Bearings_with_Holder



Order 订货范例

型式

NASTR8

■分离型



CAD 2D 3D 库存 图

用途	带密封圈		无密封圈		M材质	* D 公差
	冠柱型	圆柱型	冠柱型	圆柱型		
普通型	NASTZ	NASTFZ NASTFZS	NASTR	NASTF NASTFS	相当于SUJ2 SUS440C	19~30 -8.009 32 -8.011

①使用环境温度 80℃以下

■带密封圈 冠柱型

■无密封圈型 冠柱型

■带密封圈 圆柱型

■无密封圈型 圆柱型

■带密封圈

型式		d	D	a	B	B ₁	e	f	基本额定负载		轨道负载容量(kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type	冠柱型								C(动) kN	Cor(静) kN	NASTZ□	NASTFZ□		
(冠柱型) NASTZ	(圆柱型) NASTFZ NASTFZS	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	4.12	4.55	1.37	3.53	8000	24.5
		8	24	17.5	15.8	15			5.68	5.89	1.86	4.51	6800	39
		10	30	23.5	18.8	16			7.94	7.59	2.45	6.86	6000	65
		12	32	25.5	19.8	16			10.4	10.9	2.74	7.35	5200	75
		15	35	29	21.8	16			12.3	14.3	—	8.04	4000	83
		17	40	32.5	24.8	16			17.4	20.9	—	11.8	3800	135
		20	47	38	29.8	16			19.2	24.5	—	13.8	3400	195
		20	47	38	29.8	16			19.2	24.5	—	13.8	3400	195

■无密封圈型

型式		d	D	dr	B	B ₁	r	r ₁	基本额定负载		轨道负载容量(kN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
Type	冠柱型								C(动) kN	Cor(静) kN	NASTR□	NASTF□		
(冠柱型) NASTR	(圆柱型) NASTF NASTFS	6	19	10	9.8	10	0.5	—	4.12	4.55	1.37	3.53	20000	17.8
		8	24	12	11.8	10			5.68	5.89	1.86	4.02	17000	28
		10	30	14	13.8	10			7.94	7.59	2.45	5.59	15000	50
		12	32	16	15.8	12			10.4	10.9	2.74	5.98	13000	58
		15	35	20	18.8	12			12.3	14.3	3.14	—	10000	62
		17	40	22	21.8	12			17.4	20.9	3.72	—	9500	110
		20	47	25	24.8	12			19.2	24.5	4.61	—	8500	155
		20	47	25	24.8	12			19.2	24.5	4.61	—	8500	155

①使用时请充分涂抹润滑脂。

■非分离型



CAD 2D 3D 库存 图

用途	带密封圈		无密封圈		M材质
	冠柱型	高负载冠柱型	冠柱型	高负载冠柱型	
普通型	NARTU	NARTV NARTVS	NARTR	NARTRV	相当于SUJ2 SUS440C

■带密封圈 圆弧形

■带密封圈 圆柱型

■无密封圈型 圆弧形

■无密封圈型 圆柱型

■带密封圈

型式		d	D	a	B	B ₁	f	基本额定负载				轨道负载容量 (kN)	极限转速 (rpm)		重量 (g)	
Type								C (动) kN		Cor (静) kN			NARTU □		NARTV □	
(冠柱型) NARTU	(高负载冠柱型) NARTV NARTVS	5	16	12	11	12	0.5	2.84	6.46	2.65	7.81	1.08	10000	4200	14.5	15.1
		6	19	14				3.33	7.58	3.35	10.2	1.37	8000	3480	20.5	21.5
		8	24	17.5	5.68	11.7		5.89	15.6	1.86	6800	2800	41.5	42.5		
		10	30	23.5	14	15		7.94	15.8	7.59	18.5	2.45	6000	2280	64.5	66.5
		12	32	25.5	8.53	17		8.44	21	2.74	5200	2080	71	73		
		15	35	29	18	19		13.7	25.3	16.4	36.9	3.14	4000	1720	102	106
		17	40	32.5	20	21		17.4	32	19.3	46.6	3.72	3800	1560	149	155
20	47	38	24	25	22.9	41.7	30.6	67.7	7.15	3200	1360	250	255			