

タイミングベルト(MXL・XL・L・H)
同步齿形带(MXL・XL・L・H)



■同步齿形带MXL・XL・L・H适用于同步带轮MLX・XL・L・H P.845~P.852。

请按照选型步骤 ①~③ 选择型式和参数后进行订购。
 Order 订货范例
型式 ①Type · ②皮带编号 · ③皮带公称宽度
TBN236MXL025

TBN(橡胶)
TUN(聚氨酯)

① 使用温度 橡胶: -30~90℃ 聚氨酯: 0~80℃
② 为抑制橡胶屑飞溅, 将MXL、XL橡胶皮带(TBN)的部分齿布表面由黑色变更为茶色, 但不影响产品性能。
③ 聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色, 但是强度等没有影响。
④ 同步齿形带的皮带编号数字的含义因种类而异, 敬请注意。
※MXL的皮带齿数为皮带编号, XL・L・H的皮带周长(英寸尺寸)为皮带编号。
⑤ 皮带周长为芯线长度。⑥ TUN的XL・L型使用时不可从背面张紧。
⑦ 特长・注意事项 P.843 ⑧ 选择方法 P.2857 ⑨ 米思米不承诺此产品品牌。⑩ 产品背面型号为供应商型号。

■种类 MXL (齿距: 2.032mm)

型式	②Type	③皮带编号	④皮带公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
45MXL				45	91.44
48MXL				48	97.54
50MXL				50	101.60
52MXL				52	105.66
53MXL				53	107.70
54MXL				54	109.73
55MXL				55	111.76
56MXL				56	113.79
57MXL				57	115.82
58MXL				58	117.85
59MXL				59	119.89
60MXL				60	121.92
61MXL				61	123.95
63MXL				63	128.02
65MXL				65	132.08
67MXL				67	136.14
68MXL				68	138.18
70MXL				70	142.24
71MXL				71	144.27
72MXL				72	146.30
73MXL				73	148.34
75MXL				75	152.40
76MXL				76	154.43
77MXL				77	156.46
78MXL				78	158.50
79MXL				79	160.53
80MXL				80	162.56
82MXL				82	166.62
83MXL				83	168.66
85MXL				85	172.72
87MXL				87	176.78
88MXL				88	178.82
90MXL				90	182.88
91MXL				91	184.91
92MXL				92	186.94
93MXL				93	188.98
94MXL				94	191.01
95MXL				95	193.04
96MXL				96	195.07
97MXL				97	197.10
98MXL				98	199.14
99MXL				99	201.17
100MXL				100	203.20
101MXL				101	205.23
102MXL				102	207.26
103MXL				103	209.29
105MXL				105	213.36
106MXL				106	215.39
108MXL				108	219.46
110MXL				110	223.52
112MXL				112	227.58
114MXL				114	231.65
115MXL				115	233.68
116MXL				116	235.71
120MXL				120	243.84
121MXL				121	245.87
122MXL				122	247.90
123MXL				123	249.94
125MXL				125	254.00
126MXL				126	256.03
127MXL				127	258.06
128MXL				128	260.10
129MXL				129	262.13
130MXL				130	264.16
131MXL				131	266.19
132MXL				132	268.22
134MXL				134	272.29
135MXL				135	274.32
136MXL				136	276.35
140MXL				140	284.48
142MXL				142	288.54
144MXL				144	292.61
146MXL				146	296.67
148MXL				148	300.74
150MXL				150	304.80

型式	②Type	③皮带编号	④皮带公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
155MXL				155	314.96
158MXL				158	321.06
160MXL				160	325.12
162MXL				162	329.18
165MXL				165	335.28
170MXL				170	345.44
175MXL				175	355.60
180MXL				180	365.76
184MXL				184	371.82
190MXL				190	386.08
192MXL				192	390.14
195MXL				195	396.24
200MXL				200	406.40
210MXL				210	426.72
212MXL				212	430.78
221MXL				221	449.07
222MXL				222	451.10
224MXL				224	455.17
226MXL				226	459.23
228MXL				228	463.30
230MXL				230	467.36
232MXL				232	471.42
236MXL				236	479.55
238MXL				238	483.61
239MXL				239	485.65
240MXL				240	487.68
245MXL				245	497.84
248MXL				248	503.94
250MXL				250	508.00
256MXL				256	520.19
260MXL				260	528.32
262MXL				262	532.38
265MXL				265	538.48
273MXL				273	554.74
275MXL				275	558.80
280MXL				280	568.96
281MXL				281	570.99
285MXL				285	579.12
286MXL				286	581.15
290MXL				290	589.28
295MXL				295	599.44
297MXL				297	603.50
300MXL				300	609.60
305MXL				305	619.76
310MXL				310	629.92
312MXL				312	633.98
315MXL				315	640.08
318MXL				318	646.18
320MXL				320	650.24
330MXL				330	670.56
332MXL				332	674.62
334MXL				334	678.69
336MXL				336	682.75
337MXL				337	684.78
347MXL				347	705.10
350MXL				350	711.20
355MXL				355	721.36
359MXL				359	729.49
364MXL				364	739.65
365MXL				365	741.68
372MXL				372	755.90
380MXL				380	772.16
397MXL				397	806.70
400MXL				400	812.80
405MXL				405	822.96
435MXL				435	883.92
448MXL				448	910.34
453MXL				453	920.50
464MXL				464	942.85
487MXL				487	989.58
498MXL				498	1011.94
500MXL				500	1016.00
516MXL				516	1048.51
525MXL				525	1066.80
535MXL				535	1087.12
550MXL				550	1117.60

型式	②Type	③皮带编号	④皮带公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
77MXL				77	156.46
78MXL				78	158.50
80MXL				80	162.56
82MXL				82	166.62
83MXL				83	168.66
85MXL				85	172.72
87MXL				87	176.78
88MXL				88	178.82
89MXL				89	180.85
90MXL				90	182.88
91MXL				91	184.91
94MXL				94	191.01
95MXL				95	193.04
96MXL				96	195.07
98MXL				98	199.14
100MXL				100	203.20
102MXL				102	207.26
103MXL				103	209.29
104MXL				104	211.33
105MXL				105	213.36
106MXL				106	215.39
110MXL				110	223.52
112MXL				112	227.58
114MXL				114	231.65
115MXL				115	233.68
116MXL				116	235.71
118MXL				118	239.78
120MXL				120	243.84
122MXL				122	247.90
123MXL				123	249.94
124MXL				124	251.97
125MXL				125	254.00
126MXL				126	256.03
130MXL				130	264.16
132MXL				132	268.22
140MXL				140	284.48
142MXL				142	288.54
144MXL				144	292.61
145MXL				145	294.64
150MXL				150	304.80
155MXL				155	314.96
160MXL				160	325.12
165MXL				165	335.28
170MXL				170	345.44
175MXL				175	355.60
180MXL				180	365.76
184MXL				184	371.82
190MXL				190	386.08
195MXL				195	396.24
200MXL				200	406.40
210MXL				210	426.72
212MXL				212	430.78
221MXL				221	449.07
222MXL				222	451.10
224MXL				224	455.17
226MXL				226	459.23
228MXL				228	463.30
230MXL				230	467.36
232MXL				232	471.42
236MXL				236	479.55
238MXL				238	483.61
239MXL				239	485.65
240MXL				240	487.68
248MXL				248	503.94
249MXL				249	505.97
250MXL				250	508.00
256MXL				256	520.19
260MXL				260	528.32
265MXL				265	538.48
277MXL				277	562.86
280MXL				280	568.96
290MXL				290	589.28
296MXL				296	601.47
300MXL				300	609.60
310MXL				310	629.92
315MXL				315	640.08
340MXL				340	690.88
350MXL				350	711.20
358MXL				358	727.46
360MXL				360	731.52
370MXL				370	751.84
380MXL				380	772.16
390MXL				390	792.48
400MXL				400	812.80
420MXL				420	853.44
434MXL				434	881.89
500MXL				500	1016.00

■种类 XL (齿距: 5.08mm)

型式	②Type	③皮带编号	④皮带公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
68XL				34	172.72
70XL				35	177.80
84XL				42	213.36
88XL				44	223.52
90XL				45	228.60
96XL				48	243.84
98XL				49	248.92
100XL				50	254.00
102XL				51	259.08