


推板导套

— 钢珠衬套专用型 —

钢珠衬套

RoHS

EGBB



材質 SUJ2
硬度 58HRC~

<MISUMI独創規格>

D1	Dn6		d		型号		ℓ		单价 (元)
					Type	No.			
19	16	0 -0.011	12	-0.025 -0.030	EGBB	8	13 15		
21	18		14			10	13 15		
25	22	0 -0.013	17	-0.030 -0.035		13	13 15 20 25		
28	25		20			16	13 15 20 25		
33	30		24			20	13 15 20 25		
38	35	0 -0.016	29	-0.035 -0.040		25	13 15 20 25		
43	40		34			30	13 15 20 25		



Order
订货范例

型号 — ℓ
EGBB 16 — 20



Delivery
交货期

库存品


隔日上海・广州发货 (P.37)
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量 ≥ 51 时, 请另询交货期。

■使用时

- 请配套使用精密级导柱 (EGH・EGHC・EGHN・EGZA・EGHA (P.885・886・889・890)。
- 性能可靠, 不易卡死。
- 动态负荷高于直线滚珠型导套 (P.895)。




Example
使用范例



RoHS

EMBS



材質 钢珠保持架 C3604
钢珠 SUJ2
附件 O型圈

<MISUMI独創規格>

球径 Ball Dia.	d ₁	d	型号		L	单价（元）
			Type	No.		
2	8.5	11.5	EMBS	8	25 30	
					35	
	10.5	13.5		10	25 30	
					35 40	
	13.5	16.5		13	35 40	
					45 50	
					55 60	
	16.5	19.5		16	70	
					35 40	
					45 50	
	20.5	23.5		20	55 60	
					65 70	
					35 40	
	25.5	28.5		25	45 50	
					55 60	
					65 70	
	30.5	33.5		30	35 40	
					45 50	
55 60						
			65 70			

请询价 下载P2种方法 邮件 P51

Web报价 产品未报价 询价 021-6710-8657

询价 021-6710-8657

http://cn.misumi-ec.com/

不明之处，请致电：021-6710-8701

钢珠衬套的选用请参见 P.901
附件O形圈用于钢珠衬套的位置固定。将钢珠衬套安装在模具上时使用。安装方法详情 P.1061



Order
订货范例

型号 — L
EMBS 20 — 45



Delivery
交货期

库存品

隔日上海・广州发货 (P.37)
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量 ≥ 51 时, 请另询交货期。