


Oリング付スクリーブプラグ／テーバスクリーブプラグ／シールテープ
带O形圈内六角螺塞／锥形内六角螺塞／密封胶带

冷却水用簡易フローチェッカー／マーカリング
簡易流量计／标记环




H	B	t	T	L	O形圈JIS No.	推荐紧固扭矩 N·m (kgf·m)	M×Pitch	型号	单价 (元)
16	5	3.5	4	7	P10	15.7 { 1.6 }	8 × 1.0	MSWM	请询价 2种方法 P.51
19.5		4			P12.5	19.6 { 2.0 }	10 × 1.0		
21		5			P14	27.5 { 2.8 }	12 × 1.5		
23		6			P16	39.2 { 4.0 }	14 × 1.5		
25	8	6	5	12	P18	63.7 { 6.5 }	16 × 1.5	MSWM	请询价 2种方法 P.51
27		7			P20	78.4 { 8.0 }	18 × 1.5		
32.5		8			P22.4	112.7 { 11.5 }	20 × 1.5		
35		10			P25	137.2 { 14.0 }	22 × 1.5		
38	12	7.5	5	14	P28	201.0 { 20.5 }	24 × 1.5	MSWM	请询价 2种方法 P.51
40					P30	245.0 { 25.0 }	27 × 2.0		

① O形圈符合JIS 1种B2401丁腈橡胶的规格要求。使用温度范围为-30℃~80℃

Order 订货范例
 型号 MSWM 10

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.37
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 > 41时, 请另询交货期。



D	a	L	B	t	R(PT)	型号	MSWT 单价 (元)	MSWTS 单价 (元)
7.723	0.45	6	4	3.0	1/16	MSWT	请询价 2种方法 P.51	-
7.779	0.47	6.4	4 ^{+0.002} _{-0.002}	3.1				
9.728	0.45	7	5	3.5	1/8	MSWT MSWTS (不锈钢)	请询价 2种方法 P.51	-
13.157	0.7	8.9	6	4.5	1/4			
16.662	0.7	10	8	5	3/8			
20.955	0.9	12	10	6	1/2			
26.441		14	14	7	3/4			
33.249	1.1	16.5	17	9	1			

① *MSWT中的No.S为ANSI规格螺纹(请使用英制的六角扳手5/32进行安装)。MSWT中的No.J为JIS规格螺纹。

Order 订货范例
 型号 MSWT J
 MSWT 4

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.37
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 > 1001时, 请另询交货期。



耐热温度	W(宽度)	L(长度)	t(厚度)	型号	单价 (元)
260℃	8mm	5m	0.1mm	JST 8-5	请询价 P.51
	13mm	15m		JST13-15	

Order 订货范例
 型号 JST8-5


Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.37
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 > 101时, 请另询交货期。



■JST8-5的宽度较窄, 缠绕在螺纹上时, 可免去剪边工序。

■簡易流量计

FLM-F (回转型)



① 适用流体: 水

② 材质 主体 黄铜 (C3604) 刻度管 PC (聚碳酸酯树脂) 适用温度范围 10℃~60℃

外六角对边	①	②	L	型号	单价 (元)
○H1	Rc (PT)	Rc (PT)	89	Type	请询价 2种方法 P.51
○H2				No.	
○23	3/8	3/8		FLM-F	3

① 米思米不承诺此产品品牌。


Order 订货范例
 型号 FLM-F 3

Delivery 交货期
 9 天发货
 上海·广州发货
 数量 > 201时, 请另询交货期。


Example 使用范例

最高适用压力 kPa (kgf/cm ²)	500 { 5.0 }
耐压压力 kPa (kgf/cm ²)	800 { 8.0 }
建议最大紧固扭矩 N·cm (kgf/cm ²)	1195 { 122 }
最大流量	18 l / 分

- 簡易流量计的特点
- 冷却水的流量可根据刻度进行读取, 并可作为操作人员冷却条件设定时的参考标准。
 - 内置流量调节阀, 可自由设定注塑机的成形条件。
 - 结构简单, 维护方便。
 - 可旋转式结构, 便于螺纹紧固。



■标记环




d	D	型号	Color (颜色)	单价 (元)
10	20	JMR	B (蓝) G (绿) R (红) K (黑)	请询价 2种方法 P.51
12				
17				

Order 订货范例
 型号 JMR 1 - R

Delivery 交货期
 9 天发货
 上海·广州发货
 数量 > 101时, 请另询交货期。

Example 使用范例



■用于识别流体的种类、流向。