

RoHS

Type (流道槽形状可按下图选择)

RCPN (L尺寸固定型)
RCPL (L尺寸指定型)

※ ℓ = L尺寸固定型
F = L尺寸指定型

材质 SKD61
硬度 48~52HRC

<MISUMI独创规格>

Shape1 正面形状 (柱塞定位槽与流道槽的方向相同。)

N (无槽)

I

T

K

L

Shape2 流道槽形状

A形状 (梯形)

●A尺寸选择			
适用D尺寸	A	t	GC°
10・13・16	3	2.5	7° 10°
13・16	4	3	
16	5	3.5	
	6	4	

可选择梯形锥角 (GC°)。详情请参照右页下部的追加加工栏。
※ 不指定GC时，锥角为10°。
※ D8不适用
※ Shape1为T和K时，A5、A6不适用

B形状 (半圆)

●B尺寸选择	
适用D尺寸	B
8・10・13・16	1 1.25 1.5 1.75
10・13・16	2 2.25 2.5
13・16	3 3.5
16	4

※ Shape1为T和K时，B3~B4不适用

C形状 (圆弧+切线)

●C尺寸选择	
适用D尺寸	C
8・10・13・16	2 2.5
10・13・16	3 3.5
13・16	4

※ Shape1为T和K时，C3.5、C4不适用

■L尺寸固定・L尺寸指定型

适用柱塞	H	E	P1	S	N	型号		Shape1	Shape2			L	ℓ 或 F		P	G°
						Type	D		A形状	B形状	C形状		RCPN ℓ	RCPL F		
BPJ4 BSJ4	14		3.5	4			8		不可指定	1 1.5	1.25 1.5	2	RCPN L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50	12	3	
	16	3	4.6	5	6		10		3	1 1.5 2	1.25 1.75 2.25	2 2.5	RCPL L尺寸指定型 指定单位0.1mm 15.0~50.0	13	4	
BPJ5 BSJ5			5.8	6		RCPN (L尺寸固定)		N I T* K* L					RCPN L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50 60	14	5	0
	19	4			8	RCPL (L尺寸指定)	13		3 4	1 1.5 2	1.25 1.75 2.25 (3)	2 2.5 3	RCPL L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0	10~30	6	1 2 3
	22	5	9	10	10		16		3 4 (5) (6)	1 1.5 2 2.5 (3.5)	1.25 1.75 2.25 (4)	2 2.5 (3.5) (4)	RCPN L尺寸固定型 30 35 40 50 60 RCPL L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0	20	8	4 5

※ Shape1为T*・K*时，带“()”尺寸不可制作。
※ Shape1为N时，Shape2无需指定。

适用柱塞请参阅P.623

Order
订货范例

型号 — Shape1 — Shape2 — L — F — P — G
RCPN 13 — I — C2.5 — 30 — P5 — G2
RCPL 13 — I — C2.5 — 31.2 — F20 — P6 — G3

Delivery
交货期

7 天 发货
上海・广州发货
数量>30时，请另询交货期。

Example
使用范例

· 可使用内六角扳手从分型面改变流道槽的方向。
· 请用球头柱塞进行定位。

Alterations
追加加工

型号 — Shape1 — Shape2 — L(LC) — F — P — G — (LKC・HC...etc.)
RCPN 13 — I — C2.5 — LC28.01 — P5 — G2 — LKC-EC5
RCPL 13 — I — A4 — 31.2 — F20 — P6 — G3 — GC7

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	LC	变更全长 指定单位0.1mm 20<LC<Lmax. ※ L尺寸固定型适用 与LKC同时使用时，可指定单位为0.01mm ※ ℓ 缩短了 (L-LC)。ℓ ≥ N+1	
	LKC	变更全长公差 L+0.2+0.1... L-0-0.02 ※ 对于L尺寸指定型， L尺寸可指定单位为0.01mm	请询价 P.51
	EC	变更内六角扳手槽深度E尺寸 D EC尺寸选择 8・10 4・5 13 3・5 16 3・4	

Alterations	Code	Spec.	元/1Code
	KC	加工单止转面 KC=D/2 指定方法 KC KC位置 Shape1 请根据正面形状予以确认。	
	HC	肩部直径变更 D<HC<H 指定单位0.1mm	请询价 P.51
	GC	Shape2 A形状锥角GC°选择 指定方法 10°... GC10 7°... GC7 ※ D8不适用	