

流道转向销

-Z形推杆适用型 L尺寸固定・L尺寸指定型-



RoHS Type (流道槽形状可按下图选择)

RCPNZ (L尺寸固定型)
RCPLZ (L尺寸指定型)

※ ℓ = L尺寸固定型
F = L尺寸指定型

☑ 内六角孔为电火花加工 (15/)

☑ 材质 SKD61
☑ 硬度 48~52HRC

Shape1 正面形状 (柱塞定位槽与流道槽的方向相同。)

N (无槽) I T K L

Shape2 流道槽形状

A形状 (梯形)

● A尺寸选择

适用D尺寸	A	t	GC*
10 · 13 · 16	3	2.5	7 10
13 · 16	4	3	
16	5	3.5	
16	6	4	

可选择梯形锥角 (GC*)。详情请参照右页下部的追加加工栏。
☑ 不指定GC时, 锥角为10°。
☒ D8不适用
☒ Shape1为T和K时, A5、A6不适用

B形状 (半圆)

● B尺寸选择

适用D尺寸	B
8 · 10 · 13 · 16	1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 3 3.5 4

☒ Shape1为T和K时, B3~4不适用

C形状 (圆弧+切线)

● C尺寸选择

适用D尺寸	C
8 · 10 · 13 · 16	2 2.5 3 3.5 4

☒ Shape1为T和K时, C3.5、C4不适用

■L尺寸固定・L尺寸指定型

适用柱塞	H	E	S	型号		Shape1	Shape2			L	ℓ或F		P	
				Type	D		A形状	B形状	C形状		RCPNZ	RCPLZ		
BPJ4 BSJ4	14	3	4	RCPNZ (L尺寸固定型)	8	N	—	1 1.5	1.25	2	RCPNZ L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50	12	3	
	16		5				RCPLZ L尺寸指定型 指定单位0.1mm 15.0~50.0	13	7~30					
BPJ5 BSJ5	19	4	6	RCPNZ (L尺寸固定型)	13	I T K L	3	1 1.5	1.25 1.75	2 2.5	RCPNZ L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50 60	14	5	
			4				2 2.5	2.25 (3)	3	RCPLZ L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0	7~30			
	22	5	10	RCPLZ (L尺寸指定型)	16		3 4 (5) (6)	1 1.5 2 2.5 (3.5)	1.25 1.75 2.25 (3) (4)	2 2.5 3 (3.5) (4)	RCPNZ L尺寸固定型 30 35 40 50 60	18	6	
											RCPLZ L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0			20

☑ 适用柱塞请参阅P.623
☒ Shape1为T*、K*时, 带“()”尺寸不可制作。
☒ Shape1为N时, Shape2无需指定。



Order 订货范例

型号 — Shape1 — Shape2 — L — F — P
RCPNZ 13 — I — C2.5 — 30 — P5
RCPLZ 13 — I — C2.5 — 30 — F20 — P6



Delivery 交货期

7 天发货

☑ 上海·广州发货

☑ 数量>30时, 请另询交货期。


型号	Type	D	Shape	单价 (元)	
				RCPNZ	RCPLZ
RCPNZ RCPLZ	8 10		N	请询价 2种方法 ☑ P.51	
			I		
			T		
			K		
			L		
	13 16		N		
			I		
			T		
			K		
			L		



Example 使用范例

[以往产品]

[Z形推杆适用型]



Z形推杆适用型流道转向销适用于高透明度树脂成形, 可防止顶出时贴在推杆上的粉屑粘到成形品。
可使用内六角扳手从分型面改变流道槽的方向。
请用球头柱塞进行定位。



Alterations 追加加工

型号 — Shape1 — Shape2 — L(LC) — F — P — (LKC · HC...etc.)
RCPNZ 13 — I — C2.5 — LC28.01 — P5 — LKC-EC5
RCPLZ 13 — T — A3 — 30.1 — F20 — P6 — GC7

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	LC	变更全长 20 < LC < Lmax. ☑ 适用于L尺寸固定型 ☑ 与LKC同时使用时, 可指定单位为0.01mm ☑ ℓ缩短了(L-LC), ℓ ≥ N+1	请询价 ☑ P.51
	LKC	变更全长公差 L ^{+0.02} / _{-0.1} ... L ^{-0.02} ☑ L尺寸指定型时, L尺寸可指定单位0.01mm	请询价 ☑ P.51
	EC	变更内六角扳手槽深度E尺寸。 D EC尺寸选择 8 · 10 4 · 5 13 3 · 5 16 3 · 4	请询价 ☑ P.51

Alterations	Code	Spec.	元/Code
	KC	加工单止转面 KC=D/2 [指定方法] KC	KC位置 Shape1 请根据正形面 形状予以确认。
	HC	变更肩部直径 D < HC < H 指定单位0.1mm	请询价 ☑ P.51
	GC	Shape2 A形状锥角GC* 选择 GC*选择10° 7° [指定方法] 10° ... GC10 7° ... GC7 ☒ D8不适用	请询价 ☑ P.51