


■平行夹

MGMHZ



- ①单作用:夹取产品时需通气, 松开产品时无需通气。
- ②双作用:夹取和松开产品时均需通气。
- ③此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ④紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ⑤表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

气压范围 (MPa)	缸径	
	10	16/20
双作用	0.2~0.7	0.1~0.7
单作用	0.35~0.7	0.25~0.7

型号			A	AA	AB	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K1	K3	M	N
Type	缸径	作用方式																	
MGMHZ	10	S (单作用) D (双作用)	6	18	12	23	12	37.8	57	29	15.2	11.2	4	16	M3×0.5	6	6	27	φ 11H9 深2
	16		7.5	22	15	24.5	15	42.5	67.3	38	20.9	14.9	5	24	M4×0.7	4.5	8	30	φ 17H9 深2
	20		9.5	32	18	29	20	52.8	84.8	50	26.3	16.3	8	30	M5×0.8	8	10	35	φ 21H9 深3

缸径	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Y1	Y2	Z
10	11.4	M2.5×0.45	3	5.7	M3×0.5	23	9	19	5	11	φ2H9 深3	5.2—0.02	7.6—0.02	16.4—0.05
16	16	M3×0.5	4	7	M5×0.8	30.6	7.5	19	8	13	φ3H9 深3	6.5—0.02	11—0.02	23.6—0.05
20	18.6	M4×0.7	5	9	M5×0.8	42	10	23	10	15	φ4H9 深4	7.5—0.02	16.8—0.02	27.6—0.05

Order 订货范例

型号
MGMHZ10S

Delivery 交货期


5 天发货

Price 价格元

请询价 下注2种方法

■三爪夹

MHS



- ①双作用:夹取和松开产品时均需通气。
- ②此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ③紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ④表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

三爪夹:
气压范围 (MPa): 0.2~0.6

型号			AA	AB	B	CB	EC	EO	FX	FY	G	I	J	K	NA	NB	O	P	Q	SC	TB	UB	WA
Type	缸径	作用方式																					
MHS	16	D (双作用)	35	32	30	11	5	7	12.5	11	25	4	10	4	8	5h9	2	M3×0.5	6	8	5	4.5	17H9
	20		38	35	36	13	6	8	14.5	13	27	5	12	5	10	6h9	2.5	M5×0.8	7	9.5	6	6	21H9

Order 订货范例

型号
MHS16D

Delivery 交货期


5 天发货

Price 价格元

请询价 下注2种方法

■MGR系列(带传感器)

MGR



- ①此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ②紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ③表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。

型号		D
Type	开关类型	
MGR	N (NPN开关)	12
	P (PNP开关)	

Order 订货范例

型号
MGRN

Delivery 交货期


5 天发货

Price 价格元

请询价 下注2种方法

■MGRZ系列

MGRZ



- ①此商品为产品夹具取放功能组件, 配套固定件的安装使用, 与其他商品有不能组装的情况, 请注意。
- ②紧固时, 缝隙控制在1mm以下。
- ③表面处理为阳极氧化, 图片与实物可能会有颜色差异。
- ④N处螺纹孔需连接φ4气管。

型号		D	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P
Type	开关类型	大小													
MGRZ	(无)	S	8	73	12	18	32	8.4	4	9	19	3	12	M3	18
	N (NPN开关)	M	12	98.5	16	26	43	16	6	13	26	4	16	M4	22
		L	12	115.2	25	39	52	17.5	8	15	31.5	4.5	16	M5	25.5
		X	20	147	32	42	68.8	21	10	20	43	5	25	M6	27

④(*)只有大小为M和L的产品可以选在无传感器开关类型。

Order 订货范例

型号
MGRZNS
MGRZM

Delivery 交货期

5 天发货

Price 价格元

请询价 下注2种方法