

PNEUMATIC GRIPPER / EXPANSION GRIPPER


双气缸联动针夹/鼓胀器

PNEUMATIC GRIPPER FOR CLAMPING

气动拨指夹

■双气缸联动针夹

MGN-2010




| 压力范围   | 温度范围  | 6bar 压力下打开总夹取力 | 针状行程  | 循环空气消耗量            | 重量 (g) |
|--------|-------|----------------|-------|--------------------|--------|
| 3~8bar | 5~60℃ | 90N            | 1~7mm | 3.5cm <sup>3</sup> | 274    |

Order 订货范例 型号 MGN-2010 Delivery 交货期 5 天发货 上海·广州发货 Price 价格元

询价 下述2种方法 P.307  
Web 报价 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com/>  
Fax 报价 021-6710-8687  
不明之处，请致电：021-6710-8701

■鼓胀器

MGBD-18-HD-S1



| 型号            | 硅橡胶颜色 | 鼓胀器动作方向 |
|---------------|-------|---------|
| MGBD-18-HD-S1 | 蓝色    | 向下      |


Order 订货范例 型号 MGBD-18-HD-S1 Delivery 交货期 5 天发货 上海·广州发货 Price 价格元

询价 下述2种方法 P.307  
Web 报价 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com/>  
Fax 报价 021-6710-8687  
不明之处，请致电：021-6710-8701

■气动拨指夹

MGFR1

MGFR2



| 型号   | Type       | No. | I  | A    | B    | C    | D   | E  | F   | G   | H  | J     | M  | N    | O  | P  | Q    | R |
|------|------------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|----|------|----|----|------|---|
| MGFR | 1<br>(无本体) | 14  | 14 | 12   | 10.5 | 49.5 | 5.5 | 14 | 2   | 72  | 12 | M12×1 | —  | —    | —  | —  | —    | — |
|      |            | 20  | 20 | 17.5 | 9    | 76.5 | 8   | 20 | 2.5 | 103 | 17 | M17×1 | —  | —    | —  | —  | —    | — |
|      | 2<br>(有本体) | 14  | 14 | 12   | 10.5 | 49.5 | 5.5 | 14 | 2   | 72  | 12 | M12×1 | 11 | 32   | 19 | 14 | 19   | — |
|      |            | 20  | 20 | 17.5 | 9    | 76.5 | 8   | 20 | 2.5 | 103 | 17 | M17×1 | 15 | 43.5 | 25 | 20 | 27.5 | — |

| 型号       | 压力范围     | 温度范围  | 行程  | 活塞孔  | 6bar 压力下的<br>关闭扭矩 | 循环空气消耗量             | 重量 (g) |
|----------|----------|-------|-----|------|-------------------|---------------------|--------|
| MGFR1-14 | 2.5~8bar | 5~60℃ | 95° | 10mm | 19N·cm            | 1cm <sup>3</sup>    | 25     |
| MGFR1-20 |          |       |     | 16mm | 70N·cm            | 3.52cm <sup>3</sup> | 80     |
| MGFR2-14 |          |       |     | 10mm | 19N·cm            | 1cm <sup>3</sup>    | 30     |
| MGFR2-20 |          |       |     | 16mm | 70N·cm            | 3.52cm <sup>3</sup> | 100    |

Order 订货范例 型号 MGFR1 I 14 Delivery 交货期 5 天发货 上海·广州发货 Price 价格元

询价 下述2种方法 P.307  
Web 报价 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com/>  
Fax 报价 021-6710-8687  
不明之处，请致电：021-6710-8701

