

MOUNTING BRACKET
固定支架


MOUNTING BRACKET
固定支架

■型材交叉固定支架
(含T型螺母)




材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MSMBA



- 此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

Example
使用范例



型号	A	B	C	D	重量 (g)	配套 T 型螺母型号
MSMBA	25	18	38	45	60	MPTN5-28/MPTN5-35
	25	25	50	50	75	MPTN5-40
	40	40	60	60	85	MPTN5-50
	50	25	70	70	155	MPTN5-60
	50	50	70	70	170	MPTN5-60

Order 订货范例
型号 MSMBA - A 25 - B 18

Delivery 交货期
5 天发货
上海·广州发货

Price 价格
元


请询价 下述2种方法 P.433
Web 报价 米思米报价 百度一下
https://www.misumi.com.cn/
Fax 报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

■固定支架(含T型螺母)




材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MSMBB



- 此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。
- A尺寸数值仅供参考。

Example
使用范例



型号	D1	F	A	B	C	D	E	G	H	M	重量 (g)	配套 T 型螺母型号
MSMBB	8	40	75	20	16	4.2	70	8	4.5	8	13	MPTN4-8
	10	40	75	20	16	4.2	70	8	4.5	8	23	MPTN4-8
	12	40	75	20	16	4.2	70	8	4.5	8	12	MPTN4-8
	14	40	81.1	25	20	5.2	75	12	6	10	38	MPTN5-10
	14	50	91.1	25	20	5.2	85	12	6	10	40	MPTN5-10
	20	60	111.1	30	25	5.2	105	12	6	15	55	MPTN5-15
	30	60	121.1	40	35	5.2	115	12	8	22	95	MPTN5-22

Order 订货范例
型号 MSMBB - D1 8 - F 40

Delivery 交货期
5 天发货
上海·广州发货

Price 价格
元


请询价 下述2种方法 P.433
Web 报价 米思米报价 百度一下
https://www.misumi.com.cn/
Fax 报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

■重型固定支架(含T型螺母)



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MSMBC



- 此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D1	F	A	B	C	D	E	G	M	重量 (g)	配套 T 型螺母型号
MSMBC	10	40	75	20	16	4.1	70	8.3	8	30	MPTN4-8
	12	40	75	20.5	16	4.2	70	8.3	8	40	MPTN4-8
	14	50	90.6	25	20	5.2	85	12	10	60	MPTN5-10
	20	60	110.6	30	25	5.1	105	15	15	85	MPTN5-15
	30	60	122.2	42	35	5.1	115	20	22	175	MPTN5-22


Order 订货范例
型号 MSMBC - D1 10 - F 40

Delivery 交货期
5 天发货
上海·广州发货

Price 价格
元

请询价 下述2种方法 P.433
Web 报价 米思米报价 百度一下
https://www.misumi.com.cn/
Fax 报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

Example
使用范例




■开槽角支架(含T型螺母)



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MSMBD



- 此商品配套型材夹具及其零部件使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D1	F	A	B	C	D	D2	G	H	I	J	M	P	重量 (g)	配套 T 型螺母型号
MSMBD	10	20	64.5	16	16	4.1	—	9	15	23	14	8	—	30	MPTN4-8
	12	20	64.5	16	16	4.2	—	9	15	23	14	8	—	35	MPTN4-8
	14	30	85	25	20	5.1	5.1	11	21	31	17	15	15	50	MPTN5-15
	20	40	107	25	25	5.1	5.1	13	26	39	22	15	15	90	MPTN5-15
	30	50	135.5	36	36	5.2	5.1	16	32	49	28	22	22	185	MPTN5-22

MSMBD-10-20无D2和P尺寸，无两个小圆孔。

Order 订货范例
型号 MSMBD - D1 10 - F 20

Delivery 交货期
5 天发货
上海·广州发货

Price 价格
元

请询价 下述2种方法 P.433
Web 报价 米思米报价 百度一下
https://www.misumi.com.cn/
Fax 报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

Example
使用范例

