


■MGRY系列



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MGRY



- 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。
- N处螺纹孔需连接φ4气管。

型号			D	抓取力 (N)	传感器	A	B	C	D ₁	D ₂	D ₃	E	F	G	H	重量(g)
Type	开关类型	类型														
MGRY	(无)	A B	20	80	无	118	33	0-24	M17×1	M5	M5	30	25	12	37	112
	(NPN开关) P (PNP开关)				有										49	137

Order 订货范例

型号

—

D

MG

RYNA

—

20

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元

请询价

下述2种方法

Web询价

FAX询价


RF P.433 请致电: 021-6710-8701

■MGR系列



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MGR



- 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号		D	抓取力(N)	传感器	A	B	C	D ₁	E	F	G	H	J	K	M	重量(g)
Type	开关类型															
MGR	— (无)	12	28	无	80.5	15	16	φ4.2	26.5	15	6	30	16	27	M5	44
	(NPN开关) P (PNP开关)			有								42				70

Order 订货范例

型号

—

D

MG

R

—

12

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元

请询价

下述2种方法

Web询价

FAX询价


RF P.433 请致电: 021-6710-8701

■MGRZ系列



材质	表面处理
铝制品	阳极氧化

MGRZ



- 此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。
- 紧固时，缝隙控制在1mm以下。
- 表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。
- N处螺纹孔需连接φ4气管。

型号			D	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P
Type	开关类型	大小														
MGRZ	(无)	S	8	73	12	18	32	8.4	4	9	19	3	12	M3	M3	18
	N	M	12	98.5	16	26	43	16	6	13	26	4	16	M4	M5	22
	(NPN开关) P (PNP开关)	L	12	115.2	25	39	52	17.5	8	15	31.5	4.5	16	M5	M5	25.5
		X	20	147	32	42	68.8	21	10	20	43	5	25	M6	M5	27

Order 订货范例

型号

—

D

MG

RZNS

—

8

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元

请询价

下述2种方法

Web询价

FAX询价

RF P.433 请致电: 021-6710-8701

■水口夹具开关



型号	开关(类型)	适用水口夹具型号
MGRZW	N (NPN开关)	MGRYNA-20 MGRYNB-20 MGRN-12 MGRZNS-8 MGRZNM-12 MGRZNL-12 MGRZNX-20
	P (PNP开关)	MGRYPA-20 MGRYPB-20 MGRP-12 MGRZPS-8 MGRZPM-12 MGRZPL-12 MGRZPX-20

Order 订货范例

型号

—

开关(类型)

MG

RZW

—

N

Delivery 交货期

5 天发货

上海·广州发货

Price 价格元

请询价

下述2种方法

Web询价

FAX询价

RF P.433 请致电: 021-6710-8701

■接线方式

