

气动拨指夹


剪刀本体

■气动拨指夹



☑️材质	☑️表面处理
铝制品	阳极氧化

MGFA



此商品为产品夹具取放功能组件，配套固定件的安装使用，与其他商品有不能组装的情况，请注意。

①紧固时，缝隙控制在1mm以下。

②表面处理为阳极氧化，图片与实物可能会有颜色差异。

型号	D ₁	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M
MGFA	14	14	14	10.5	49.5	5.5	13.5	4.5	74	12	M12×1
	20	20	20.5	9	76.5	8	20.2	6	106	17	M17×1
	30	30	30	12	111	11	30.5	8	153	27	M27×1

型号	D ₁	压力范围	温度范围	行程	活塞孔	6bar 压力下的 关闭扭矩	循环空气消耗量	重量 (g)
MGFA	14	2.5~8bar	-10~70℃	35°	10mm	26N·cm	0.4cm³	25
	20				16mm	100N·cm	1.24cm³	65
	30				25mm	430N·cm	4.56cm³	206

Order
订货范例

型号

—

D₁

MGFA

—

14

Price
价格
元

请询价

下述2种方法

☎ P.433

Web报价

米思米报价

☎

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701


Delivery
交货期

5

天发货

上海·广州发货

Example
使用范例




■气动剪刀本体



☑️材质	☑️表面处理
铝制品	阳极染色

MGT-NY□□ (拉式)
MGT-NY□□R (推式)



安装在自动机或治具上。

①刀刃另购，此商品配套本目录书中MNY□□AJ、MNY□□RAJ、MNY□□AJL。

②表面处理为阳极染色，图片与实物可能会有颜色差异。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MGT-NY05	8.6	75.9	40.9	25	15	23	47.6	4	M4	3	22
MGT-NY10 MGT-NY10R	8.8	82.1	42.1	30	20	28	51.6	6	M4	5	24
MGT-NY15 MGT-NY15R	10.2	93	48	35	25	33	58	8	M4	5	27

型号	适用软塑料切口面(mm)	适用硬塑料切口面(mm)	气压
MGT-NY05	3.0	2.0	0.4~0.5MPa
MGT-NY10 MGT-NY10R	3.5	2.3	
MGT-NY15 MGT-NY15R	4.0	2.6	

①软塑料：PP、PE、PS、PVC、PMMA、AS、聚氨酯等。

②硬塑料：PPS、PA、PBT、LCP、ABS、POM、PC、玻璃树脂等。

Order
订货范例

型号

—

MGT-NY05

Price
价格
元

请询价

下述2种方法

☎ P.433

Web报价

米思米报价

☎

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

Delivery
交货期

5

天发货

上海·广州发货