

RoHS10 ■标准型
DDM□ (SKD61)

文字尺寸

型号	文字尺寸						
Type	D	W	Q	X	Y	Z	深度
DDM□	8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3
	12	2.5	3.0	1.0	3.0	0.7	0.5

■ 材质 SKD61
■ 硬度 43~47HRC

※文字模拔模斜度10°

■标准型

M×Pitch	L	T	ℓ	e	H	B	t	型号	
								Type	D
M4×0.7	12	4.2	1.0	1.5	6	1.0	1.0	DDM□	8
M6×1.0	15	5.2	1.2	2	9	1.2	1.2		12

显示标识 刻印位置	无文字	年			月·日			自由指定型		
		上行	上行	下行	上行	下行	上、下行	上行	下行	上、下行
标准型	DDMX	DDMY	DDMM	DDMD	DDMP	DDMN	DDMB	—	—	—
标准型螺丝刀槽为非通槽。										

型号 Type	刻印位置	刻印文字
标准型	—	无文字
DDMX	—	无文字
DDMY	上行	20 [2020年用]
		21 [2021年用] (2020年9月起可指定)
		22 [2022年用] (2021年9月起可指定)
DDMM	上行	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DDMD	下行	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
DDMP	上行	A B C D E F G H I J K L M N U O P Q R S T U
DDMN	下行	H I J K L M N U O P Q R S T U
DDMB	上、下行	V W X Y Z (上行、下行最多可分别指定2个文字)

Order 订货范例

型号 — 上行文字 — 下行文字

DDMB 12 — 20 — 2A

Delivery 交货期

7 天发货

● 上海·广州发货
● 数量>51时, 请另询交货期。

RoHS10 ■小径型
CDM□ (DH2F)

文字尺寸

型号	文字尺寸						
Type	D	W	Q	X	Y	Z	深度
CDM□	6	0.9	1.2	0.5	2.0	0.3	0.3
	7	1.3	1.6	0.5	2.0	0.4	0.3
	8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3

■ 材质 DH2F
■ 硬度 38~42HRC

※文字模拔模斜度10°

■小径型

M×Pitch	L	型号	
		Type	D
M3×0.5	10	CDM□	6
M4×0.7	12		7
M5×0.8	15		8

显示标识 刻印位置	无文字	年			月·日			自由指定型		
		上行	上行	下行	上行	下行	上、下行	上行	下行	上、下行
小径型	CDMX	DDMY	DDMM	DDMD	DDMP	DDMN	DDMB	—	—	—
小径型螺丝刀槽为通槽。										

型号 Type	刻印位置	刻印文字
小径型	—	无文字
CDMX	—	无文字
DDMY	上行	20 [2020年用]
		21 [2021年用] (2020年9月起可指定)
		22 [2022年用] (2021年9月起可指定)
DDMM	上行	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DDMD	下行	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
DDMP	上行	A B C D E F G H I J K L M N U O P Q R S T U
DDMN	下行	H I J K L M N U O P Q R S T U
DDMB	上、下行	V W X Y Z (上行、下行最多可分别指定2个文字)

Order 订货范例

型号 — 上行文字

DDMY 8 — 20

Delivery 交货期

7 天发货

● 上海·广州发货
● 数量>51时, 请另询交货期。