


钢球型独立导柱组件

— 固定挡块 — (铝合金 · 树脂钢球衬套)




- ①⑤ M 材质 FC150
② M 材质 SCR420
H 硬度 58HRC~
③ M 材质 铝合金
④ M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC~(高频淬火)

C—MYAK (铝合金型)




C—MYKP (定位孔 · 铝合金型)




- ①⑤ M 材质 FC150
② M 材质 SCR420
H 硬度 58HRC~
③ M 材质 POM(聚缩醛树脂)
④ M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC~(高频淬火)

C—MYJK (树脂型)



C—MJKP (定位孔 · 树脂型)



- ①导柱底面与导柱之间的垂直度：0.02以下/100
②不含定位孔的型号不附属定位销⑦

D	D1	A	B	a	b	d	H	H1	T	K	挡块 固定	E	Ls	ℓ	a1	b1	eH7	⑥附属螺栓	⑦附属定位销
25	31	84	48	66	30	9	30	50	20	20	5	50	66	33	15	8	+0.015 0	CB 8—35	φ 8—30
32	40	100	58	76	36	11	40	60	20	25	5	60	76	38	18	8	+0.015 0	CB10—40	φ 8—30
38	48	130	75	100	44	11	50	70	25	30	10	70	100	50	22	10	+0.015 0	CB10—45	φ 10—30
50	60	155	90	125	60	14	65	90	25	40	10	90	125	62.5	30	10	+0.018 0	CB12—50	φ 10—30
60	70	190	120	150	80	18	75	100	30	50	15	100	150	75	40	13	+0.018 0	CB16—60	φ 13—50

Catalog No.	Type	D	L
C—MYAK	25	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200	
C—MYJK	32	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260	
	38	130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300	
	50	170 180 200 220 240 260 300 350	
	60	200 220 240 260 300 350	

Catalog No.	Type	D	L
C—MYKP	25	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200	
	32	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260	
	38	130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300	
	50	170 180 200 220 240 260 300 350	
	60	200 220 240 260 300 350	

Catalog No.	Type	D	L
C—MJKP	25	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200	
	32	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260	
	38	130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300	
	50	170 180 200 220 240 260 300 350	
	60	200 220 240 260 300 350	

Order 订货范围

Catalog No. — L

C—MYKP 50 — 200

Price 价格

¥

询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.15
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.253

Delivery 交货期

● 红字规格

● 蓝字规格 (D25~D50)

● 蓝字规格 (D60)

5 天发货

11 天发货

数量≥21时，请另询交货期。

数量≥21时，请另询交货期。

数量≥13时，请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. — [L(LC)] — (M·B·H·N·C...etc.)

C—MYJK 50 — LC230 — B—H

● D25~D50



● D60

5 天发货

11 天发货

数量≥21时，请另询交货期。

数量≥13时，请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.																								
	LC	变更导柱长度 指定单位1mm LCmin. ≤ LC < Lmax. <table border="1" data-bbox="1835 1277 1948 1385"><thead><tr><th>D</th><th>LCmin.</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>75</td></tr><tr><td>25</td><td>75</td></tr><tr><td>32</td><td>95</td></tr><tr><td>38</td><td>120</td></tr><tr><td>50</td><td>165</td></tr><tr><td>60</td><td>170</td></tr></tbody></table> ① 钢球型如规格在L尺寸以下时应考虑下死点高度。	D	LCmin.	20	75	25	75	32	95	38	120	50	165	60	170										
D	LCmin.																									
20	75																									
25	75																									
32	95																									
38	120																									
50	165																									
60	170																									
	导柱座 M	行程限位块安装加工 加工行程限位块安装用螺纹。 <table border="1" data-bbox="1800 1487 1981 1580"><thead><tr><th>D</th><th>M</th><th>ℓ₁</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>4</td><td>12</td><td>37</td></tr><tr><td>32</td><td>5</td><td>15</td><td>45</td></tr><tr><td>38</td><td>6</td><td>15</td><td>60</td></tr><tr><td>50</td><td>8</td><td>20</td><td>72</td></tr><tr><td>60</td><td>8</td><td>20</td><td>92</td></tr></tbody></table>	D	M	ℓ ₁	S	25	4	12	37	32	5	15	45	38	6	15	60	50	8	20	72	60	8	20	92
D	M	ℓ ₁	S																							
25	4	12	37																							
32	5	15	45																							
38	6	15	60																							
50	8	20	72																							
60	8	20	92																							
	滑动导座 B 																									

Alterations	Code	Spec.																		
	BKC	变更滑动导座侧H1尺寸公差 H1±0.2 ⇔ ±0.1																		
	HKC	变更导柱座侧H尺寸公差 H±0.2 ⇔ ±0.1																		
	N	定位销孔加工 在导柱座上加工2处定位销孔。 ① 适用于 C—MYAK · C—MYJK ② 不带定位销。 <table><tr><th>D</th><th>ℓ</th><th>e</th></tr><tr><td>25</td><td>66</td><td>8</td></tr><tr><td>32</td><td>76</td><td>8</td></tr><tr><td>38</td><td>100</td><td>10</td></tr><tr><td>50</td><td>125</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>13</td></tr></table>	D	ℓ	e	25	66	8	32	76	8	38	100	10	50	125	10	60	150	13
D	ℓ	e																		
25	66	8																		
32	76	8																		
38	100	10																		
50	125	10																		
60	150	13																		
	C	定位销孔加工 中心1处 在导柱的中心加工定位销孔。 ① 不带定位销。																		