





## 異形状ブロックダイ 異形状方形凹模

| Type                                                                                            | V·H 尺寸                   | M 材质<br>H 硬度         | Catalog No. | 形 状                                                                                               | RoHS                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一直杆型—<br>      | 基本型<br>尺 寸               | 相当于SKD11<br>60~63HRC | BL          | 直杆型<br>外形指定型<br> | (刃口形状范例)<br> |
| —单边凸缘型—<br>    |                          | 粉末高速钢<br>64~67HRC    | PBL         |                                                                                                   |                                                                                                |
|                                                                                                 |                          | 相当于SKD11<br>60~63HRC | BLF         |                                                                                                   |                                                                                                |
|                                                                                                 |                          | 粉末高速钢<br>64~67HRC    | PBLF        |                                                                                                   |                                                                                                |
| —外形指定·直杆型—<br> | V·H尺寸<br>6.0~25.0<br>可指定 | 相当于SKD11<br>60~63HRC | FBL         | 单边凸缘型<br>        |              |
|                                                                                                 |                          | 粉末高速钢<br>64~67HRC    | FPBL        |                                                                                                   |                                                                                                |


<MISUMI独创规格>

| Catalog No.                              |                                                              | V  |            | 6         | 8         | 10        | 13        | 16         | 20         | 25         | L  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|
| Type                                     | Shape 形状                                                     | H  | W P        | 1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | 1.00~8.00 | 1.00~10.00 | 1.50~12.00 | 1.50~16.00 |    |
| 直杆型<br>BL<br>PBL<br>单边凸缘型<br>BLF<br>PBLF | 2H~12H<br>2J~18J<br>3K~28K<br>2L~ 7L<br>刃口形状按<br>P.717<br>选择 | 6  | 1.00~ 3.00 | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | 16 |
|                                          |                                                              | 8  | 1.00~ 4.00 |           | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | 20 |
|                                          |                                                              | 10 | 1.00~ 6.00 |           |           | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | 22 |
|                                          |                                                              | 13 | 1.00~ 8.00 |           |           |           | ○         | ○          | ○          | ○          | 25 |
|                                          |                                                              | 16 | 1.00~10.00 |           |           |           |           | ○          | ○          | ○          | 30 |
|                                          |                                                              | 20 | 1.50~12.00 |           |           |           |           |            | ○          | ○          | 35 |
|                                          |                                                              | 25 | 1.50~16.00 |           |           |           |           |            |            | ○          |    |
|                                          |                                                              |    |            |           |           |           |           |            |            |            |    |

| Catalog No.                    |                      | V         |            |        | 6.0~8.0 | 8.1~10.0 | 10.1~13.0 | 13.1~16.0 | 16.1~20.0 | 20.1~25.0 | L  |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| Type                           | Shape 形状             | H         | W          | P<br>a | 4       | 4        | 5         | 6         | 8         | 9         |    |
| 外形指定<br>直杆型<br><br>FBL<br>FPBL | 2H~12H               | 6.0~ 8.0  | 1.00~ 4.00 | 4      | ○       | ○        | ○         | ○         | ○         | ○         | 16 |
|                                | 2J~18J               | 8.1~10.0  | 1.00~ 6.00 | 4      |         | ○        | ○         | ○         | ○         | ○         | 20 |
|                                | 3K~28K               | 10.1~13.0 | 1.00~ 8.00 | 5      |         |          | ○         | ○         | ○         | ○         | 22 |
|                                | 2L~ 7L               | 13.1~16.0 | 1.00~10.00 | 6      |         |          |           | ○         | ○         | ○         | 25 |
|                                | 刃口形状按<br>P.717<br>选择 | 16.1~20.0 | 1.50~12.00 | 8      |         |          |           |           | ○         | ○         | 30 |
|                                |                      | 20.1~25.0 | 1.50~16.00 | 9      |         |          |           |           |           | ○         | 35 |

 V-H...指定単位0.1mm
  V-P $\geq a$  H-W $\geq b$

## ■加工极限



### ■指定単位

| 尺寸 T 公差      | 指定单位      |
|--------------|-----------|
| W $\pm 0.01$ | 0.01mm 单位 |
| P $\pm 0.01$ | 0.01mm 单位 |
| A $\pm 0.01$ | 0.01mm 单位 |
| B $\pm 0.01$ | 0.01mm 单位 |
| C $\pm 0.01$ | 0.01mm 单位 |
| Q            | 0.01mm 单位 |
| R            | 0.01mm 单位 |
| S            | 0.01mm 单位 |
| C (R部)       | 0.01mm 单位 |
| A° (角度)      | 0.1° 单位   |


**Order**  
 订货范例

Catalog No. — V — H — L — P·W·A·B·C·Q·R·S··指定单位0.01mm  
 BL 4J 13 10 — 20 — P8.00—W6.00—A4.50—R1.00—S2.00  
 FBL 5J — V14.6 — H13.1 — 20 — P9.00—W7.00—R1.00


**Delivery**  
 交货期

11 天 发货  
 上海·广州发货  
 数量≥51时，请另询交货期。


**Price**  
 价格

询价联系方式：  
 WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57  
 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663


**Alterations**  
 追加加工


 Catalog No. [V] [H] — [L(LC)] — P·W·A·B·C·Q·R·S·· (B·C·H·C·T·C··etc.)  
 BL 4J 13 10 — 20 — P8.00 — W6.00 — A5.5 — R2.00 — S2.00 — BC4

|                       | Alterations                | Code | Spec.                                                      |
|-----------------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 全<br>长<br>追<br>加<br>工 |                            | LC   | 变更全长<br>10≤LC<L<br>指定单位0.1mm<br>LC≤12时，凸缘型不导入部。            |
|                       |                            | LKC  | 变更全长公差<br>$L+0.4$<br>$L+0.2 \Rightarrow +0.05$<br>0        |
|                       |                            | LKZ  | 变更全长公差<br>$L+0.4$<br>$L+0.2 \Rightarrow +0.01$<br>0        |
|                       | 凸<br>缘<br>部<br>追<br>加<br>工 |      | HC                                                         |
|                       |                            | TC   | 变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm<br>④全长L缩短(5—TC)。<br>LC并用时，全长与LC相同。 |
|                       |                            | TKC  | 变更凸缘厚度公差<br>$T+0.3$<br>$T+0.2 \Rightarrow +0.02$<br>0      |
|                       |                            | TKM  | 变更凸缘厚度公差<br>$T+0.3$<br>$T+0.2 \Rightarrow -0.02$<br>0      |

|        | Alterations | Code       | Spec.                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 刃口追加加工 |             | <b>BC</b>  | 変更刃口长度<br>$0 \leq BC \leq 4$<br>指定単位0.1mm                                                                                                                                                                     |
|        |             | <b>PKC</b> | 変更刃口尺寸公差 $P \cdot W \pm 0.01 \Rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$                                                                                                                              |
|        |             | <b>HVC</b> | 相對於刃口，H・V互換。在H尺寸方向上變更為P尺寸、V尺寸方向上變更為WR尺寸。<br>① $W_{min} < P < W_{max}$ 。<br>P尺寸的範圍為規格表的WR尺寸範圍。<br>② BLF・PBLF的凸緣位置如下所示。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> |
| 其他     |             | <b>NDC</b> | 无导入部                                                                                                                                                                                                          |