


パンチ穴位置調整用ブッシュ
凸模孔位置调整用衬套

ウレタン落下防止ユニット
聚氨酯防松脱部件



D	H	Catalog No.	
		Type	d
16	19	PCWB	10
20	24		13
25	29		16
30	34		20
			25




Order 订货范例
Catalog No. PCWB 16

Delivery 交货期
9 天 发货
上海・广州发货
数量≥101时，请另询交货期。

Price 价格
询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Example 使用范例

如下图所示，在安装集合型固定块要进行凸模孔位置微调时使用。这样可节省凸模及固定块再制作费用。



■PQSP (①USPP・②USQP・③US・④LB8-15)

Catalog No.	Type	D	L											
			10	13	16	20	25	32	48	50	53	55	58	60
PQSP (①②③④)			27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54
			27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54
			37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64
			48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75
			48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75
			48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75

D	D1	D2	①USPP・②USQP			③US				
			S	R	W	D	D1	P	T	C
10	19	21	29	12	47	10	18	3.5	6	2.0
13	24	26	32	14.5	52.5	13	23			
16	29	31	34	17	57	16	28			
20	34	36	36	19.5	61.5	20	33	4.0		
25	41	43	39	23	68	25	40		7	
32	51	53	42	28	76	32	50	5.0		

■①USPP

Catalog No.	Type	D
①USPP		10
		13
		16
		20
		25
		32

■②USQP

Catalog No.	Type	D
②USQP		10
		13
		16
		20
		25
		32

■③US

Catalog No.	Type	D
③US		10
		13
		16
		20
		25
		32

■④LB8-15

Catalog No.	Type	D
④LB8-15		10
		13
		16
		20
		25
		32

■PQSP 适用固定块

・HDP-AP・HDPAR	… P.740
・HDP-FP・HDPFR	… P.740
・HAP-AP・HAPAR	… P.741
・HAP-FP・HAPFR	… P.741
・DP-AP・DPAR	… P.745
・DP-FP・DPFR	… P.745
・CP-AP・CPAR	… P.746
・CP-FP・CPFR	… P.746
・AP-AP・APAR	… P.747
・AP-FP・APFR	… P.747
・FP-AP・FPAR	… P.748
・FP-FP・FPFR	… P.748
・CLN-P	… P.793
・CBN-P	… P.794
・SLC-EA・SLC-FA	… P.755
・SLC-SEA・SLC-SFA	… P.755

Order 订货范例
Catalog No. - L
PQSP 13 - 52
USPP 20

Delivery 交货期
库存品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥201时，请另询交货期。

Price 价格
询价联系方式：
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663