



RoHS MSRB (MSB用衬垫)




材质 SK5

RoHS SW (卸料螺栓用・螺旋弹簧用垫圈)




材质 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

RoHS K・W (内螺纹固定型卸料螺栓用衬垫)



材质 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

RoHS T・R (衬套型卸料螺栓用衬垫)



材质 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

Order 订货范例

• MSRB
Catalog No. - t
MSRB 10 - 0.1

• SW・K・W・T・R
Catalog No.
SW 25
K 10
W 16
T 10
R 10-20

Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

t	D	d	Catalog No.	t
0.1 ±0.020	6.5	4	*4	
0.2 ±0.020	7	4.5	4.5	
0.3 ±0.030	8	5	*5	
0.5 ±0.030	9	5.5	5.5	0.1
1.0 ±0.040	9	6	*6	0.2
2.0 ±0.090	10	6.5	6.5	0.3
	13	8	8	0.5
	16	10	10	1.0
	17	12	*12	2.0
	18	13	13	
	24	16	16	
	27	20	20	

D	d	t	Catalog No.	t
10	4.5	3		10
12	5.5			12
16	6.5	4		12-6
20	8			16
22	10	5		20
25	12			22
27	13			25
30	16	8		25-12
35				27
40				30
50	20	10		35
				40
				50

t	D	d	Catalog No.	t
±0.005	10	6		10
	13	8		13
	16	10		16
	20	12		20
±0.01	8	5		10
	11	6		13
	14	8		16
	17	10		20


D	d	Catalog No.	t
11.5	4		6.5
13	5		8
15	6		10
18	8		13
21	10		16
23	12		20
16	4		6.5-16
18			6.5-18
18			8-18
20	5		8-20
22			8-22
20			10-20
22	6		10-22
25			10-25
27			10-27
25			13-25
27	8		13-27
30			13-30
30	10		16-30
35			16-35
40			16-40
35	12		20-35
40			20-40

Delivery 交货期

• MSRB・SW・T・R・W
库存品
9 天发货


• K
上海・广州发货
数量≥1001时, 请另询交货期。

RoHS J (带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫)




材质 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

RoHS LRB (导向顶杆・顶出销用衬垫)




材质 SK5

RoHS SRW (卸料板导柱用垫圈)




材质 SS400

RoHS SBW (顶杆・吊装轴环用垫圈)



材质 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

RoHS WSS (长圆孔用垫圈)



材质 S45C
硬度 23 ~ 30HRC

Order 订货范例

• J・SRW・WSS
Catalog No.
J 16
SRW 20
WSS 8

• LRB・SBW
Catalog No. - t・d
LRB 8 - 0.5
SBW 27 - 8

Delivery 交货期

• LRB・SBW
库存品
9 天发货

• J・SRW・WSS
上海・广州发货
数量≥1001时, 请另询交货期。

Price 价格

D	d ₁	d	h	Catalog No.	t
12	8	4	9		6.5
14	10	5	10		8
18	11	6	11		10
24	14	8	13		13
27	17.5	10	15		16
32	19.5	12	17		20


t	D	d	Catalog No.	t
0.1 ±0.020	6	4		4
0.2 ±0.020	7	5		5
0.3 ±0.030	8	6		6
0.5 ±0.030	10	8		8
1.0 ±0.040	13	10		10
	16	13		13
	19	16		16
	23	20		20

D	d	t	Catalog No.	t
12	5.3	3		8
15				10
19	6.4	4		13
22				16
26	8.4	5		20
30				25

t	Type	D	d
5		20	5
		22	5
		25	6
7		27	5
		30	6
		35	8

D	d	t	Catalog No.	t
12.5	6.4	+0.25 0	2.5 ±0.25	6
17	8.4			8
21	10.5		3 ±0.3	10
24	13	+0.3 0	4 ±0.4	12
30	17		5 ±0.5	16
37	21			20

Example 使用范例



询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663