

材料导辊组件

一轴承型・自润滑衬套型ー


托料臂组件

■单导辊

RoHS



GDRTA (滚柱轴承)
GDRTB (球轴承)




- ① M材质 40Cr
H硬度 55HRC~(工作面)
S表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)
② M材质 S45C
S表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

■导辊单体

RoHS



GDRTAT (滚柱轴承)
GDRTBT (球轴承)




①部详图



RoHS

GDRA




- ① M材质 40Cr
H硬度 55HRC~(工作面)
② M材质 S45C

■单导辊

RoHS



EGDR




- ①导辊 M材质 40Cr
S表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)
H硬度 55HRC~(工作面)
②卸料定位销
③内六角螺栓
④自润滑衬套
⑤C形开口环
⑥衬垫
⑦弹簧垫片
⑧安装板
M材质 S45C
S表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

■导辊单体

RoHS



EGDRT



①附件 ⑦弹簧垫片

T	H	ℓ	d	A	B	C	P	R	E	F	D ₁	Catalog No.	Type	D	W
48	40	5	10	95	30	10	73	5.5	20	1.5	14	(滚柱轴承)	GDRTA	30	38
54	75	8	25	145	55	20	115	6.5	35	5.5	32	(滚柱轴承)	GDRTA	55	70
48	40	5	9	95	30	10	73	5.5	20	1.5	12	(球轴承)	GDRTB	30	38
54	75	8	20	145	55	20	115	6.5	35	5.5	32	(球轴承)	GDRTB	55	70

T	H	ℓ	d	F	D ₁	L	t	d ₁	S	N	Catalog No.	Type	D	W
48	40	5	10	1.5	14	67	5.5	8	2.5	7	(滚柱轴承)	GDRTAT	30	38
54	75	8	25	5.5	32	92	9.5	22	5	17	(滚柱轴承)	GDRTAT	55	70
48	40	5	9	1.5	12	67	5.5	7	2.5	7	(球轴承)	GDRTBT	30	38
54	75	8	20	5.5	32	92	9.5	17	5	17	(球轴承)	GDRTBT	55	70

T	H	W	ℓ	d	A	B	C	P	R	E	Catalog No.	
											Type	D
50	40	40	5	10	90	30	10	66	5.5	20	GDRA	30
70	70	54	8	25	130	50	15	100	6.5	30		55

Example 使用范例

单体使用时的安装孔加工范例

M5×P0.8(D30)
M8×P1.25(D55)

n=10(D30)
n=15(D55)


有关d, 请参阅规格表。

请用附属的内六角止动螺栓进行横向固定。


T	H	ℓ	d	d ₁	A	B	C	P	R	E	F	D ₁	Catalog No.	Type	D	W
48	40	5	16	18	95	30	10	73	5.5	20	19	24	(滚柱轴承)	EGDR	30	38
54	75	8	25	28	145	55	20	115	6.5	35	30.5	36	(滚柱轴承)	EGDR	55	70

T	H	L	ℓ	d	F	S	D ₁	d ₁	M	Catalog No.	Type	D	W
48	40	52	5	16	19	15	24	18	10	(球轴承)	EGDRT	30	38
54	75	61	8	25	30.5	26	36	28	16	(球轴承)	EGDRT	55	70

■托料臂组件




(标准型)




No.	零件名称	数量	材质	备注
①	主体	1	SPCC	四氧化三铁保护膜
②	顶料板	1	SPCC	四氧化三铁保护膜
③	弹簧	1	65Mn	
④	导辊	1	S45C	高频淬火45HRC~
⑤	铰链销A	1	S45C	四氧化三铁保护膜
⑥	铰链销B	1	S45C	四氧化三铁保护膜
⑦	铰链销C	1	S45C	四氧化三铁保护膜
⑧	顶盖	1	65Mn	45HRC~(仅适用顶盖追加型)

※固定用螺栓(M10×2个)不随附。

SLM



(顶盖追加型)



顶料负载P (N)		Catalog No.		初始负载 P (N)	顶盖追加
初压	终压	Type	行程ST (mm)		
35	65	SLM	18	35	Y
50	85			50	
35	85		28	35	
50	105			50	



Order 订货范例

Catalog No.	—	初始负载P	—	顶盖追加
标准型	SLM 28	—	50	
顶盖追加型	SLM 18	—	35	Y



Delivery 交货期

• 标准型

库存品

- ☑隔日上海・广州发货 ☑P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
☑数量≥21时, 请另询交货期。

• 顶盖追加型

7天发货

- ☑上海・广州发货
☑数量≥21时, 请另询交货期。



Price 价格

询价联系方式:

WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☑P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 ☑P.1663



Order 订货范例

Catalog No.	—	W
EGDR 55	—	38



Price 价格

询价联系方式:

WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> ☑P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 ☑P.1663



Delivery 交货期

库存品

- ☑隔日上海・广州发货 ☑P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
☑数量≥21时, 请另询交货期。