






リフトユニット 顶料组件



HAMMD40



■构成零件表

No.	名称	数量	材质、备注
①	顶料板	1	SS400 相当
②	安装底板	1	SS400 相当
③	导套	2	FC250 自润滑加工
④	导向杆	2	S45C 50~60HRC
⑤	连接块	1	SS400 相当
⑥	垫块	1	SS400 相当
⑦	缓冲块	2	聚氨酯
⑧	气缸	1	AIRTAC制

No.	名称	数量	材质、备注
⑨	螺母	1	M20
⑩	螺母	2	M24
⑪	内六角螺栓	4	M6
⑫	内六角螺栓	4	M12×35
⑬	平垫圈	1	M20用
⑭	弹簧垫片	2	M24用
⑮	内六角螺栓	2	M8×30

顶料行程ST	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
固定块高度H	40	30	20	10	—	40	30	20	10	—	40	30	20	10	—
气缸行程	50					100					150				

顶料行程ST	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
固定块高度H	40	30	20	10	—	40	30	20	10	—
气缸行程	200					250				

Catalog No.	气缸直径 (D)	顶料行程ST 指定单位10mm
HAMMD	40	10~ 50
		60~100
		110~150
		160~200
		210~250

●气缸的实际输出
气压500kPa
约600×0.7=420N

Order 订货范围	Catalog No.	(D)	—	ST
	HAMMD	40	—	110

Delivery 交货期	另 询交货期
--------------	--------

Price 价格	询价联系方式: WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663
----------	--

Alterations
追加加工

Catalog No.

HAMMD

(D)

40

—

ST

110

—


(S)

S

Alteration		Code	Spec.
变更气缸		S	变更为SMC气缸

■固定块(⑥)HAMMD40用


HAMMG



■材质 SS400相当



安装时铸件预留空间参考图示。



Catalog No.	(D)	T
HAMMG	40	10
		20
		30
		40

Order 订货范围	Catalog No.	(D)	—	T
	HAMMG	40	—	30

Delivery 交货期	18 天发货 ●上海·广州发货 ●数量≥11时, 请另询交货期。
--------------	--

Price 价格	询价联系方式: WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663
----------	--

汽车模具
搬运零件