

Cat5E-UTP水晶头

库存



RoHS



※外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。

特长

组装方便的超五类无屏蔽水晶头

- 是符合Cat5E标准的优质RJ45连接器。
 - UTP(无屏蔽)型产品。
 - 多股导体型、单根导体型可兼用。
 - 以1包(10个)为单位出售, 减少库存浪费。
 - UTP(无屏蔽)、多股导体型、单根导体型的说明请参照▶2905页。
- 此产品与下列商品组合使用
LAN线缆▶2932页 护套▶2950页
压接工具▶2972页

·在Cat5E模块式插头上使用Cat6线缆, 仍为Cat5E规格。



注意

Cat5E

Delivery
交货期

1包起接受订购!

发货日期

1~100包	次日(当日)
101包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位
每包数量

包

10个装

即时报价 询价请参
▶0208Web
报价Email
报价FAX
报价

型号	屏蔽类型	包装数量	单价	单价折扣率		
				1~9包	10~19包	20~29包
LAMJ5E-U-10P	U (无屏蔽)	10	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

Order
订货范例

型号

LAMJ5E-U-10P

※例: 如需20个时, 订购数量为2。

规格


类别	Cat5E	
适用线缆	导体	多股、单根导体均可使用
	AWG	26~24
连接器	壳体材质	聚碳酸酯
	端子材质	铜镀金
重量(g)		2

库存



Cat6-UTP水晶头

RoHS



※外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。

特长

组装方便的六类无屏蔽水晶头

- 是符合Cat6标准的优质RJ45连接器。
 - UTP(无屏蔽)型产品。
 - 多股导体型、单根导体型可兼用。
 - 以1包(10个)为单位出售, 减少库存浪费。
 - UTP(无屏蔽)、多股导体型、单根导体型的说明请参照▶2905页。
- 此产品与下列商品组合使用
LAN线缆▶2937页 护套▶2950页
压接工具▶2972页

·在Cat6模块式插头上使用Cat5E线缆, 仍为Cat5E规格。



注意

Cat6

Delivery
交货期

1包起接受订购!

发货日期

1~100包	次日(当日)
101包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位
每包数量

包

10个装

即时报价 询价请参
▶0208Web
报价Email
报价FAX
报价

型号	屏蔽类型	包装数量	单价	单价折扣率		
				1~9包	10~19包	20~29包
LAMJ6-U-10P	U (无屏蔽)	10	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

Order
订货范例

型号

LAMJ6-U-10P


※例: 如需20个时, 订购数量为2。

规格

类别	Cat6	
适用线缆	导体	多股、单根导体均可使用
	AWG	26~24
连接器	壳体材质	聚碳酸酯
	端子材质	铜镀金
重量(g)		2




Cat5E-UTP(多股/单根)



▶ P.2932

Cat6-UTP(多股/单根)



▶ P.2937

压接工具



▶ P.2972