基本规格

项目	3100系列	3200系列	5200系列
额定电压	AC/DC250V以下	AC/DC600V以下	AC/DC 630V
额定电流	使用AWG16电线时，max 8A		使用AWG10电线时，max 30A
耐电压	AC1500V/1分钟	AC2200V/1分钟	AC 3000V/1分钟
接触电阻	10mΩ以下		2mΩ以下
使用温度范围	−55℃～+105℃		
绝缘电阻	1000MΩ以上		
适用电线范围	AWG28～16(0.08～1.25mm²)		AWG16～10(1.23～5.5mm²)

M 材质

项目	材质	颜色/表面处理
外壳	玻璃纤维增强聚酯(PBT) (UL94V-0)	黑色
端头	铜合金	镍底层镀金/银

组合方法