# 中精度探针/探针座（ICT测试用） 袋装销售

## －安装节距100mil系列（2.54mm）－

库存品 最快当天发货

**类似产品比较要点** ｜ 更换参考次数：20万次　方便且合算的袋装销售

CAD数据文件夹名：26_Contact_Probes_Sensors

Order 订货范例

| 型式 | － | 前端形状・末端形状 |
|---|---|---|
| NPE100 | － | V |
| NRE100 | － | CR |

订购时，请指定袋数。
订购数量1表示购买1袋(50支)。

■探针　袋装销售（50支装）

■探针座　袋装销售（50支装）

CAD 2D 3D　库存　RoHS10

■探针

| 部件 | M材质 | S表面处理 |
|---|---|---|
| ①柱塞 | 铍铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧 | SWP－A | 镍底层镀金抛光 |

■探针座

| M材质 | S表面处理 |
|---|---|
| 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |

**NPE100**
(探针)
前端形状图样







**NRE100**
(探针座)
末端形状图样







■探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考使用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPE100 | V B A1 VH | 100mil 2.54mm | 6.4mm (4.3mm) | 284gf | 3A | 30mΩ | 20万次 |

■探针座

| 型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
|---|---|---|---|
| NRE100 | CR SC WW | NPE100 | φ1.75mm |

■探针　袋装销售（50支装）



■探针座　袋装销售（50支装）

CAD 2D 3D　库存　RoHS10

■探针

| 部件 | M材质 | S表面处理 |
|---|---|---|
| ①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧 | SUS304 | － |

■探针座

| M材质 | S表面处理 |
|---|---|
| 黄铜 | 镍底层镀金抛光 |

**NPM100**
(探针)
前端形状图样







**NRM100**
(探针座)
末端形状图样







■探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考使用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM100 | V B A1 VH | 100mil 2.54mm | 6.35mm (4.32mm) | 113gf | 3A | 50mΩ | 20万次 |

■探针座

| 型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
|---|---|---|---|
| NRM100 | CR SC WW | NPM100 | φ1.75mm |

Delivery 交货期　库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购 小单 | 特殊订购 大单 |
|---|---|---|
| 数　量 | 1～20(袋) | 21～(袋) |
| 交货期 | 通常 | 另行报价 |

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9





# 中精度探针/探针座（ICT测试用） 袋装销售

## －安装节距125mil・156mil系列（3.18mm・3.96mm）－

库存品 最快当天发货

**类似产品比较要点** ｜ 更换参考次数：20万次　方便且合算的袋装销售

CAD数据文件夹名：26_Contact_Probes_Sensors

Order 订货范例

| 型式 | － | 前端形状・末端形状 |
|---|---|---|
| NPM125 | － | V |
| NRM125 | － | CR |

订购时，请指定袋数。
订购数量1表示购买1袋(50支)。

■探针　袋装销售（50支装）

■探针座　袋装销售（50支装）



CAD 2D 3D　库存　RoHS10

■探针

| 部件 | M材质 | S表面处理 |
|---|---|---|
| ①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧 | SWP－A | 镍底层镀金抛光 |

■探针座

| M材质 | S表面处理 |
|---|---|
| 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |

**NPM125**
(探针)
前端形状图样







**NRM125**
(探针座)
末端形状图样




■探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考使用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM125 | V B | 125mil 3.18mm | 6.35mm (4.32mm) | 255gf | 5A | 30mΩ | 20万次 |

■探针座

| 型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
|---|---|---|---|
| NRM125 | CR | NPM125 | φ2.4mm |

■探针　袋装销售（50支装）

■探针座　袋装销售（50支装）



CAD 2D 3D　库存　RoHS10

■探针

| 部件 | M材质 | S表面处理 |
|---|---|---|
| ①柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧 | SWP－A | 镍底层镀金抛光 |

■探针座

| M材质 | S表面处理 |
|---|---|
| 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |

**NPM156**
(探针)
前端形状图样







**NRM156**
(探针座)
末端形状图样




■探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 (额定行程) | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考使用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM156 | V B A1 VH | 156mil 3.96mm | 6.35mm (4.32mm) | 113gf | 5A | 50mΩ | 20万次 |

■探针座

| 型式 | 末端形状 | 组合探针 | 压入用安装孔尺寸(参考) |
|---|---|---|---|
| NRM156 | CR SC WW | NPM156 | φ2.75mm |

Delivery 交货期　库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购 小单 | 特殊订购 大单 |
|---|---|---|
| 数　量 | 1～20(袋) | 21～(袋) |
| 交货期 | 通常 | 另行报价 |

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9