拧入式接头

ー黄铜型ー

最快当天发货　交期缩短

CAD数据文件夹名：45_Pipes_Fittings_Valves

Order 订货范例　型式（Type・No.）　SJSXS15A

■套管型

Type	M材质
SJSFS	C3604



型式 Type	No.	Rc(PT)	L	L1	B
SJSFS	6A	1/8	21	10.5	14
	8A	1/4	28	14	17
	10A	3/8	32	16	21
	15A	1/2	40	20	26

■内・外螺纹套管型

Type	M材质
SJSXS	C3604



型式 Type	No.	Rc(PT) T1	R(PT) T2	L	d	B
SJSXS	6A	1/8	1/8	20	5	14
	8A	1/4	1/4	24	8	17
	10A	3/8	3/8	28	11	21
	15A	1/2	1/2	33	15	26

■接管型

Type	M材质
SJSRN	C3604



型式 Type	No.	R(PT)	L	B
SJSRN	6A	1/8	22	12
	8A	1/4	28	14
	10A	3/8	33	17
	15A	1/2	38	22

■盖形



Type	M材质
SJSCP	C3604



型式 Type	No.	Rc(PT)	L	L1	B
SJSCP	6A	1/8	9	7	12
	8A	1/4	11	9	16
	10A	3/8	14	12	19
	15A	1/2	15	13	24

■内・外螺纹弯管型

Type	M材质
SJSXL	C3771



型式 Type	No.	R・Rc(PT)	L1	L2
SJSXL	6A	1/8	19	22
	8A	1/4	24	25
	10A	3/8	28	29
	15A	1/2	32	34

■内螺纹弯管型

Type	M材质
SJSFL	C3771



型式 Type	No.	Rc(PT)	L1	L2
SJSFL	6A	1/8	22	22
	8A	1/4	25	25
	10A	3/8	29	29
	15A	1/2	34	34

■外螺纹弯管型

Type	M材质
SJSML	C3771



型式 Type	No.	R(PT)	L1	L2
SJSML	6A	1/8	17	17
	8A	1/4	22	22
	10A	3/8	25	25
	15A	1/2	29	29

■三通型

Type	M材质
SJSFT	C3771



型式 Type	No.	Rc(PT)	L	L1
SJSFT	6A	1/8	44	22
	8A	1/4	50	25
	10A	3/8	58	29
	15A	1/2	68	34

■外螺纹三通型

Type	M材质
SJSMT	C3771



型式 Type	No.	R(PT)	L	L1
SJSMT	6A	1/8	34	17
	8A	1/4	44	22
	10A	3/8	50	25
	15A	1/2	58	29

■内・外螺纹三通型

Type	M材质
SJSXT	C3771



型式 Type	No.	R・Rc(PT)	L	L1	L2
SJSXT	6A	1/8	44	22	19
	8A	1/4	50	25	24
	10A	3/8	58	29	28
	15A	1/2	68	34	32

■管塞

Type	M材质
SJSPG	C3604



型式 Type	No.	R(PT)	L	B
SJSPG	6A	1/8	14	12
	8A	1/4	18	16
	10A	3/8	21	19
	15A	1/2	25	21

■异径六角套管



Type	M材质
SJSFSD	C3604



型式 Type	No.	Rc(PT) T1	Rc(PT) T2	L	B
SJSFSD	12	1/8	1/4	26	17
	13	1/8	3/8	28	21
	23	1/4	3/8	30	21
	24	1/4	1/2	36	26
	34	3/8	1/2	38	26
	36	3/8	3/4	44	32
	46	1/2	3/4	46	32

■异径内・外螺纹套管



Type	M材质
SJSXSD	C3604



型式 Type	No.	R(PT) T1	Rc(PT) T2	L	B
SJSXSD	12	1/8	1/4	22	17
	21	1/4	1/8	22	14
	23	1/4	3/8	26	21
	32	3/8	1/4	26	17
	34	3/8	1/2	31	26
	43	1/2	3/8	30	22

■异径六角接管

Type	M材质
SJSRND	C3604



型式 Type	No.	R(PT) T1	R(PT) T2	L	B
SJSRND	12	1/8	1/4	26	14
	13	1/8	3/8	29	17
	23	1/4	3/8	31	17
	24	1/4	1/2	34	22
	34	3/8	1/2	36	22
	36	3/8	3/4	41	27
	46	1/2	3/4	43	27

■异径接头



Type	M材质
SJSPB	C3604



型式 Type	No.	Rc(PT) T1	R(PT) T2	L	B
SJSPB	12	1/8	1/4	16	17
	13	1/8	3/8	19	19
	23	1/4	3/8	19	19
	24	1/4	1/2	21	24
	34	3/8	1/2	21	24
	36	3/8	3/4	25	30
	46	1/2	3/4	25	30

接头规格

工作温度范围	−50～150℃(无冻结)
最高使用压力	6.9MPa

Delivery 交货期

●■ 色 型式　库存品
隔日上海・广州发货 P.9
（17:00前订购的库存品可当日发货。）

●■ 色 型式　5 天发货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～10	11～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 为您提供指定规格的CAD https://www.misumi.com.cn 米思米 检索

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 自动生成订购型号！ https://www.misumi.com.cn 米思米 检索