小型快速接头

库存品 最快当天发货

CAD数据文件夹名：48_Fittings_Vacuum_Pads

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D）	—	❸公称直径
MNCN4 MNUN6	—	M5

■小型快速接头 插接型

库存

MNCN



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
螺纹部：黄铜(无电解镀镍)

型式 ❶Type	❷D	❸公称直径	A	B	L	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
MNCN	4	M3	2.5	15.1	12.6	8	M3×0.5	0.9	2.4
		M5	3	15.6			M5×0.8	3.8	3.2
		1	8		11.6	10	R1/8	6.4	6.6
	6	M5	3	17	14	10	M5×0.8	3.6	4.5
		1	8	17.6	13.6		R1/8	6.3	6

■小型快速接头 内六角插接型

库存

MNCNP



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
螺纹部：黄铜(无电解镀镍)

型式 ❶Type	❷D	❸公称直径	A	B	L	对边距离 H	P	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
MNCNP	4	M3	2.5	15.1	12.6	1.5	8	M3×0.5	1.8	2.2
		M5	3	15.6	12.6	2.5	8	M5×0.8	5.1	3
		1	8	15.8	11.8	3	10	R1/8	7.4	6.2
	6	M5	3	17.5	14.5	2.5	10	M5×0.8	5.2	4.4
		1	8	17.9	13.9	4	10	R1/8	13	5.6

■小型快速接头 弯头

库存

MNCNL



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
螺纹部：黄铜(无电解镀镍)

型式 ❶Type	❷D	❸公称直径	A	B	L	P	E	对边距离 H	螺纹尺寸 M	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
MNCNL	4	M3	2.5	14	15.5	8	15.1	8	M3×0.5	1.3	3
		M5	3	14	14.5				M5×0.8	2.2	3.4
		1	8	16	16			10	R1/8	4.8	6.2
	6	M5	3	14.5	16.8	10.5	16	8	M5×0.8	3.5	4.1
		1	8	17	18.3			10	R1/8	8.5	6

■小型快速接头 直管接头

库存

MNUN



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

型式 ❶Type	❷D	B	P	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
MNUN	4	22.7	8	5.4	2
	6	24.4	10.4	11	3.1

■小型快速接头 弯管接头

库存

MNCLYL



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

型式 ❶Type	❷D	P	E	F	重量 (g)
MNCLYL	4	8	13.1	4.8	2.3
	6	10.5	15	9	3.6

■小型快速接头 T形三通接头

库存

MNCLYT



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

型式 ❶Type	❷D	B	P	E	F_1	F_2	重量 (g)
MNCLYT	4	13.1	8	13.1	11.2	5.6	3.3
	6	15	10.5	14.95	13.2	6.6	5.3

■小型快速接头 Y型接头

库存

MNUNY



M材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

型式 ❶Type	❷D	B	P	J	F	有效截面积 (mm²)	重量 (g)
MNUNY	4	27.6	8	8	12.6	2.3	3.4
	6	31	10.5	10.5	14	6.8	5.5

规格

使用流体	空气
使用温度范围＊	0～60℃
最高使用压力	1MPa
使用真空压力	－100kPa

＊不得冻结

■小型快速接头的释放环形状



D	X	Y
4	9.8	7.8
6	11.8	9.8

Delivery 交货期 库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9
MNCNP和MNCNL的部分规格301个起另行报价。

小型快速接头

库存品 最快当天发货

CAD数据文件夹名：48_Fittings_Vacuum_Pads

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式（❶Type・❷D/D_1）	—	❸公称型号/D_2
C－MNCNP4	—	M3

■直立型接头

CAD 2D 3D 库存



M材质 PBT
螺纹部：黄铜(镀镍)

型式 ❶Type	❷D	❸公称型号	牙径R	A	B	L	对边 H	重量 (g)
C－MNCN	4	M3	M3×0.5	3.5	15.2	16.9	8	2.8
	4	M5	M5×0.8		15.1			3.3
	4	1	R1/8	6	11.4	14.5	10	5.2
	6	M5	M5×0.8	4	16	18.1		4.3
	6	1	R1/8	6	13.9	17.1		7

■圆形直立接头（外牙）

CAD 2D 3D 库存



M材质 PBT
螺纹部：黄铜(镀镍)

型式 ❶Type	❷D	❸公称型号	牙径 M	A	B	C	φG	L	对边 H	重量 (g)
C－MNCNP	4	M3	M3×0.5	3.3	15.3	10.1	8	14.2	1.5	2.8
	4	M5	M5×0.8					15.5	2.5	3.3
	4	1	1/8	6	11.4	10.6	10	14.5	3	5.2
	6	M5	M5×0.8	3.3	16.5	12.1		17.2	2.5	4.3
	6	1	1/8	6	14			16.6	4	7

■迷你T型三通接管

CAD 2D 3D 库存



本体材质 PBT

型式 ❶Type	❷D_1	❸D_2	C	φd	E_1	E_2	φG	重量 (g)
C－MNCLYT	4	4	4	3	11	3	9	3.7
	6	6			12.5	3.5	11	7.1
	6	4						5

■迷你型二通接头

CAD 2D 3D 库存



本体材质 PBT

型式 ❶Type	❷D_1	❸D_2	C_1	C_2	E	φG	L	重量 (g)
C－MNUN	4	4	10.6	10.6	11.3	9	22.6	3
	6	4	12.1		12.7	11	25.4	7
	6	6		12.1	12.8		25.6	5

■L型螺丝接头

CAD 2D 3D 库存



本体材质 PBT

型式 ❶Type	❷D	❸公称型号	牙径R	A	B	E	G	L	对边 H	重量 (g)
C－MNCNL	4	M3	M3×0.5	3.3	16.5	11	9	13.8	8	3.7
	4	M5	M5×0.8		17.3			14.8		4
	4	1	R 1/8	6	17.9			16.8	10	7.9
	6	M5	M5×0.8	3.5	16.7	13	11	12.3		7.1
	6	1	R 1/8	6	17.3					7.8

Delivery 交货期 库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数　量	1～200	201～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

■规格

使用流体	压缩空气
使用压力范围	0～0.9MPa
保证耐压力	1.0MPa
保证真空压力	－100kPa
使用温度范围	5～60℃

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 点击三次便可进入在线询价与订购系统！ https://www.misumi.com.cn 米思米 检索