

A2/B2/AB系列伺服马达线束 接线·线色图

SVPPH-DAAB1
SVPPH-DAA21
产品页 [▶168](#)

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

SVPPH-DAAB2
SVPPH-DAA22
产品页 [▶168](#)

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	BR1	黑
4	W	蓝
5	FG	黄/绿
6	BR2	白

SVPPH-DAAB3
SVPPH-DAA23
产品页 [▶168](#)

引脚号	信号名	线色
A	-	-
B	W	蓝
C	-	-
D	-	-
E	FG	黄/绿
F	U	红
G	BR1	黑
H	BR2	白
I	V	白

SVPPH-DAAB4
SVPPH-DAA24
产品页 [▶168](#)

引脚号	信号名	线色
A	B1	黑
B	B2	白
C	-	-
D	U	红
E	V	白
F	W	蓝
G	FG	黄/绿
H	-	-
I	-	-

SVEPH-DAAB1
产品页 [▶169](#)

马达侧 放大器侧

引脚号	信号名	线色	引脚号
5	A	橙/黑	1
7	B	橙/红	2
10	Z	灰/黑	3
4	/A	灰/红	4
9	/B	白/黑	5
2	/Z	白/红	6
14,16	+5V	黄/黑	7
13,15	GND	黄/红	8
外壳		隔离	9

SVEPH-DAAB2
产品页 [▶169](#)

马达侧 放大器侧

引脚号	信号名	线色	引脚号
5	A	橙/黑	A
4	B	橙/红	B
7	Z	灰/黑	C
9	/A	灰/红	D
10	/B	白/黑	F
2	/Z	白/红	G
14,16	+5V	黄/黑	S
13,15	GND	黄/红	R
外壳	屏蔽	隔离	L

SVEPH-DAA21
产品页 [▶169](#)

马达侧 放大器侧

引脚号	信号名	线色	引脚号
5	T+	橙/黑	1
4	T-	橙/红	4
14,16	+5V	灰/黑	7
13,15	GND	灰/红	8
外壳		隔离	9

SVEPH-DAA22
产品页 [▶169](#)

马达侧 放大器侧

引脚号	信号名	线色	引脚号
5	T+	橙/黑	A
4	T-	橙/红	B
13,15	GND	灰/黑	R
14,16	+5V	灰/红	S
外壳		隔离	L

PLC线束

连接器转换·
分支线束

伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束