同步齿形带(T5・T10)

库存品 最快当天发货　交期缩短

■同步齿形带T5适用于同步带轮T5 ☞ P.867、同步齿形带T10适用于同步带轮T10 ☞ P.869。

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例　型式(❶Type・❷皮带编号) – ❸皮带公称宽度

TTBU375T5 – 100

CAD 2D 3D　库存　制　RoHS10

TTBU



	M 材质
①主体	聚氨酯
②芯线	钢线

种类	齿距	H	h	L	单位重量g/m (宽度: 10mm)
T5	5	2.2	1.2	1.8	20.0
T10	10	4.5	2.5	3.5	42.0

- 聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色，但是强度等没有影响。
- 使用温度0～80℃
- 皮带周长为芯线长度。
- 不可从背面张紧使用。
- 选择方法 ☞ P.2857
- 米思米不承诺此产品品牌。
- 产品背面型号为供应商型号。

■种类 T5 (齿距: 5mm)

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
TTBU	185T5	100 (10mm) / 150 (15mm) / 200 (20mm) / 250 (25mm)	37	185
	200T5		40	200
	225T5		45	225
	250T5		50	250
	275T5		55	275
	280T5		56	280
	295T5		59	295
	300T5		60	300
	325T5		65	325
	350T5		70	350
	375T5		75	375
	400T5		80	400
	425T5		85	425
	440T5		88	440
	450T5		90	450
	475T5		95	475
	500T5		100	500
	525T5		105	525
	550T5		110	550
	575T5		115	575
	590T5		118	590
	600T5		120	600
	625T5		125	625
	630T5		126	630
	650T5		130	650
	675T5		135	675
	690T5		138	690
	700T5		140	700
	725T5		145	725
	750T5		150	750
	780T5		156	780
	800T5		160	800
	850T5		170	850
	900T5		180	900
	1000T5		200	1000
	1075T5		215	1075
	1090T5		218	1090
	1100T5		220	1100
	1115T5		223	1115
	1215T5		243	1215
	1380T5		276	1380

■种类 T10 (齿距: 10mm)

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
TTBU	400T10	150 (15mm) / 200 (20mm) / 250 (25mm) / 300 (30mm) / 400 (40mm) / 500 (50mm)	40	400
	450T10		45	450
	500T10		50	500
	530T10		53	530
	550T10		55	550
	560T10		56	560
	600T10		60	600
	630T10		63	630
	650T10		65	650
	700T10		70	700
	720T10		72	720
	750T10		75	750
	800T10		80	800
	850T10		85	850
	900T10		90	900
	910T10		91	910
	920T10		92	920
	960T10		96	960
	980T10		98	980
	1000T10		100	1000
	1050T10		105	1050
	1100T10		110	1100
	1150T10		115	1150
	1200T10		120	1200
	1250T10		125	1250
	1300T10		130	1300
	1320T10		132	1320
	1350T10		135	1350
	1400T10		140	1400
	1450T10		145	1450
	1500T10		150	1500
	1600T10		160	1600
	1700T10		170	1700
	1750T10		175	1750
	1800T10		180	1800
	1880T10		188	1880

Delivery 交货期

●■色 型式(部分宽度为第7天发货)　库存品

- 隔日上海・广州发货 ☞ P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
- 具体交货期请通过询价进行确认。

●■色 型式　7 天发货

- 上海・广州发货
- 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ☞ P.9。

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数　量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

- 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ☞ P.9

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▸▸▸ 为您提供指定规格的CAD https://www.misumi.com.cn 米思米 检索

同步齿形带(T5・T10)

- 注: 该页经济型产品的传动容量及设计计算方法请参考国标(GB)设计手册。(本目录P.2857～2880的技术参数不适用该页产品)

请按照选型步骤❶～❸选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例　型式(❶Type・❷皮带编号) – ❸皮带公称宽度

C－TTBN375T5 – 100

CAD 2D 3D　制

C－TTBN(氯丁橡胶)



	M 材质
①主体	氯丁橡胶
②芯线	玻璃纤维

种类	齿距	H	h	L	单位重量g/m (宽度: 10mm)
T5	5	2.2	1.2	1.8	22
T10	10	4.5	2.5	3.5	48

- 使用温度0～80℃
- 皮带周长为芯线长度。
- 米思米不承诺此产品品牌。
- 产品背面型号为供应商型号。

■种类 T5 (齿距: 5mm)

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
C－TTBN	185T5	100 (10mm) / 150 (15mm) / 200 (20mm) / 250 (25mm)	37	185
	200T5		40	200
	205T5		41	205
	210T5		42	210
	220T5		44	220
	225T5		45	225
	270T5		54	270
	280T5		56	280
	295T5		59	295
	300T5		60	300
	305T5		61	305
	330T5		66	330
	340T5		68	340
	365T5		73	365
	375T5		75	375
	390T5		78	390
	400T5		80	400
	410T5		82	410
	420T5		84	420
	435T5		87	435
	450T5		90	450
	455T5		91	455
	460T5		92	460
	480T5		96	480
	500T5		100	500
	510T5		102	510
	525T5		105	525
	545T5		109	545
	550T5		110	550
	560T5		112	560
	575T5		115	575
	605T5		121	605
	610T5		122	610
	630T5		126	630
	650T5		130	650
	690T5		138	690
	720T5		144	720
	725T5		145	725
	750T5		150	750
	780T5		156	780
	800T5		160	800
	810T5		162	810
	815T5		163	815
	840T5		168	840
	850T5		170	850
	860T5		172	860
	900T5		180	900
	940T5		188	940
	990T5		198	990
	1075T5		215	1075
	1100T5		220	1100
	1215T5		243	1215
	1380T5		276	1380

■种类 T10 (齿距: 10mm)

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
C－TTBN	320T10	150 (15mm) / 200 (20mm) / 250 (25mm) / 300 (30mm) / 400 (40mm) / 500 (50mm)	32	320
	400T10		40	400
	440T10		44	440
	450T10		45	450
	480T10		48	480
	500T10		50	500
	510T10		51	510
	530T10		53	530
	560T10		56	560
	570T10		57	570
	600T10		60	600
	610T10		61	610
	630T10		63	630
	640T10		64	640
	650T10		65	650
	660T10		66	660
	680T10		68	680
	690T10		69	690
	700T10		70	700
	720T10		72	720
	750T10		75	750
	780T10		78	780
	810T10		81	810
	840T10		84	840
	850T10		85	850
	880T10		88	880
	910T10		91	910
	920T10		92	920
	960T10		96	960
	970T10		97	970
	980T10		98	980
	990T10		99	990
	1010T10		101	1010
	1050T10		105	1050
	1080T10		108	1080
	1110T10		111	1110
	1120T10		112	1120
	1140T10		114	1140
	1150T10		115	1150
	1200T10		120	1200
	1210T10		121	1210
	1240T10		124	1240
	1250T10		125	1250
	1260T10		126	1260
	1280T10		128	1280
	1300T10		130	1300
	1310T10		131	1310
	1320T10		132	1320
	1350T10		135	1350
	1390T10		139	1390
	1400T10		140	1400
	1420T10		142	1420
	1500T10		150	1500
	1600T10		160	1600
	1610T10		161	1610
	1750T10		175	1750
	1800T10		180	1800
	1880T10		188	1880
	1960T10		196	1960
	2020T10		202	2020
	3300T10		330	3300

Delivery 交货期　5 天发货

- 上海・广州发货

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数　量	4～50	51～
交货期	通常	另行报价

- 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ☞ P.9