

▼ GLIE · GRNE · GRNET · GRNEK系列通用 产品页 350 · 352 · 353页

选择14芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例:针No.6 橙·黑2			针No.	
		对No.	电线颜色	线条颜色		
1	1对	橙	黑1	1		
8		橙	红1	8		
2	2对	灰	黑1	2		
9		灰	红1	9		
3	3对	白	黑1	3		
10		白	红1	10		
4	4对	黄	黑1	4		
11		黄	红1	11		
5	5对	粉红	黑1	5		
12		粉红	红1	12		
6	6对	橙	黑2	6		
13		橙	红2	13		
7	7对	灰	黑2	7		
14		灰	红2	14		
罩壳		屏蔽			罩壳、端子	

选择26芯时



CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例:针No.6 橙·黑2			针No.	
		对No.	电线颜色	线条颜色		
1	1对	橙	黑1	1		
14		橙	红1	14		
2	2对	灰	黑1	2		
15		灰	红1	15		
3	3对	白	黑1	3		
16		白	红1	16		
4	4对	黄	黑1	4		
17		黄	红1	17		
5	5对	粉红	黑1	5		
18		粉红	红1	18		
6	6对	橙	黑2	6		
19		橙	红2	19		
7	7对	灰	黑2	7		
20		灰	红2	20		
8	8对	白	黑2	8		
21		白	红2	21		
9	9对	黄	黑2	9		
22		黄	红2	22		
10	10对	粉红	黑2	10		
23		粉红	红2	23		
11	11对	橙	黑3	11		
24		橙	红3	24		
12	12对	灰	黑3	12		
25		灰	红3	25		
13	13对	白	黑3	13		
26		白	红3	26		
罩壳		屏蔽			罩壳、端子	

选择36芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例:针No.6 橙·黑2			针No.	
		对No.	电线颜色	线条颜色		
1	1对	橙	黑1	1		
19		橙	红1	19		
2	2对	灰	黑1	2		
20		灰	红1	20		
3	3对	白	黑1	3		
21		白	红1	21		
4	4对	黄	黑1	4		
22		黄	红1	22		
5	5对	粉红	黑1	5		
23		粉红	红1	23		
6	6对	橙	黑2	6		
24		橙	红2	24		
7	7对	灰	黑2	7		
25		灰	红2	25		
8	8对	白	黑2	8		
26		白	红2	26		
9	9对	黄	黑2	9		
27		黄	红2	27		
10	10对	粉红	黑2	10		
28		粉红	红2	28		
11	11对	橙	黑3	11		
29		橙	红3	29		
12	12对	灰	黑3	12		
30		灰	红3	30		
13	13对	白	黑3	13		
31		白	红3	31		
14	14对	黄	黑3	14		
32		黄	红3	32		
15	15对	粉红	黑3	15		
33		粉红	红3	33		
16	16对	橙	黑4	16		
34		橙	红4	34		
17	17对	灰	黑4	17		
35		灰	红4	35		
18	18对	白	黑4	18		
36		白	红4	36		
罩壳		屏蔽			罩壳、端子	

选择20芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例:针No.6 橙·黑2			针No.	
		对No.	电线颜色	线条颜色		
1	1对	橙	黑1	1		
11		橙	红1	11		
2	2对	灰	黑1	2		
12		灰	红1	12		
3	3对	白	黑1	3		
13		白	红1	13		
4	4对	黄	黑1	4		
14		黄	红1	14		
5	5对	粉红	黑1	5		
15		粉红	红1	15		
6	6对	橙	黑2	6		
16		橙	红2	16		
7	7对	灰	黑2	7		
17		灰	红2	17		
8	8对	白	黑2	8		
18		白	红2	18		
9	9对	黄	黑2	9		
19		黄	红2	19		
10	10对	粉红	黑2	10		
20		粉红	红2	20		
罩壳		屏蔽			罩壳、端子	



- PLC线束
- 连接器转换、分支线束
- 伺服马达线束
- 触摸屏线束
- RS-232C线束
- FA网络对应线束
- 网线
- 矩形连接器线束
- 同轴连接器线束
- 测量通信线束