ダイセット用プレーンガイドポストセット －圧入ポスト－

模架用滑动导柱组件

－压入型－

关联产品 P.929～931

※组件时仅为规格尺寸。
订购非规格尺寸零件时，请在各零件单件上指示追加工及订购（P.929～931）。

RoHS

－滑动－ **PD**　－自润滑 (MoS2)－ **PZ**　－铜合金层合－ **PF**　－铜合金层合 自润滑 (MoS2)－ **PFZ**



Catalog No.	构成零件 ①	构成零件 ②
PD	MSP	LDB
PZ		LDBZ
PF		LFB
PFZ		LFBZ

■导套安装方法(粘接剂P.942)

LDB LDBZ LFB LFBZ	LOCTITE粘接	LOCTITE No.638（LOC638）

①MSP (P.931)



②LDB (P.939)



②LDBZ (P.939)



②LFB (P.939)



②LFBZ (P.939)



MSP D		A	R
20	+0.020 +0.015	4	2.0
22			
25			3.0
28	+0.025 +0.020	5	3.5
32			
38	+0.030 +0.025	6	4.0
45			
50	+0.035 +0.030	7	4.5
60			

ℓ	d		LDB・LDBZ・LFB・LFBZ D1	
10	20	+0.027 +0.022	31	0 −0.007
	22		34	
	25		37	
	28	+0.032 +0.027	42	
15	32		46	
	38	+0.037 +0.032	54	0 −0.008
	45	+0.040 +0.035	62	
	50	+0.045 +0.040	70	0 −0.010
	60		80	

Type	M材质 H硬度 A附件
MSP	M SUJ2 H 58HRC～ (高频淬火)
LDB	M SUJ2 H 58HRC～ A 润滑脂灌嘴 GPA6A
LDBZ	M SUJ2 MoS2 (镶嵌) H 58HRC～
LFB	M SUJ2・铜合金 H 45HRC～ A 润滑脂灌嘴 GPA6A
LFBZ	M SUJ2・铜合金 MoS2 (镶嵌) H 45HRC～

Catalog No. Type	D	L	PD Type ②	BL
PD PZ PF PFZ	20	100 110 120 130 140 150 160 170 180	L (LDB) ㊟仅PD型指定	50
	22	120 130 140 150 160 170 180		50 60
	25	120 130 140 150 160 170 180		60 80
	28	140 150 160 170 180 190 200		60 80
	32	160 170 180 190 200 220 240		80 100
PD PZ	38	180 190 200 220 240 260		80 100 ＊120
	45	180 190 200 220 240 260		＊80 100 120
	50	200 220 240 260		100 120
PD	60	200 220 240 260		100 120

㊟＊尺寸只限PZ。

Order 订货范例

Catalog No. － L － ②·BL
PD 28 － 160 － L 80

订货符号 PD 2816L8 / PZ 28168

Delivery 交货期

• PD20～45
• PZ20～50
库存品
㊟隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
㊟数量≥51时，请另询交货期。

• PD50・60
• PZ60
8 天发货
㊟上海・广州发货
㊟数量≥51时，请另询交货期。

• PF・PFZ
9 天发货
㊟上海・广州发货
㊟数量≥51时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663