

PLC线束

连接器转换、
分支线束
伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束

1对2连接型 产品页 343页

FCN48-2FCN24				
FCN CN1 针No.	线芯识别			FCN CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
			黑 1	
A1	1对	橙	红 1	A2
A2			黑 1	A3
A3	2对	灰	红 1	A4
A4			黑 1	A5
A5	3对	白	黑 1	A6
A6			红 1	A7
A7	4对	黄	黑 1	A8
A8			红 1	A9
A9	5对	粉红	黑 1	A10
A10			红 1	A11
A11	6对	橙	黑 2	A12
A12			红 2	B1
A13	7对	灰	黑 2	B2
A14			红 2	B3
A15	8对	白	黑 2	B4
A16			红 2	B5
A17	9对	黄	黑 2	B6
A18			红 2	B7
A19	10对	粉红	黑 2	B8
A20			红 2	B9
A21	11对	橙	黑 3	B10
A22			红 3	B11
A23	12对	灰	黑 3	B12
A24			红 3	
CN1 针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	CN3 针No.
B1	1对	橙	黑 1	A1
B2			红 1	A2
B3	2对	灰	黑 1	A3
B4			红 1	A4
B5	3对	白	黑 1	A5
B6			红 1	A6
B7	4对	黄	黑 1	A7
B8			红 1	A8
B9	5对	粉红	黑 1	A9
B10			红 1	A10
B11	6对	橙	黑 2	A11
B12			红 2	A12
B13	7对	灰	黑 2	B1
B14			红 2	B2
B15	8对	白	黑 2	B3
B16			红 2	B4
B17	9对	黄	黑 2	B5
B18			红 2	B6
B19	10对	粉红	黑 2	B7
B20			红 2	B8
B21	11对	橙	黑 3	B9
B22			红 3	B10
B23	12对	灰	黑 3	B11
B24			红 3	B12

FCN40-2MIL20				
FCN CN1 针No.	线芯识别			MIL CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
			黑 1	
A1	1对	橙	红 1	2
A2			黑 1	3
A3	2对	灰	黑 1	4
A4			红 1	5
A5	3对	白	黑 1	6
A6			红 1	7
A7	4对	黄	黑 1	8
A8			红 1	9
A9	5对	粉红	黑 1	10
A10			红 1	11
A11	6对	橙	黑 2	12
A12			红 2	13
A13	7对	灰	黑 2	14
A14			红 2	15
A15	8对	白	黑 2	16
A16			红 2	17
A17	9对	黄	黑 2	18
A18			红 2	19
A19	10对	粉红	黑 2	20
A20			红 2	
CN1 针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	CN3 针No.
B1	1对	橙	黑 1	1
B2			红 1	2
B3	2对	灰	黑 1	3
B4			红 1	4
B5	3对	白	黑 1	5
B6			红 1	6
B7	4对	黄	黑 1	7
B8			红 1	8
B9	5对	粉红	黑 1	9
B10			红 1	10
B11	6对	橙	黑 2	11
B12			红 2	12
B13	7对	灰	黑 2	13
B14			红 2	14
B15	8对	白	黑 2	15
B16			红 2	16
B17	9对	黄	黑 2	17
B18			红 2	18
B19	10对	粉红	黑 2	19
B20			红 2	20

FCN40-2FCN24				
FCN CN1 针No.	线芯识别			FCN CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
			黑 1	
A1	1对	橙	红 1	A2
A2			黑 1	A3
A3	2对	灰	黑 1	A4
A4			红 1	A5
A5	3对	白	黑 1	A6
A6			红 1	A7
A7	4对	黄	黑 1	A8
A8			红 1	A9
A9	5对	粉红	黑 1	A10
A10			红 1	B1
A11	6对	橙	黑 2	B2
A12			红 2	B3
A13	7对	灰	黑 2	B4
A14			红 2	B5
A15	8对	白	黑 2	B6
A16			红 2	B7
A17	9对	黄	黑 2	B8
A18			红 2	B9
A19	10对	粉红	黑 2	B10
A20			红 2	
CN1 针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	CN3 针No.
B1	1对	橙	黑 1	A1
B2			红 1	A2
B3	2对	灰	黑 1	A3
B4			红 1	A4
B5	3对	白	黑 1	A5
B6			红 1	A6
B7	4对	黄	黑 1	A7
B8			红 1	A8
B9	5对	粉红	黑 1	A9
B10			红 1	A10
B11	6对	橙	黑 2	B1
B12			红 2	B2
B13	7对	灰	黑 2	B3
B14			红 2	B4
B15	8对	白	黑 2	B5
B16			红 2	B6
B17	9对	黄	黑 2	B7
B18			红 2	B8
B19	10对	粉红	黑 2	B9
B20			红 2	B10



注意 · 针号与欧姆龙(株)的标记不同。

Dsub插孔连接器触头排列图



MIL插孔连接器触头排列图



▼ 1对2连接型 产品页 343页

Dsub
连接器线束

MIL
连接器线束

FCN
连接器线束

转换·
分叉线束

IEEE1284 (MDR)
连接器线束

并口
连接器线束

MR
连接器线束

PCR
连接器线束

PCS
连接器线束

MIL40-2MIL20				
MIL CN1 针No.	线芯识别			MIL CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
1			黑1	1
2	1对	橙	红1	2
3			黑1	3
4	2对	灰	红1	4
5			黑1	5
6	3对	白	红1	6
7			黑1	7
8	4对	黄	红1	8
9			黑1	9
10	5对	粉红	红1	10
11			黑2	11
12	6对	橙	红2	12
13			黑2	13
14	7对	灰	红2	14
15			黑2	15
16	8对	白	红2	16
17			黑2	17
18	9对	黄	红2	18
19			黑2	19
20	10对	粉红	红2	20
21			黑1	1
22	1对	橙	红1	2
23			黑1	3
24	2对	灰	红1	4
25			黑1	5
26	3对	白	红1	6
27			黑1	7
28	4对	黄	红1	8
29			黑1	9
30	5对	粉红	红1	10
31			黑2	11
32	6对	橙	红2	12
33			黑2	13
34	7对	灰	红2	14
35			黑2	15
36	8对	白	红2	16
37			黑2	17
38	9对	黄	红2	18
39			黑2	19
40	10对	粉红	红2	20

MIL34-2MIL20				
MIL CN1 针No.	线芯识别			MIL CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
1			黑1	1
2	1对	橙	红1	2
3			黑1	3
4	2对	灰	红1	4
5			黑1	5
6	3对	白	红1	6
7			黑1	7
8	4对	黄	红1	8
9			黑1	9
10	5对	粉红	红1	10
11			黑2	11
12	6对	橙	红2	12
13			黑2	13
14	7对	灰	红2	14
15			黑2	15
16	8对	白	红2	16
17			黑2	17
18	9对	黄	红2	18
19			黑2	19
20	10对	粉红	红2	20
18			黑1	1
19	1对	橙	红1	2
20			黑1	3
21	2对	灰	红1	4
22			黑1	5
23	3对	白	红1	6
24			黑1	7
25	4对	黄	红1	8
26			黑1	9
27	5对	粉红	红1	10
28			黑2	11
29	6对	橙	红2	12
30			黑2	13
31	7对	灰	红2	14
32			黑2	15
33	8对	白	红2	16
34			黑2	17
35	9对	黄	红2	18
36			黑2	19
37			黑2	19
38			黑2	19
39			黑2	19
40			黑2	19

Dsub37-2MIL20				
Dsub CN1 针No.	线芯识别			MIL CN2 针No.
针No.	对No.	电线颜色	线条颜色	针No.
1			黑1	1
2	1对	橙	红1	2
3			黑1	3
4	2对	灰	红1	4
5			黑1	5
6	3对	白	红1	6
7			黑1	7
8	4对	黄	红1	8
9			黑1	9
10	5对	粉红	红1	10
11			黑2	11
12	6对	橙	红2	12
13			黑2	13
14	7对	灰	红2	14
15			黑2	15
16	8对	白	红2	16
17			黑2	17
18	9对	黄	红2	18
19			黑2	19
20	10对	粉红	红2	20
20			黑1	1
21	1对	橙	红1	2
22			黑1	3
23	2对	灰	红1	4
24			黑1	5
25	3对	白	红1	6
26			黑1	7
27	4对	黄	红1	8
28			黑1	9
29	5对	粉红	红1	10
30			黑2	11
31	6对	橙	红2	12
32			黑2	13
33	7对	灰	红2	14
34			黑2	15
35	8对	白	红2	16
36			黑2	17
37	9对	黄	红2	18
38			黑2	19
39			黑2	19
40			黑2	19