PRESS 新产品

無給油スライドプレート －銅合金10mm・ボルト2穴/3穴/4穴/5穴/6穴/8穴/10穴タイプ－

自润滑滑板

－铜合金10mm・2/3/4/5/6/8/10螺栓孔型－

STLW







安装螺栓
内六角短头螺栓M8×15

M材质 高力黄铜
石墨(镶嵌)

螺栓安装位置 ℓ	螺栓安装位置 ℓ1	安装螺栓个数	Catalog No.	W	(L)
60	—	2	STLW	35	100
55		3			150
	50	4			200
70	70				250
65	65	5			300
80	75				350
60	—	2		50	100
55		3			150
	50	4			200
70	70				250
65	65	5			300
80	75				350
110	—	4		75	150
80		6			200
105					250
85	90	8			300
120	120				400
115	—	10			500

Order 订货范例

Catalog No.	W	—	(L)
STLW	35	—	200

Delivery 交货期

另 询交货期

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

PRESS 规格追加 红色字表示

無給油薄型スライドプレート －銅合金5mmタイプ－

自润滑薄型滑板

－铜合金5mm型－

UTW

RoHS



M材质 高力黄铜
石墨(镶嵌)
A附件 特殊内六角平头螺栓

ℓ	ℓ1	d	h	安装孔型	安装螺栓	Catalog No.	W	L
20	—	6.5	1.0	2孔	M6	UTW	18	50
45								75
70								100
60				3孔				150
20	—	10	0.8	2孔	M8		28	50
45								75
70								100
60				3孔				150
20	—			2孔			38	50
45								75
70								100
60				3孔				150
45	—			2孔			48	75
70								100
95								125
60				3孔				150
45	45			4孔			75	75
70								100
95								125
60				6孔				150
70	70			4孔			100	100
95								125
60				6孔				150

Order 订货范例

Catalog No.	W	—	L
UTW	75	—	100

Delivery 交货期

• 右述以外
库 存 品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥100时，请另询交货期。

• W=18
另 询交货期

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663