

库存品  
隔天发货

## 防尘盖(直通型用)



Order 订货范例	型号 <b>MMS25042-10P</b>
---------------	---------------------------

20 CAD  
可从网页下载

### 特长

### 用于确保连接器未连接时的防尘防水

- 直通型连接器用(▶784页)。
- 防止未连接时灰尘或异物侵入嵌合面, 保护连接器。
- 防止未连接时因通电部接触而导致事故。
- IP67防护等级。



注意  
· 不能用于面板安装型、中继型连接器。

### M材质特性

盖	铝合金、锌钴合金电镀(黑色)
铆钉	不锈钢
锁	

IP67 MIL



发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




折扣表	
1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

### 规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	B以下 (mm)	C以下 (mm)	E (mm)	D <sup>+0.25</sup> <sub>-0.13</sub> (mm)	A
MMS25042-10P	10SL	16.66	17.45	114.3	3.96	5/8-24UNEF
MMS25042-14P	14S	21.44	23.8	127	3.96	7/8-20UNEF
MMS25042-16P	16	21.44	26.97	127	3.96	1-20UNEF
MMS25042-18P	18	21.44	30.15	127	3.96	1 1/8-18UNEF
MMS25042-20P	20	21.44	33.32	139.7	4.75	1 1/4-18UNEF
MMS25042-22P	22	21.44	36.5	139.7	4.75	1 3/8-18UNEF
MMS25042-24P	24	21.44	39.67	152.4	4.75	1 1/2-18UNEF
MMS25042-28P	28	21.44	46.02	209.55	4.75	1 3/4-18UNS



## 防尘盖(面板安装型、中继型用)

库存品  
隔天发货



Order 订货范例	型号 <b>MMS25043-10R</b>
---------------	---------------------------

20 CAD  
可从网页下载

### 特长

### 用于确保连接器未连接时的防尘防水

- 适用于中继型(▶786页)、面板安装型(▶785页)连接器。
- 防止未连接时灰尘或异物侵入嵌合面, 保护连接器。
- 防止未连接时因通电部接触而导致事故。
- IP67防护等级。



注意  
· 不能用于直通型连接器。

### M材质特性

盖	铝合金、锌钴合金电镀(黑色)
铆钉	不锈钢
锁	
垫片	合成橡胶

IP67 MIL



发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




折扣表	
1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

### 规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	B以下 (mm)	C以下 (mm)	E (mm)	D <sup>+0.25</sup> <sub>-0.13</sub> (mm)	A
MMS25043-10R	10SL	11.91	20.7	101.6	3.56	5/8-24UNEF
MMS25043-14R	14S	11.91	25.58	114.3	3.56	3/4-20UNEF
MMS25043-16R	16	11.91	30.18	114.3	3.56	1-20UNEF
MMS25043-18R	18	11.91	34.14	114.3	3.56	1 1/8-18UNEF
MMS25043-20R	20	11.91	37.31	127	3.56	1 1/4-18UNEF
MMS25043-22R	22	11.91	40.49	127	3.56	1 3/8-18UNEF
MMS25043-24R	24	11.91	43.66	139.7	4.34	1 1/2-18UNEF
MMS25043-28R	28	13.49	50.01	196.9	4.34	1 3/4-18UNS



矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器