精密级 卸料板导套

－油润滑型・自润滑型－

■油润滑型

RoHS

VGBL (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC～

D	Catalog No. Type	d	L
12	VGBL	8	10 13 16 20
14		10	10 13 16 20 22 25
18		13	13 16 20 22 25 30
22		16	16 20 22 25 30 35
25		20	20 22 25 30 35
32		25	20 22 25 30 35

RoHS

VGBH (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC～

D	Catalog No. Type	d	L
12	VGBH	8	10 13 16 20
14		10	10 13 16 20 22 25
18		13	13 16 20 22 25 30
22		16	16 20 22 25 30 35
25		20	20 22 25 30 35
32		25	20 22 25 30 35

■自润滑型

RoHS

<MISUMI独创规格>

VGBZ (LOCTITE粘接型)



M 材质 FC250 MoS_2(镶嵌)

D	Catalog No. Type	d	L
13	VGBZ	8	10 13 16 20
16		10	10 13 16 20 22 25
20		13	13 16 20 22 25 30
24		16	16 20 22 25 30 35
28		20	20 22 25 30 35
34		25	20 22 25 30 35

RoHS

<MISUMI独创规格>

VGHZ (LOCTITE粘接型)



M 材质 FC250 MoS_2(镶嵌)

D	Catalog No. Type	d	L
13	VGHZ	8	10 13 16 20
16		10	10 13 16 20 22 25
20		13	13 16 20 22 25 30
24		16	16 20 22 25 30 35
28		20	20 22 25 30 35
34		25	20 22 25 30 35

■铜合金・油润滑型

RoHS

VSGSF (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2＋铜合金
H 硬度 45HRC

D	Catalog No. Type	d	L
16	VSGSF	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30

RoHS

VSGBF (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2＋铜合金
H 硬度 45HRC

D	Catalog No. Type	d	L
16	VSGBF	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30

■铜合金・自润滑型

RoHS

<MISUMI独创规格>

VSGCZ (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2＋铜合金 MoS_2(镶嵌)
H 硬度 45HRC

D	Catalog No. Type	d	L
16	VSGCZ	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30
34		25	25 30

RoHS

<MiSUMi独创规格>

VSGFZ (LOCTITE粘接型)



M 材质 SUJ2＋铜合金 MoS_2(镶嵌)
H 硬度 45HRC

D	Catalog No. Type	d	L
16	VSGFZ	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30
34		25	25 30

■烧结合金（固体润滑剂分散型）・自润滑型 产品概要 P.880

RoHS

<MiSUMi独创规格>

VGBM (LOCTITE粘接型)



M 材质 特殊烧结合金

D	Catalog No. Type	d	L
16	VGBM	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30

RoHS

<MiSUMi独创规格>

VGHM (LOCTITE粘接型)



M 材质 特殊烧结合金

D	Catalog No. Type	d	L
16	VGHM	10	10 13 16 20
20		13	13 16 20 25
24		16	16 20 25 30
28		20	20 25 30

Order 订货范例

Catalog No. — L
VGBH 10 — 16

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Delivery 交货期

- VGBL・VGBH・VSGCZ
- VGBZ・VGHZ・VSGFZ

库存品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时，请另询交货期。

- VSGSF・VSGBF
- VGBM ・VGHM

11 天发货
上海・广州发货
数量≥51时，请另询交货期。

- 油润滑型滑动部(内表面)构造
  为防止过热咬合，滑动部有螺距6mm、宽1.5mm、深0.5mm的贯通式螺旋形加油槽。
- 固定方法 LOCTITE粘接
  LOCTITE No.638 P.942
- 导柱・导套间隙(单侧)2.5～4.5μm
- 自润滑型导套请在行程1mm以上时使用。

Alterations 追加工

Catalog No. — L(C) —(DRC)
VGBH 10 — LC12.5

11 天发货
上海・广州发货
数量≥51时，请另询交货期。

Alterations	变更L尺寸	LOCTITE用槽加工
Code	LC	DRC
Spec.	变更L尺寸 •VGBH・VGHM •VGBL・VGBM  ⊗VGHZ・VGBZ・VSG□F・VSG□Z不可	LC 指定单位0.1mm / T 公差 d: VGBL・VGBH / VGBM・VGHM 8: 8.0～19.9 / — 10: 8.0～24.9 / 8.0～19.9 13: 10.0～29.9 / 10.0～24.9 16: 13.0～34.9 / 13.0～29.9 20: 16.0～34.9 / 16.0～29.9 25: 20.0～34.9 / — T: 0 −0.2	•肩型 •直杆型  LOCTITE用槽加工 •肩型 ……$\ell=\frac{L}{2}-2$ •直杆型 ……$\ell=\frac{L}{2}$ ⊗VGBH・VGBL・VGHZ・VGBZ的L=10不适用 ⊗不可与LC并用