

防尘帽

HIGH
QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

连接器
Connectors

Circular Connectors
圆形连接器

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器



制造商: 七星科学研究所



型号	外壳规格	形状记号
NCS	14	PCA

特长 NCS系列连接器专用防尘帽

- 可防止未连接连接器时灰尘或异物等混入嵌合面。
- 防止未连接时的通电部接触事故。



- 防尘帽分为A型与B型, 分别用于直通型、弯角型、导线管型、面板安装型及中继型, 选购时请注意。
- 该防尘帽无防水功能, 因此请避免用于会接触水的场所。



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off


规格表

型号	外壳尺寸	形状符号	适用连接器类型	尺寸(mm)										重量(g)
				A	B	C	φD	φE	φF	G螺纹	H	I	φJ	
NCS	14	PCA A型	直通型 804页 导线管型 805页 弯角型 808页	17	11.5	150	3.45	12	18	M15X1	4.5	10	18	17
	16			18	12.5	150	3.45	14.8	21.5	M18X1	3.5	9.5	21.5	24
	25			20	14	150	3.45	22	28.5	M25X1.25	4.5	11	29	28
	30			23	17	150	3.45	26	34	M29.2X1	5	11.5	34	47
	40			23	17	150	3.3	36	46	M41.5X1.5	6	12	46.5	82
	44			24	18	150	3.3	40	52	M48X1.5	6	12	52.5	108
	50			39	31	220	5.5	46	57	M53X1.5	10	18	57.5	176
	54			40	32	220	5.5	50	65	M60X1.5	11	19	65	271
	60			40	32	220	5.5	56	67	M63X1.5	10	18	67.5	219
	14	RCA B型	面板安装型 806页 中继型 807页	17	11.5	150	3.45	12	18	M15X1	4.5	10	18	10
	16			18	12.5	150	3.45	14.8	21.5	M18X1	3.5	9.5	21.5	9
	25			20	14	150	3.45	22	28.5	M25X1.25	4.5	11	29	17
	30			23	17	150	3.45	26	34	M29.2X1	5	11.5	34	23
	40			23	17	150	3.3	36	46	M41.5X1.5	6	12	46.5	36
	44			24	18	150	3.3	40	52	M48X1.5	6	12	52.5	40
	50			39	31	220	5.5	46	57	M53X1.5	10	18	57.5	70
	54			40	32	220	5.5	50	65	M60X1.5	11	19	65	79
	60			40	32	220	5.5	56	67	M63X1.5	10	18	67.5	86
	64			40	32	220	5.5	60	78	M70X1.5	12	20	78	194

1个起接受订购!

尺寸图

(单位: mm)



材质 / 表面处理

外壳尺寸	PCA		RCA	
	材质	表面处理	材质	表面处理
14	黄铜	镀铬	黄铜	镀铬
16			锌合金	梨面镀铬
25	锌合金		梨面镀铬	
30				
40				
44				
50	黄铜		锌合金	梨面镀铬
54				
60			黄铜	镀铬
64				

端头拆装工具

HIGH
QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货



特长 NCS端头拆装用扳手

- 使用方法请参阅 803页



Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~29个	10% off
30个~	15% off

制造商: 七星科学研究所



型号
NCS-150A-TOOL

规格表

1个起接受订购!

型号	类型	适用外壳规格芯数	重量(g)
NCS-150A-TOOL	150A用扳手	60-2,60-3,64-2,64-3	117
NCS-80A-TOOL	80A用扳手	50-2,50-3,54-2,54-3,60-4,64-4	131

2018.4
▼
2019.3