

MIL-DTL-5015 Waterproof Connectors VGM Series
MIL规格防水连接器·VGM系列

防尘盖(直通型用)

库存品

隔天发货



特长

用于连接器未连接时的防护

- 用于直通型(▶789页)
- VG95234标准专用。
- 防止异物混入。
- 保护接点。



注意

- 不适用于中继型插座和面板安装型插座。

M材质特性

盖	铝合金、锌钴合金电镀(黑色)
铆钉	不锈钢、锌钴合金电镀(黑色)
锁	不锈钢、锌钴合金电镀(黑色)

IP67

MIL

Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

型号


VGM95234-10P

规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	重量(g)	D1以下(mm)	D2 ^{+0.5} _{-0.2} (mm)	L1(mm)	L2以下(mm)
VGM95234-10P	10SL	16	21	4.3	90	29
VGM95234-14P	14S	23	27.5	4.3	100	29
VGM95234-16P	16	31	30	4.3	115	37
VGM95234-18P	18	35	33.5	4.3	115	37
VGM95234-22P	22	44	40	4.7	130	37
VGM95234-28P	28	61	49.5	4.7	190	37

尺寸图



防尘盖(面板型、中继型用)

库存品

隔天发货



特长

用于连接器未连接时的防护

- 适用于面板型(▶790页)和中继型(▶791页)
- VG95234标准专用。
- 防止异物混入。
- 保护接点。



注意

- 不能用于直通型插头。

M材质特性

盖	铝合金、锌钴合金电镀(黑色)
铆钉	不锈钢、锌钴合金电镀(黑色)
锁	不锈钢、锌钴合金电镀(黑色)

IP67

MIL

Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

Order
订货范例

型号

VGM95234-10R

规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	D1以下(mm)	D2 ^{+0.5} _{-0.2} (mm)	L1(mm)	L2以下(mm)	重量(g)
VGM95234-10R	10SL	23.5	4.3	90	20	15
VGM95234-14R	14S	30.5	4.3	90	20	19
VGM95234-16R	16	33	4.3	100	25	24
VGM95234-18R	18	37.5	4.3	100	25	27
VGM95234-22R	22	44	4.3	115	25	33
VGM95234-28R	28	54.5	5.5	160	25	48

尺寸图

