

## 直通型插头

HIGH QUALITY  
进口商品  
库存品  
隔天发货

Connectors  
连接器

Circular Connectors  
圆形连接器

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器



制造商: 七星科学研究所




型号	外壳尺寸	芯数	形状记号
NET	24	3	PF

### 规格表

型号	外壳尺寸	芯数	形状记号	尺寸 (mm)					重量 (g)		
				$\phi A$	$\phi B$	C	D	$\phi E$	F $\pm 1$	插针	插孔
NET	24	3	PM 插针	30	20.5	11.2	M26 $\times$ 1	11.5~14.0	54	67	73
		4								66	72
		4								52	60
	28	8	PF 插孔	34	24.7	11.2	M30 $\times$ 1	13.6~16.5	57.2	54	61
		3								103	119
		4								107	122

### 尺寸图



(单位: mm)

### 特长 取得多国认证的连接器

- 取得TÜV、UL、CSA等认证。
- 直通型产品, 可与中继型或面板安装型组合。
- UL No.E117868

### 基本规格

- 请参阅▶810页



- 直通插座的插针与插孔不能组合。
- 不支持键位变更。
- 组合方式请参照▶810页。

CSA UL TÜV 焊接 镀银



### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



### 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

1个起接受订购!

## 中继型插座

HIGH QUALITY  
进口商品  
库存品  
隔天发货



制造商: 七星科学研究所




型号	外壳尺寸	芯数	形状记号
NET	24	3	ADM

### 规格表

型号	外壳尺寸	芯数	形状记号	尺寸 (mm)					重量 (g)	
				$\phi A$	$\phi B$	C	$\phi D$	E $\pm 1$	插针	插孔
NET	24	3	ADM 插针	29	20.8	M26 $\times$ 1	11.5~14.0	54	71	75
		4							70	76
		4							53	61
	28	8	ADF 插孔	34	25	M30 $\times$ 1	13.6~16.5	57	55	62
		3							118	134
		4							122	137

### 尺寸图



(单位: mm)

### 特长 取得多国认证的连接器

- 取得TÜV、UL、CSA等认证。
- 中继型产品, 可与直通型组合。
- UL No.E117868

### 基本规格

- 请参阅▶810页



- 中继型插座的插针与插孔不能组合。
- 不支持键位变更。
- 组合方式请参照▶810页。

CSA UL TÜV 焊接 镀银



### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



### 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

1个起接受订购!