

直通型插头

RoHS 10

2D CAD
可从网页下载

制造商: 多治见无线电机

Order
订货范例

型号

PRC03-12A10-2AM10.5

特长

拆装容易的快速插接式连接器

- 直通型产品, 可与中继型或面板安装型组合。

基本规格

- 请参阅 898页



注意

- 两个直通插头不能互相嵌合。
- 组合方式请参照 898页。

焊接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表


	标准单价
1~19个	
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	重量(g)
PRC03-12A10-2AM10.5	2	插针	40.0
PRC03-12A10-3AM10.5	3		40.5
PRC03-12A10-4M10.5	4		39.5
PRC03-12A10-5M10.5	5		40.0
PRC03-12A10-7M10.5	7		41.0
PRC03-12A10-2AF10.5	2	插孔	41.0
PRC03-12A10-3AF10.5	3		41.5
PRC03-12A10-4F10.5	4		41.5
PRC03-12A10-5F10.5	5		41.5
PRC03-12A10-7F10.5	7		42.5

尺寸图



中继型插座

RoHS 10

2D CAD
可从网页下载

制造商: 多治见无线电机

Order
订货范例

型号

PRC03-32A10-2AM10.5

特长

拆装容易的快速插接式连接器

- 中继型产品, 可与直通型组合。

基本规格

- 请参阅 898页



注意

- 两个中继插座不能互相嵌合。
- 组合方式请参照 898页。

焊接

镀金

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

	标准单价
1~19个	
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	重量(g)
PRC03-32A10-2AM10.5	2	插针	34.5
PRC03-32A10-3AM10.5	3		35.0
PRC03-32A10-4M10.5	4		33.5
PRC03-32A10-5M10.5	5		34.5
PRC03-32A10-7M10.5	7		35.0
PRC03-32A10-2AF10.5	2	插孔	35.5
PRC03-32A10-3AF10.5	3		35.5
PRC03-32A10-4F10.5	4		35.5
PRC03-32A10-5F10.5	5		35.5
PRC03-32A10-7F10.5	7		37.0

尺寸图

