

面板安装型插座(隔板型)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

制造商: 多治见无线电机

Order
订货范例

型号

PRC04-23A16-8AM

特长

螺帽固定面板安装插座

- 通过附带的螺帽固定于面板。
- 可与直通型组合。

基本规格



注意

- 请参阅 902页

- 两个面板安装插座之间无法嵌合。
- 组合方式请参照 902页。

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	A	B	C	φD	φE	F	G	H	重量(g)
PRC04-23A16-8AM	8	插针	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M21, P=1	26.0	3.4	24.0
PRC04-23A20S-12M	12		2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M26, P=1	32.0	2.0	42.0
PRC04-23A16-14M	14		2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M21, P=1	26.0	3.4	22.5
PRC04-23A20S-19M	19		2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M26, P=1	32.0	2.0	39.5
PRC04-23A26S-21M	21	插孔	2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M32, P=1	38.0	2.0	59.0
PRC04-23A26S-37M	37		2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M32, P=1	38.0	2.0	55.0
PRC04-23A16-8AF	8		2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M21, P=1	26.0	3.4	27.5
PRC04-23A20S-12F	12		2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M26, P=1	32.0	2.0	47.5
PRC04-23A16-14F	14	插孔	2.0	13.5	25.5	25.0	20.0	M21, P=1	26.0	3.4	27.0
PRC04-23A20S-19F	19		2.5	14.0	26.0	32.0	25.0	M26, P=1	32.0	2.0	46.0
PRC04-23A26S-21F	21		2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M32, P=1	38.0	2.0	69.0
PRC04-23A26S-37F	37		2.5	14.0	26.0	38.0	31.0	M32, P=1	38.0	2.0	67.0

面板安装型插座(法兰型)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

制造商: 多治见无线电机

Order
订货范例

型号

PRC04-21A16-8AM

特长

螺丝固定面板安装插座

- 通过螺丝固定于面板。
- 可与直通型组合。

基本规格



注意

- 请参阅 902页

- 两个面板安装插座之间无法嵌合。
- 组合方式请参照 902页。

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	类型	A	B	C	φD	E	F	φG	重量(g)
PRC04-21A16-8AM	8	插针	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	19.0
PRC04-21A20S-12M	12		2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	29.0
PRC04-21A16-14M	14		2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	18.0
PRC04-21A20S-19M	19		2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	28.0
PRC04-21A26S-21M	21	插孔	2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	43.5
PRC04-21A26S-37M	37		2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	39.5
PRC04-21A16-8AF	8		2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	22.5
PRC04-21A20S-12F	12		2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	35.5
PRC04-21A16-14F	14	插孔	2.0	13.5	25.5	21.0	21.5	28.0	3.4	22.0
PRC04-21A20S-19F	19		2.5	14.0	26.0	26.0	26.0	33.0	3.9	34.0
PRC04-21A26S-21F	21		2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	53.0
PRC04-21A26S-37F	37		2.5	14.0	26.0	32.0	31.0	38.0	3.9	52.0

防尘帽(面板安装插座用)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

制造商: 多治见无线电机

Order
订货范例

型号

PRC04-16RC

特长

PRC04系列面板安装插座专用防尘帽

- 防止面板安装插座未连接时灰尘或异物混入嵌合面。
- 防止面板安装插座未连接时因接触通电部位而导致事故。



注意


- 本品无防水功能。

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	φA	B	φC	重量(g)
PRC04-16RC	8, 14	27.5	14.0	23.2	1.6
PRC04-20RC	12, 19	33.0	14.0	28.6	2.2
PRC04-26RC	21, 37	39.5	14.0	34.9	2.8

尺寸图

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣


折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

尺寸图

最大面板厚度:
8芯、14芯产品为3.4mm
其它为2.0mm

※请从面板正面安装。

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表


1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

尺寸图



※请从面板正面安装。

安装螺钉8芯、14芯产品为M3、其它产品可用M3或M3.5

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器